



LED moduly Maxos pro systém TTX400 – vysoká účinnost a vynikající návratnost investice

Maxos LED inserts for TTX400

Zákazníci v sektorech průmyslu a maloobchodního prodeje hledají řešení celkového osvětlení s přiměřenou návratností, jež by splňovalo všechny relevantní normy pro použití v supermarketech a v průmyslu. LED moduly Maxos pro systém TTX400 nabízejí při omezené investici nejvyšší úspory energie ve své třídě, přičemž poskytují vysokou osvětlenost s požadovanými teplotami chromatičnosti a omezením oslnění. Minimalistické jednotky LED Maxos pro systém TTX400 jsou osazeny deskami LED středního příkonu, které se montují na standardní nosnou lištu TTX400. Možnost výběru čoček se širokým, středním a dvojitým asymetrickým vyzařováním světla znamená flexibilitu využití. Ve srovnání s běžnými zářivkovými instalacemi nabízí toto vysoce účinné řešení LED plnou návratnost za méně než tři roky. Tím však výčet výhod nekončí: naše platforma s moduly LED umožňujícími aktualizace vytváří z modulů LED Maxos pro systém TTX400 řešení skutečně připravené na budoucnost.

Výhody

- Značná úspora energie při omezené investici
- Příjemné světlo s dlouhou životností
- Kompatibilita s ověřeným rychlomontážním systémem TTX400

Maxos LED inserts for TTX400


Vlastnosti

- Vyměnitelné jednotky LED se středním příkonem
- Měrný výkon systému až 169 lm/W
- Elektrické jednotky LED pro nosné lišty délky T5 a TL-D (vysoký světelný tok);
výměnné elektrické jednotky LED se stejným světelným tokem jako instalovaná
řešení T5 a TL-D (nižší příkon)
- Možnost volby optiky se středním, širokým nebo dvojitým asymetrickým
vyzařováním
- Kompatibilní s našimi standardními lištami TTX400 pro délky TL5 49 W a TL-D 58
W


Aplikace

- Průmysl
- Sklady
- Supermarkety, obchody pro kutily, prodejny elektroniky, prezentační místnosti

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



IPDP_4MX400i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX400i_0005-Detail
photo

Maxos LED inserts for TTX400

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Předřadník	-
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Index podání barev (CRI)	>80
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Maximální úroveň ztlumení	1%
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	-20 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S
97086799	4MX433 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	LED55S
97089899	4MX433 581 LED66S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	LED66S
97090499	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3C-2R	LED66S
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	LED66S
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S

Světelně technické (1/2)

		Měrný		Počet				Měrný		Počet	
Full Product		Náhradní teplota	výkon					Náhradní teplota	výkon		
Order Code	Name	chromatičnosti (jmen.)	(jmen.)	Světelný tok	světelných zdrojů	Order Code	Name	chromatičnosti (jmen.)	(jmen.)	Světelný tok	světelných zdrojů
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	1	97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	1

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Měrný			Počet světelných zdrojů
		Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	
97086799	4MX433 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	4000 K	150 lm/W	5 500 lm	1
97089899	4MX433 581 LED66S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	4000 K	151 lm/W	6 600 lm	1
97090499	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3C-2R	4000 K	151 lm/W	6 600 lm	1
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	4000 K	151 lm/W	6 600 lm	-
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	169 lm/W	5 200 lm	1
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	169 lm/W	5 200 lm	1
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1

Order Code	Full Product Name	Měrný			Počet světelných zdrojů
		Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	1
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	1
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	1
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	1
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	1
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	1
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	1

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Měrný			
		Náhradní teplota	výkon	Světelný	Počet
		chromatičnosti (jmen.)	(jmen.) (nom.)		světelných zdrojů
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	1

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Úzký paprsek
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Široký paprsek
97086799	4MX433 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	Úzký paprsek
97089899	4MX433 581 LED66S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	Úzký paprsek
97090499	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3C-2R	Široký paprsek
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	Široký paprsek
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	Úzký paprsek
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	Široký paprsek
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	Úzký paprsek
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	Široký paprsek
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	Úzký paprsek
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	Široký paprsek
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	Úzký paprsek
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	Široký paprsek
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	Úzký paprsek
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	Široký paprsek
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	Úzký paprsek
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	Široký paprsek
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Dvojitá asymetrická optika 20°
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Dvojitá asymetrická optika 20°
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Dvojitá asymetrická optika 20°

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	48 W
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	48 W
97086799	4MX433 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	36,5 W
97089899	4MX433 581 LED66S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Měrný			
		Náhradní teplota	výkon	Světelný	Počet
		chromatičnosti (jmen.)	(jmen.) (nom.)		světelných zdrojů
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	1
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	1

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Dvojitá asymetrická optika 20°
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Dvojitá asymetrická optika 20°
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Dvojitá asymetrická optika 20°
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	Široký paprsek
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	Úzký paprsek
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	Široký paprsek
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	Široký paprsek
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Úzký paprsek
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Široký paprsek
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	Široký paprsek
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	Úzký paprsek
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	Úzký paprsek
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	Široký paprsek
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Dvojitá asymetrická optika 20°
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Dvojitá asymetrická optika 20°
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	Dvojitá asymetrická optika 20°
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Široký paprsek
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	Široký paprsek

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	24 W
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	24 W
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
97086799	4MX433 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
97089899	4MX433 581 LED66S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
97090499	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3C-2R	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	39 W
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	39 W
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	39 W
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	48 W
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	39 W
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	48 W
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	39 W
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	39 W
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	48 W

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Polymetylmetakrylátová miska/kryt
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová miska/kryt

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	-
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
97086799	4MX433 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
97089899	4MX433 581 LED66S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
97090499	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3C-2R	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	-	-
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	-	-
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	-
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	-
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	-	-
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	-	-
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	-	-
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	-	-
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	-	-
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	-	-
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	-	-
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	-	-
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-	-
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	-	-
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	-	-
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	-	-
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	-	-
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	-	-
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	-	-
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	-	-
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	-	-
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	-	-
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	-	-
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	-
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	-	-
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	-	-

Počáteční parametry (podle IEC)

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97086799	4MX433 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97089899	4MX433 581 LED66S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97090499	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5


Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4MX400
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX400
97086799	4MX433 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	4MX433
97089899	4MX433 581 LED66S/840 PSD NB WH ELB3C-2R	4MX433
97090499	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3C-2R	4MX433
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	4MX433
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	4MX400
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	4MX400
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	4MX400
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MX400
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	4MX400
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	4MX400
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	4MX400
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MX400
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	4MX400
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	4MX400
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	4MX400
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	4MX400
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX400
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX400

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX400
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX400
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX400
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX400
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX400
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	4MX400
66834299	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH	4MX400
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	4MX400
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4MX400
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX400
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	4MX400
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	4MX400
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	4MX400
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	4MX400
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX400
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX400
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	4MX400
67387299	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX400
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	4MX400

Maxos LED inserts for TTX400


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910500460105

Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910500460109


Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910500460112



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123726

Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629165526

Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124026






Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123326

Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124326

Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124426

Maxos LED inserts for TTX400




Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123926**

**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629158926**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124126**



**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629167326**

**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124726**

**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124626**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123626**

**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123526**


**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124226**

Maxos LED inserts for TTX400


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123426




Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629162826




Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124526



Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123826



Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629158826



Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123226

