



# Inserts Maxos LED pour TTX400 – le champion de l'efficacité alliée à une rentabilité élevée

## TTX400 LED HE unité électrique

Les clients des secteurs de l'industrie et de la vente au détail recherchent des solutions d'éclairage général présentant une rentabilité intéressante tout en satisfaisant à toutes les normes en vigueur pour les applications dans les supermarchés et dans l'industrie. Pour un investissement réduit, les inserts Maxos LED pour TTX400 offrent des économies d'énergie de premier ordre tout en produisant des niveaux lumineux élevés conformément aux températures de couleur et facteurs d'éblouissement requis. Minimalistes, ils comprennent des cartes LED moyenne puissance interchangeables assemblées sur un rail Maxos TTX400 standard. Grâce à un choix de lentilles à faisceau asymétrique double extensif et semi-intensif, ils offrent une grande flexibilité en termes de distribution de la lumière. Par rapport à une installation fluorescente classique, cette solution LED à haute efficacité est entièrement rentabilisée en moins de trois ans. Qui plus est, les avantages s'étendent à long terme. En effet, l'utilisation de notre plateforme de moteur LED fait des inserts Maxos LED pour TTX400 une solution véritablement durable.

### Avantages

- Économies d'énergie considérables pour un investissement limité
- Lumière confortable, durée de vie élevée
- Compatibilité avec le système de réglettes TTX400 éprouvé

# TTX400 LED HE unité électrique


## Fonctions

- Cartes LED moyenne puissance ; unité LED interchangeable
- Efficacité pouvant atteindre 138 lm/W
- Plaques d'appareillage LED pour réglettes de longueur T5 et TL-D (flux lumineux élevé) ; plaques d'appareillage LED de remplacement avec flux lumineux identique à celui des solutions T5 et TL-D installées (puissance inférieure)
- Choix de lentilles à faisceau asymétrique double semi-intensif et extensif
- Compatible avec nos rails TTX400 standards pour longueurs TL5 49 W et TL-D 58 W

## Application

- Industrie
- Entrepôts
- Supermarchés, magasins de bricolage, magasins de produits électroniques, show-rooms

## Schéma dimensionnel



## Détails sur le produit



IPDP\_4MX400i\_0003-Detail  
photo



IPDP\_4MX400i\_0005-Detail  
photo

# TTX400 LED HE unité électrique

| Informations générales                               |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Driver inclus                                        | Oui                                         |
| Appareillage                                         | -                                           |
| Source lumineuse remplaçable                         | Non                                         |
| Nombre d'appareillages                               | 1 unité                                     |
| Service Tag                                          | Oui                                         |
| Données techniques de l'éclairage                    |                                             |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)                                |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                     | >80                                         |
| Nombre de sources lumineuses                         | 1                                           |
| Fonctionnement et électricité                        |                                             |
| Classe de protection CEI                             | Classe électrique I                         |
| Tension d'entrée                                     | 220-240 V                                   |
| Fréquence linéaire                                   | 50 to 60 Hz                                 |
| Convient pour la commutation aléatoire               | Non applicable                              |
| Commandes et gradation                               |                                             |
| Variation de l'intensité lumineuse                   | Oui                                         |
| Niveau de gradation maximal                          | 1%                                          |
| Mécanique et boîtier                                 |                                             |
| Type de cache optique/de lentille                    | Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle |
| Couleur du corps                                     | Blanc                                       |
| Protection contre les chocs mécaniques               | IK02                                        |
| Indice de protection                                 | IP20                                        |
| Approbation et application                           |                                             |
| Gamme de températures ambiantes                      | -20 à +35 °C                                |
| Marquage CE                                          | Oui                                         |
| Marquage ENEC                                        | Marquage ENEC                               |
| Inflammabilité                                       | -                                           |
| Essai au fil incandescent                            | Température 650 °C, durée 30 s              |
| Performances initiales                               |                                             |
| Tolérance de flux lumineux                           | +/-10%                                      |
| Données du produit                                   |                                             |
| Code famille de produits                             | 4MX400                                      |

## Informations générales

| Order Code    | Full Product Name                     | Code famille lampe |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 8718699220600 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH      | LED55S             |
| 4030732662418 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH       | LED40S             |
| 4030732662425 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH       | LED40S             |
| 4030732662432 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH       | LED40S             |
| 4030732662449 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH       | LED40S             |
| 4030732662456 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH       | LED55S             |
| 4030732662463 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH       | LED55S             |
| 4030732662470 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH       | LED55S             |
| 4030732662487 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH       | LED55S             |
| 4030732662494 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH       | LED40S             |
| 4030732662524 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH       | LED40S             |
| 4030732662555 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH       | LED55S             |
| 4030732662562 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH       | LED55S             |
| 4030732663187 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH     | LED40S             |
| 4030732663194 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH     | LED55S             |
| 4030732663200 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH     | LED55S             |
| 4030732663224 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH     | LED40S             |
| 4030732663231 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH     | LED55S             |
| 4030732666614 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH       | LED66S             |
| 4030732666621 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH       | LED66S             |
| 4030732667758 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH      | LED55S             |
| 4030732668342 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH       | LED66S             |
| 4030732668359 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH     | LED66S             |
| 4030732669035 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH      | LED55S             |
| 4030732672783 | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH       | LED80S             |
| 8718696882436 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH      | LED80S             |
| 8718696882474 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R | LED55S             |
| 4030732662500 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH       | LED40S             |
| 4030732662517 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH       | LED40S             |
| 4030732662531 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH       | LED55S             |
| 4030732662548 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH       | LED55S             |
| 4030732663248 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH     | LED55S             |
| 4030732666607 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH     | LED66S             |
| 4030732672806 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH       | LED80S             |

## Données techniques de l'éclairage

## TTX400 LED HE unité électrique

| Order Code    | Full Product Name                          | Température de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Efficacité<br>lumineuse<br>(nominale) | Flux<br>lumineux | Type<br>d'optique          |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 8718699220600 | 4MX400 491<br>LED55S/84<br>O PSD VWB<br>WH | 4000 K                                       | 169 lm/W                              | 5.500 lm         | Faisceau<br>ultra-extensif |
| 4030732662418 | 4MX400 491<br>LED40S/83<br>O PSD NB<br>WH  | 3000 K                                       | 166 lm/W                              | 4.000 lm         | Faisceau<br>intensif       |
| 4030732662425 | 4MX400 491<br>LED40S/83<br>O PSD WB<br>WH  | 3000 K                                       | 166 lm/W                              | 4.000 lm         | Faisceau<br>extensif       |
| 4030732662432 | 4MX400 491<br>LED40S/84<br>O PSD NB<br>WH  | 4000 K                                       | 166 lm/W                              | 4.000 lm         | Faisceau<br>intensif       |
| 4030732662449 | 4MX400 491<br>LED40S/84<br>O PSD WB<br>WH  | 4000 K                                       | 166 lm/W                              | 4.000 lm         | Faisceau<br>extensif       |
| 4030732662456 | 4MX400 491<br>LED55S/830<br>PSD NB WH      | 3000 K                                       | 169 lm/W                              | 5.200 lm         | Faisceau<br>intensif       |
| 4030732662463 | 4MX400 491<br>LED55S/830<br>PSD WB WH      | 3000 K                                       | 169 lm/W                              | 5.200 lm         | Faisceau<br>extensif       |
| 4030732662470 | 4MX400 491<br>LED55S/84<br>O PSD NB<br>WH  | 4000 K                                       | 169 lm/W                              | 5.500 lm         | Faisceau<br>intensif       |
| 4030732662487 | 4MX400 491<br>LED55S/84<br>O PSD WB<br>WH  | 4000 K                                       | 169 lm/W                              | 5.500 lm         | Faisceau<br>extensif       |
| 4030732662494 | 4MX400 581<br>LED40S/83<br>O PSD NB<br>WH  | 3000 K                                       | 166 lm/W                              | 4.000 lm         | Faisceau<br>intensif       |
| 4030732662524 | 4MX400 581<br>LED40S/84<br>O PSD WB<br>WH  | 4000 K                                       | 166 lm/W                              | 4.000 lm         | Faisceau<br>extensif       |
| 4030732662555 | 4MX400 581<br>LED55S/84<br>O PSD NB<br>WH  | 4000 K                                       | 169 lm/W                              | 5.500 lm         | Faisceau<br>intensif       |
| 4030732662562 | 4MX400 581<br>LED55S/84                    | 4000 K                                       | 169 lm/W                              | 5.500 lm         | Faisceau<br>extensif       |

| Order Code    | Full Product Name                           | Température de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Efficacité<br>lumineuse<br>(nominale) | Flux<br>lumineux | Type<br>d'optique                                        |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|               | O PSD WB<br>WH                              |                                              |                                       |                  |                                                          |
| 4030732663187 | 4MX400 491<br>LED40S/84<br>O PSD DA20<br>WH | 4000 K                                       | 166 lm/W                              | 4.000 lm         | Optique<br>asymétrique<br>double 20°                     |
| 4030732663194 | 4MX400 491<br>LED55S/830<br>PSD DA20<br>WH  | 3000 K                                       | 169 lm/W                              | 5.500 lm         | Optique<br>asymétrique<br>double 20°                     |
| 4030732663200 | 4MX400 491<br>LED55S/84<br>O PSD DA20<br>WH | 4000 K                                       | 169 lm/W                              | 5.500 lm         | Optique<br>asymétrique<br>double 20°                     |
| 4030732663224 | 4MX400 581<br>LED40S/84<br>O PSD DA20<br>WH | 4000 K                                       | 166 lm/W                              | 4.000 lm         | Optique<br>asymétrique<br>double 20°                     |
| 4030732663231 | 4MX400 581<br>LED55S/830<br>PSD DA20<br>WH  | 3000 K                                       | 169 lm/W                              | 5.500 lm         | Optique<br>asymétrique<br>double 20°                     |
| 4030732666614 | 4MX400 581<br>LED66S/84<br>O PSD WB<br>WH   | 4000 K                                       | 169 lm/W                              | 6.600 lm         | Faisceau<br>extensif                                     |
| 4030732666621 | 4MX400 581<br>LED66S/84<br>O PSD NB<br>WH   | 4000 K                                       | 169 lm/W                              | 6.600 lm         | Faisceau<br>intensif                                     |
| 4030732667758 | 4MX400 491<br>LED55S/84<br>O PSD A20<br>WH  | 4000 K                                       | 169 lm/W                              | 5.500 lm         | Miroir<br>asymétrique,<br>inclinaison de<br>l'axe de 20° |
| 4030732668342 | 4MX400 491<br>LED66S/84<br>O PSD WB<br>WH   | 4000 K                                       | 169 lm/W                              | 6.600 lm         | Faisceau<br>extensif                                     |
| 4030732668359 | 4MX400 491<br>LED66S/84<br>O PSD DA20<br>WH | 4000 K                                       | 169 lm/W                              | 6.600 lm         | Optique<br>asymétrique<br>double 20°                     |
| 4030732669035 | 4MX400 581<br>LED55S/84<br>O PSD A20<br>WH  | 4000 K                                       | 169 lm/W                              | 5.500 lm         | Miroir<br>asymétrique,<br>inclinaison de<br>l'axe de 20° |
| 4030732672783 | 4MX400 491<br>LED80S/84                     | 4000 K                                       | 166 lm/W                              | 8.000 lm         | Faisceau<br>extensif                                     |

TTX400 LED HE unité électrique

| Order Code    | Full Product Name                      | Température de couleur | Efficacité           | Flux lumineux | Type d'optique          |
|---------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
|               |                                        | corrélée (nom.)        | lumineuse (nominale) |               |                         |
|               | 0 PSD WB WH                            |                        |                      |               |                         |
| 8718696882436 | 4MX400 581 LED80S/84 0 PSD VWB WH      | 4000 K                 | 166 lm/W             | 8.000 lm      | Faisceau ultra-extensif |
| 8718696882474 | 4MX400 581 LED55S/84 0 PSD VWB WH C-2R | 4000 K                 | 169 lm/W             | 5.500 lm      | Faisceau ultra-extensif |
| 4030732662500 | 4MX400 581 LED40S/83 0 PSD WB WH       | 3000 K                 | 166 lm/W             | 4.000 lm      | Faisceau extensif       |
| 4030732662517 | 4MX400 581 LED40S/84                   | 4000 K                 | 166 lm/W             | 4.000 lm      | Faisceau intensif       |

| Order Code    | Full Product Name                  | Température de couleur | Efficacité           | Flux lumineux | Type d'optique                 |
|---------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
|               |                                    | corrélée (nom.)        | lumineuse (nominale) |               |                                |
|               | 0 PSD NB WH                        |                        |                      |               |                                |
| 4030732662531 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH    | 3000 K                 | 169 lm/W             | 5.500 lm      | Faisceau intensif              |
| 4030732662548 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH    | 3000 K                 | 169 lm/W             | 5.500 lm      | Faisceau extensif              |
| 4030732663248 | 4MX400 581 LED55S/84 0 PSD DA20 WH | 4000 K                 | 169 lm/W             | 5.500 lm      | Optique asymétrique double 20° |
| 4030732666607 | 4MX400 581 LED66S/84 0 PSD DA20 WH | 4000 K                 | 169 lm/W             | 6.600 lm      | Optique asymétrique double 20° |
| 4030732672806 | 4MX400 581 LED80S/84 0 PSD WB WH   | 4000 K                 | 166 lm/W             | 8.000 lm      | Faisceau extensif              |

Fonctionnement et électricité

| Order Code    | Full Product Name                 | Consommation électrique |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 8718699220600 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH  | 32,5 W                  |
| 4030732662418 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH   | 24 W                    |
| 4030732662425 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH   | 24 W                    |
| 4030732662432 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH   | 24 W                    |
| 4030732662449 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH   | 24 W                    |
| 4030732662456 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH   | 32,5 W                  |
| 4030732662463 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH   | 32,5 W                  |
| 4030732662470 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH   | 32,5 W                  |
| 4030732662487 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH   | 32,5 W                  |
| 4030732662494 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH   | 24 W                    |
| 4030732662524 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH   | 24 W                    |
| 4030732662555 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH   | 32,5 W                  |
| 4030732662562 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH   | 32,5 W                  |
| 4030732663187 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | 24 W                    |
| 4030732663194 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | 32,5 W                  |
| 4030732663200 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | 32,5 W                  |
| 4030732663224 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | 24 W                    |
| 4030732663231 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | 32,5 W                  |

| Order Code    | Full Product Name                     | Consommation électrique |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 4030732666614 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH       | 39 W                    |
| 4030732666621 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH       | 39 W                    |
| 4030732667758 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH      | 32,5 W                  |
| 4030732668342 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH       | 39 W                    |
| 4030732668359 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH     | 39 W                    |
| 4030732669035 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH      | 32,5 W                  |
| 4030732672783 | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH       | 48 W                    |
| 8718696882436 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH      | 48 W                    |
| 8718696882474 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R | 32,5 W                  |
| 4030732662500 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH       | 24 W                    |
| 4030732662517 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH       | 24 W                    |
| 4030732662531 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH       | 32,5 W                  |
| 4030732662548 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH       | 32,5 W                  |
| 4030732663248 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH     | 32,5 W                  |
| 4030732666607 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH     | 39 W                    |
| 4030732672806 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH       | 48 W                    |

Performances initiales

| Order Code    | Full Product Name                | Chromaticité initiale  |
|---------------|----------------------------------|------------------------|
| 8718699220600 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |




| Order Code    | Full Product Name               | Chromaticité initiale  |
|---------------|---------------------------------|------------------------|
| 4030732662418 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 |

TTX400 LED HE unité électrique

| Order Code    | Full Product Name                 | Chromaticité initiale  |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|
| 4030732662425 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH   | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 |
| 4030732662432 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732662449 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732662456 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH   | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 |
| 4030732662463 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH   | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 |
| 4030732662470 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732662487 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732662494 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH   | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 |
| 4030732662524 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732662555 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732662562 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732663187 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732663194 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 |
| 4030732663200 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732663224 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732663231 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 |
| 4030732666614 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |

| Order Code    | Full Product Name                 | Chromaticité initiale  |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|
| 4030732666621 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732667758 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH  | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732668342 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732668359 | 4MX400 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732669035 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD A20 WH  | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732672783 | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 8718696882436 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH  | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 8718696882474 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH  | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| C-2R          |                                   |                        |
| 4030732662500 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH   | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 |
| 4030732662517 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732662531 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH   | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 |
| 4030732662548 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH   | (0.43, 0.40) SDCM <3.5 |
| 4030732663248 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732666607 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| 4030732672806 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123726

Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124026

Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123326






Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124326

Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124426

Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123926




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629158926

Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124126




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629167326



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124726

Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124626

Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123626




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123526

Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124226


Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123426

TTX400 LED HE unité électrique


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629162826




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629124526




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123826




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629158826




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629123226




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629162626



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910629163126




Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910500460579



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910500460045

# TTX400 LED HE unité électrique

## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX400I - 910500460047

