



Moduly Maxos LED pre systém TTX400 – vysoká účinnosť a skvelá návratnosť investícií

Maxos LED inserts for TTX400

Zákazníci v priemyselnom sektore a sektore maloobchodného predaja majú záujem o všeobecné osvetlenie s primeranou návratnosťou investícií, ktoré zároveň splňa všetky platné normy pre použitie v obchodných domoch a priemysle. Výmenou za malú investíciu ponúkajú vložky Maxos LED pre systém TTX400 najlepšiu úsporu energie vo svojej triede a poskytujú vysoký svetelný tok s požadovanými teplotami chromatickosti a faktormi obmedzenia oslnenia. Minimalistický dizajn vložiek Maxos LED pre systém TTX400 pozostáva z vymeniteľných LED platní so stredným výkonom, ktoré sú určené na montáž na bežný profil TTX400. Možnosť výberu šošoviek so širokým, stredným a dvojitém asymetrickým vyžarovaním zaručuje flexibilné vyžarovanie svetla. V porovnaní s tradičnými žiarivkami je návratnosť celej investície do tohto vysokoúčinného riešenia LED kratšia než tri roky. Okrem toho ponúka aj ďalšie výhody: vďaka inovovateľnej platforme so systémom LED sú vložky Maxos LED pre systém TTX400 skutočne pripravené na budúce zmeny.

Výhody

- Výrazná úspora energie za malú investíciu
- Prijemné svetlo, dlhá životnosť
- Kompatibilita s osvedčeným profilovým systémom TTX400

Maxos LED inserts for TTX400


Vlastnosti

- Platne LED so stredným výkonom, vymeniteľná jednotka LED
- Účinnosť až 138 lm/W
- Predradníkové dosky LED pre profily s dĺžkou T5 a TL-D (vysoký svetelný tok), náhradné predradníkové dosky LED s rovnakou svetelnou účinnosťou ako nainštalované sústavy s T5 a TL-D žiarivkami (nižší výkon)
- Optiky so stredným, širokým a dvojitém asymetrickým vyžarovaním
- Kompatibilita s bežnými profilmi TTX400 s dĺžkou pre zdroje TL5 49 W a TL-D 58 W

Aplikácie

- Priemysel
- Sklady
- Obchodné domy, predajne pre domácich majstrov, maloobchodné predajne s elektronikou, výstavné a predvážacie miestnosti

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



IPDP_4MX400i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX400i_0005-Detail
photo

Maxos LED inserts for TTX400

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Predradník	-
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	>80

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevztahuje sa na zariadenie

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Maximálna úroveň stmievania	1%

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
----------------------------	--------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	1
97011999	4MX400 491 LED80S/840	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	1

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov
	PSD WB WH C-2R				
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	4000 K	151 lm/W	6 600 lm	-

Maxos LED inserts for TTX400

		Náhradná teplota	Merný výkon		Počet
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok	svetelných zdrojov
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	169 lm/W	5 200 lm	1
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	169 lm/W	5 200 lm	1
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	1

		Náhradná teplota	Merný výkon		Počet
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok	svetelných zdrojov
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	1
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	1
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	1
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	166 lm/W	4 000 lm	1
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	1
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	1
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	1

Svetelné technické (2/2)

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Úzke vyžarovanie
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Široké vyžarovanie
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	Široké vyžarovanie
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	Úzke vyžarovanie
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	Široké vyžarovanie
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	Úzke vyžarovanie
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	Široké vyžarovanie
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	Úzke vyžarovanie
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	Široké vyžarovanie
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	Úzke vyžarovanie
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	Široké vyžarovanie
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	Úzke vyžarovanie
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	Široké vyžarovanie
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	Úzke vyžarovanie
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	Široké vyžarovanie
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Dvojité asymetrická optika 20°
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Dvojité asymetrická optika 20°
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Dvojité asymetrická optika 20°

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Dvojité asymetrická optika 20°
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Dvojité asymetrická optika 20°
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Dvojité asymetrická optika 20°
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	Široké vyžarovanie
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	Úzke vyžarovanie
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	Široké vyžarovanie
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	Široké vyžarovanie
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	Úzke vyžarovanie
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	Úzke vyžarovanie
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	Široké vyžarovanie
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Dvojité asymetrická optika 20°
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Dvojité asymetrická optika 20°
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	Dvojité asymetrická optika 20°
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	48 W
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	48 W
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	43,5 W
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	24 W
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	24 W
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	24 W
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	32,5 W
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	24 W
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	32,5 W
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	39 W
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	39 W
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	48 W
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	24 W
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	24 W
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	32,5 W
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	32,5 W
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	24 W
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	32,5 W
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	39 W
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	48 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	Polymetylmetakrylátová optika/kryt

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	-
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	-	-
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	-	-
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	-
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	-
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	-	-
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	-	-
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	-	-
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	-	-
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	-	-
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	-	-
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	-	-
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	-
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-	-
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	-	-
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	-	-
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	-	-
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	-	-
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	-	-

Maxos LED inserts for TTX400

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)	
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	-	-	
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	-	-	
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	-	-	
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	-	

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)	
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-	
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	-	-	
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	-	-	

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5


Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
97010299	4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4MX400
97011999	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX400
07995699	4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	4MX433
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	4MX400
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	4MX400
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	4MX400
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MX400
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	4MX400
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	4MX400
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	4MX400
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MX400
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	4MX400
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	4MX400
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	4MX400
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	4MX400
66317099	4MX400 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX400


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX400
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX400
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX400
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX400
66323199	4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX400
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX400
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	4MX400
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	4MX400
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	4MX400
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	4MX400
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	4MX400
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	4MX400
66321799	4MX400 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX400
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX400
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	4MX400
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	4MX400

Maxos LED inserts for TTX400


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910500460105**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123726**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124026**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123326**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124326**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124426**



**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123926**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629158926**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124126**

Maxos LED inserts for TTX400


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629167326**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124726**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124626**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123626**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123526**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124226**



**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123426**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124526**




**Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123826**

Maxos LED inserts for TTX400

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629158826



Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629123226

