



Maxos LED Industry – inovativní a flexibilní řešení nabízející ideální světelný tok

Maxos LED

Zákazníci v sektorech průmyslu a prodeje hledají řešení běžného osvětlení s přiměřenou návratností, jež by splňovalo všechny relevantní normy pro použití v supermarketech a v průmyslu. Při omezené investici nabízejí svítidla Maxos LED Industry nejvyšší úspory energie ve své třídě, přičemž poskytují vysoké osvětlenosti s požadovanými teplotami chromatičnosti a omezením oslnění. Minimalistický systém Maxos LED Industry sestává z vyměnitelných panelů LED se středním výkonem, jež jsou namontovány na standardní nosné lišty Maxos. Možnost výběru čoček se širokým a středním vyzařováním znamená flexibilitu ve volbě vyzařovací charakteristiky. Ve srovnání s běžnými zářivkovými instalacemi nabízí toto vysoce účinné řešení LED plnou návratnost za méně než tři roky. Tím však výčet výhod nekončí: Maxos LED Industry představuje řešení skutečně připravené na budoucnost, neboť používá naši platformu s modernizovatelným modulem LED.

Výhody

- Značná úspora energie při omezené investici
- Příjemné světlo s dlouhou životností
- Kompatibilita s prověřeným propojovacím systémem Maxos

Vlastnosti

- Panely LED se středním výkonem, výměnná jednotka LED
- Měrný výkon systému až 165 lm/W
- Jednotky LED pro nosné lišty délky T5 a TL-D (vysoký světelný tok), náhradní jednotky LED se stejným světelným výkonem jako instalovaná řešení T5 a TL-D (nižší výkon)
- Možnost výběru úzké, střední, dvojité asymetrické a asymetrické čočky
- Kompatibilní s našimi standardními nosnými lištami Maxos a TTX400 pro délky TL5 49 W a TL-D 58 W

Aplikace


- Průmysl
- Sklady
- Supermarkety, obchody pro kutily, prodejny elektroniky
- Prezentační místnosti

Versions



IPPR 4MX850i 0001

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Předřadník	-
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Index podání barev (CRI)	>80
Počet světelných zdrojů	1
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Maximální úroveň ztlumení	1%
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Polymethylmetakrylátová miska/kryt
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	-20 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	LED55S
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	LED55S
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	LED66S
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	LED66S
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	LED55S
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S

Světelně technické

Full Product		Náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
Order Code	Name	(jmen.)	(nom.)		
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	4000 K	150 lm/W	5 500 lm	Široký paprsek
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Úzký paprsek
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzký paprsek
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Široký paprsek
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široký paprsek
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Úzký paprsek
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzký paprsek
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Široký paprsek

Full Product		Náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
Order Code	Name	(jmen.)	(nom.)		
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široký paprsek
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzký paprsek
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Široký paprsek
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Úzký paprsek
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzký paprsek
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Široký paprsek
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°

		Náhradní teplota	Měrný výkon		
	Full Product	chromatičnosti	(jmen.)	Světelný	
Order Code	Name	(jmen.)	(nom.)	tok	Typ optiky
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Asymetrický reflektor, úhel osy 20°
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Úzký paprsek
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzký paprsek
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Široký paprsek
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široký paprsek
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Úzký paprsek
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzký paprsek
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Široký paprsek
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široký paprsek

		Náhradní teplota	Měrný výkon		
	Full Product	chromatičnosti	(jmen.)	Světelný	
Order Code	Name	(jmen.)	(nom.)	tok	Typ optiky
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzký paprsek
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Široký paprsek
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Úzký paprsek
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzký paprsek
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Široký paprsek
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Široký paprsek

		Náhradní teplota	Měrný výkon		
Order Code	Full Product Name	chromatičnosti (jmen.)	(jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Úzký paprsek
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	3000 K	161 lm/W	6 300 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	3000 K	161 lm/W	6 300 lm	Široký paprsek
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	3000 K	161 lm/W	6 300 lm	Úzký paprsek

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 až 240 V	48 W
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	36,5 W
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	220-240 V	32,5 W
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W

		Náhradní teplota	Měrný výkon		
Order Code	Full Product Name	chromatičnosti (jmen.)	(jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Široký paprsek
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Úzký paprsek
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Asymetrický reflektor, úhel osy 20°
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Asymetrický reflektor, úhel osy 20°

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	220-240 V	32,5 W
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Stříbrná
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Bílá
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Bílá
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Bílá
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Stříbrná
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Stříbrná
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	Stříbrná
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Stříbrná
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Stříbrná
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	Stříbrná
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Stříbrná
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Stříbrná
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Stříbrná
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Stříbrná
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Stříbrná
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Stříbrná
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Stříbrná
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Stříbrná
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Stříbrná
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Stříbrná
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Stříbrná
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	Stříbrná
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Bílá
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Bílá
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Bílá
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Bílá
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Bílá
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Bílá
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Bílá
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	Bílá
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Bílá
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Bílá
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Bílá
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Bílá
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	Bílá
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Bílá
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Bílá
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Bílá
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Bílá
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Bílá
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Bílá
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Bílá
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Bílá
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Bílá
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	Bílá
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Bílá
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	Bílá
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Bílá
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Bílá
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	Bílá
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Bílá

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)	
		Nouzové osvětlení	Nouzové osvětlení, doba
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	-
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Nouzové osvětlení,	3 h

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)	
		Nouzové osvětlení	
		3 hodiny, verze basic	
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-	-
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-	-
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	-	-
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-	-
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-	-
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	-	-
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	-	-
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-	-
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	-	-
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-	-
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-	-
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-	-
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	-	-
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	-	-
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-	-
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-	-
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	-	-
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	-	-
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	-	-
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	-	-
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-	-
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-	-
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	-	-
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	-	-
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	-	-
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-	-
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-	-
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	-	-
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-	-
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-	-
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-	-

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	-	-
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	-	-
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	-	-
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-	-
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	-
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-	-
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	-
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	-	-
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-	-
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	-	-
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-	-
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	-	-
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	-
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	-
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	-	-
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-	-
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-	-
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	-	-
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-	-
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	-	-
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-	-
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-	-
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	-	-
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5


Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4MX850
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	4MX883
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	4MX850
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	4MX850
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4MX850
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	4MX850
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	4MX850
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4MX850
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4MX850
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	4MX850
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	4MX850
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	4MX850
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	4MX850
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	4MX850
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	4MX850
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	4MX850
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4MX850
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	4MX850
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	4MX850
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	4MX850
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	4MX850

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4MX850
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	4MX850
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	4MX850
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	4MX850
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	4MX850
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	4MX850
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	4MX850
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	4MX850
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX850
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX850
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX850
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	4MX850
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	4MX850
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	4MX850
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850
66745199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	4MX850
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4MX850


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457964




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457965




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460502




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629123126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125926



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167526


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158226




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167426




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160626



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629162126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125326


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125526



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122526


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629120126




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629121326




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629126326




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629120726




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629120326




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629124926



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629125726



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629158026



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629160426

