



# Maxos LED Industry – innovativ og fleksibel løsning for ideelt lysudbytte

## Maxos

Kunderne i industrien og i detailhandlen efterspørger belysningsløsninger der kan tjene sig selv ind på kort tid, samtidig med at de overholder alle de relevante standarder for supermarkeder og industrien. Maxos LED Industry leverer de bedste energibesparelser samtidig med at der opnås høje luxniveauer ved de påkrævede farvetemperaturer og blændingsfaktorer. Det minimalistiske Maxos LED Industry består af udskiftelige LED-lyskilder med medium effekt monteret på en Maxos-standardsamleskinne. Det er muligt at vælge mellem linser med bred og mellem stråle, så der opnås fleksibilitet ved lysfordelingen. Den effektive LED-løsning tjener sig selv ind i løbet af tre år sammenlignet med en traditionel lysstofinstallation, og med den opgraderbare LED platform er Maxos LED Industry en ægte fremtidssikret løsning.

### Fordele

- Store energibesparelser for en begrænset investering
- Behageligt lys og lang levetid
- Kompatibilitet med afprøvet Maxos-samlesystem

## Funktioner

- LED-plader med mellemhøj effekt; udskiftelig LED-enhed
- Op til 138 lm/W effektivitet
- LED-forkoblingskasser til T5- og TL-D-længde samlesystemer (højt lysudbytte); LED-forkoblingskasser til udskiftning med samme lysudbytte som de installerede T5- og TL-D-løsninger (lavere wattforbrug)
- Mulighed for at vælge mellem smal, medium, dobbelt asymmetriske og asymmetriske linser
- Kompatible med vores Maxos-standardskinner og TTX400 til TL5 49 W- og TL-D 58 W-længder

## Anvendelsesområder

- Industri
- Lagre
- Supermarkeder, gør det selv-butikker, detailbutikker med elektronik
- Showrooms

## Versions





IPPR 4MX850i 0003



IPPR 4MX850i 0007

## Målskitse



## Oplysninger om produktet



IPDP\_4MX850i\_0001-Detail  
photo



IPDP\_4MX850i\_0003-Detail  
photo



IPDP\_4MX850i\_0005-Detail  
photo

| Generelle oplysninger                       |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Driver inkluderet                           | Ja                                      |
| Forkobling                                  | -                                       |
| Udskiftelig lyskilde                        | Nej                                     |
| Antal forkoblingsenheder                    | 1 enhed                                 |
| Service-kode                                | Ja                                      |
| Lysteknisk                                  |                                         |
| Lyskildens strålevinkel                     | 120 °                                   |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                | >80                                     |
| Antal lyskilder                             | 1                                       |
| Drift og el                                 |                                         |
| Beskyttelsesklasse IEC                      | Sikkerhedsklasse I                      |
| Indgangsspænding                            | 220-240 V                               |
| Linjefrekvens                               | 50 to 60 Hz                             |
| Velegnet til tilfældigt skift               | Ikke relevant                           |
| Lysstyringssystemer og dæmpning             |                                         |
| Dæmpbar                                     | Ja                                      |
| Maksimalt dæmningsniveau                    | 1%                                      |
| Mekanik og armaturhus                       |                                         |
| Optikafskærmningstype                       | Skål/afskærmning i polymetylmethacrylat |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse           | IK02                                    |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse           | IP20                                    |
| Godkendelse og anvendelsesområde            |                                         |
| Omgivelsestemperaturområde                  | -20 til +35 °C                          |
| CE-mærke                                    | Ja                                      |
| ENEC-mærke                                  | ENEC-mærke                              |
| Mærke for brændbarhed                       | -                                       |
| Glødetrådtest                               | Temperatur 650 °C, varighed 30 s        |
| Indledende ydelse (overholder IEC-standard) |                                         |
| Lysstrømtolerance                           | +/-10%                                  |
| Produktdata                                 |                                         |
| Produktseriekode                            | 4MX850                                  |

Generelle oplysninger

| Order Code   | Full Product Name                 | Kode for lampeserie |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 910629167526 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH   | LED80S              |
| 910629120826 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI   | LED55S              |
| 910629120926 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI   | LED55S              |
| 910629121026 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI   | LED55S              |
| 910629121126 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI   | LED55S              |
| 910629121226 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI   | LED55S              |
| 910629121326 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI   | LED55S              |
| 910629121426 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI   | LED55S              |
| 910629121526 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI   | LED55S              |
| 910629122426 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI   | LED40S              |
| 910629122526 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI   | LED40S              |
| 910629122626 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI   | LED40S              |
| 910629122726 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI   | LED40S              |
| 910629122826 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI   | LED40S              |
| 910629122926 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI   | LED40S              |
| 910629123026 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI   | LED40S              |
| 910629123126 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI   | LED40S              |
| 910629125226 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | LED55S              |
| 910629125326 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | LED55S              |
| 910629125426 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | LED55S              |
| 910629125526 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | LED55S              |
| 910629126026 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | LED40S              |
| 910629126126 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | LED40S              |
| 910629126226 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | LED40S              |
| 910629126326 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | LED40S              |
| 910500457964 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH   | LED80S              |
| 910629120026 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH   | LED55S              |
| 910629120126 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH   | LED55S              |
| 910629120226 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH   | LED55S              |
| 910629120426 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH   | LED55S              |
| 910629120526 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH   | LED55S              |
| 910629120626 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH   | LED55S              |
| 910629120726 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH   | LED55S              |
| 910629121626 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH   | LED40S              |
| 910629121726 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH   | LED40S              |
| 910629121826 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH   | LED40S              |
| 910629121926 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH   | LED40S              |
| 910629122026 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH   | LED40S              |
| 910629122126 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH   | LED40S              |
| 910629122226 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH   | LED40S              |
| 910629124826 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | LED55S              |
| 910629124926 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | LED55S              |
| 910629125026 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | LED55S              |
| 910629125126 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | LED55S              |
| 910629125626 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | LED40S              |
| 910629125726 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | LED40S              |
| 910629125826 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | LED40S              |
| 910629125926 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | LED40S              |
| 910629158026 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | LED66S              |
| 910629158126 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH   | LED66S              |
| 910629158226 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH   | LED66S              |

| Order Code   | Full Product Name               | Kode for lampeserie |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 910629160126 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | LED66S              |

Lysteknisk

| Order Code   | Full Product Name                | Korreleret farvetemperatur (nom.) | Lyseffekt (nominel) (nom.) | Lysstrøm | Optiktype     |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| 910629167526 | 4MX850 491 LED80S/84 O PSD WB WH | 4000 K                            | 166 lm/W                   | 8.000 lm | Bred stråle   |
| 910629120826 | 4MX850 491 LED55S/83 O PSD NB SI | 3000 K                            | 160 lm/W                   | 5.200 lm | Smalstrålende |
| 910629120926 | 4MX850 491 LED55S/84 O PSD NB SI | 4000 K                            | 169 lm/W                   | 5.500 lm | Smalstrålende |
| 910629121026 | 4MX850 491 LED55S/83 O PSD WB SI | 3000 K                            | 160 lm/W                   | 5.200 lm | Bred stråle   |
| 910629121126 | 4MX850 491 LED55S/84 O PSD WB SI | 4000 K                            | 169 lm/W                   | 5.500 lm | Bred stråle   |
| 910629121226 | 4MX850 581 LED55S/83 O PSD NB SI | 3000 K                            | 160 lm/W                   | 5.200 lm | Smalstrålende |
| 910629121326 | 4MX850 581 LED55S/84 O PSD NB SI | 4000 K                            | 169 lm/W                   | 5.500 lm | Smalstrålende |
| 910629121426 | 4MX850 581 LED55S/83 O PSD WB SI | 3000 K                            | 160 lm/W                   | 5.200 lm | Bred stråle   |
| 910629121526 | 4MX850 581 LED55S/84 O PSD WB SI | 4000 K                            | 169 lm/W                   | 5.500 lm | Bred stråle   |
| 910629122426 | 4MX850 491 LED40S/83 O PSD NB SI | 3000 K                            | 158 lm/W                   | 3.800 lm | Smalstrålende |
| 910629122526 | 4MX850 491 LED40S/84 O PSD NB SI | 4000 K                            | 166 lm/W                   | 4.000 lm | Smalstrålende |

| Order Code   | Full Product Name                  | Korreleret farvetemperatur (nom.) | Lyseffekt (nominel) (nom.) | Lysstrøm | Optiktype                     |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|
| 910629122626 | 4MX850 491 LED40S/83 O PSD WB SI   | 3000 K                            | 158 lm/W                   | 3.800 lm | Bred stråle                   |
| 910629122726 | 4MX850 491 LED40S/84 O PSD WB SI   | 4000 K                            | 166 lm/W                   | 4.000 lm | Bred stråle                   |
| 910629122826 | 4MX850 581 LED40S/83 O PSD NB SI   | 3000 K                            | 158 lm/W                   | 3.800 lm | Smalstrålende                 |
| 910629122926 | 4MX850 581 LED40S/84 O PSD NB SI   | 4000 K                            | 166 lm/W                   | 4.000 lm | Smalstrålende                 |
| 910629123026 | 4MX850 581 LED40S/83 O PSD WB SI   | 3000 K                            | 158 lm/W                   | 3.800 lm | Bred stråle                   |
| 910629123126 | 4MX850 581 LED40S/84 O PSD WB SI   | 4000 K                            | 166 lm/W                   | 4.000 lm | Bred stråle                   |
| 910629125226 | 4MX850 491 LED55S/83 O PSD DA20 SI | 3000 K                            | 160 lm/W                   | 5.200 lm | Dobbelt asymmetrisk optik 20° |
| 910629125326 | 4MX850 491 LED55S/84 O PSD DA20 SI | 4000 K                            | 169 lm/W                   | 5.500 lm | Dobbelt asymmetrisk optik 20° |
| 910629125426 | 4MX850 581 LED55S/83 O PSD DA20 SI | 3000 K                            | 160 lm/W                   | 5.200 lm | Dobbelt asymmetrisk optik 20° |
| 910629125526 | 4MX850 581 LED55S/84 O PSD DA20 SI | 4000 K                            | 169 lm/W                   | 5.500 lm | Dobbelt asymmetrisk optik 20° |
| 910629126026 | 4MX850 491 LED40S/83               | 3000 K                            | 158 lm/W                   | 3.800 lm | Dobbelt asymmetrisk optik 20° |

| Order Code   | Full Product Name                           | Korreleret farvetemperatur (nom.) | Lyseffekt (nominel) (nom.) | Lysstrøm | Optiktype                     |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|
|              | 0 PSD<br>DA20 SI                            |                                   |                            |          |                               |
| 910629126126 | 4MX850 491<br>LED40S/84<br>0 PSD<br>DA20 SI | 4000 K                            | 166 lm/W                   | 4.000 lm | Dobbelt asymmetrisk optik 20° |
| 910629126226 | 4MX850 581<br>LED40S/83<br>0 PSD<br>DA20 SI | 3000 K                            | 158 lm/W                   | 3.800 lm | Dobbelt asymmetrisk optik 20° |
| 910629126326 | 4MX850 581<br>LED40S/84<br>0 PSD<br>DA20 SI | 4000 K                            | 166 lm/W                   | 4.000 lm | Dobbelt asymmetrisk optik 20° |
| 910500457964 | 4MX850 581<br>LED80S/84<br>0 PSD NB<br>WH   | 4000 K                            | 166 lm/W                   | 8.000 lm | Smalstråle                    |
| 910629120026 | 4MX850 491<br>LED55S/83<br>0 PSD NB<br>WH   | 3000 K                            | 160 lm/W                   | 5.200 lm | Smalstråle                    |
| 910629120126 | 4MX850 491<br>LED55S/84<br>0 PSD NB<br>WH   | 4000 K                            | 169 lm/W                   | 5.500 lm | Smalstråle                    |
| 910629120226 | 4MX850 491<br>LED55S/83<br>0 PSD WB<br>WH   | 3000 K                            | 160 lm/W                   | 5.200 lm | Bred stråle                   |
| 910629120426 | 4MX850 581<br>LED55S/83<br>0 PSD NB<br>WH   | 3000 K                            | 160 lm/W                   | 5.200 lm | Smalstråle                    |
| 910629120526 | 4MX850 581<br>LED55S/84<br>0 PSD NB<br>WH   | 4000 K                            | 169 lm/W                   | 5.500 lm | Smalstråle                    |
| 910629120626 | 4MX850 581<br>LED55S/83<br>0 PSD WB<br>WH   | 3000 K                            | 160 lm/W                   | 5.200 lm | Bred stråle                   |
| 910629120726 | 4MX850 581<br>LED55S/84<br>0 PSD WB<br>WH   | 4000 K                            | 169 lm/W                   | 5.500 lm | Bred stråle                   |

| Order Code   | Full Product Name                           | Korreleret farvetemperatur (nom.) | Lyseffekt (nominel) (nom.) | Lysstrøm | Optiktype                     |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|
| 910629121626 | 4MX850 491<br>LED40S/83<br>0 PSD NB<br>WH   | 3000 K                            | 158 lm/W                   | 3.800 lm | Smalstråle                    |
| 910629121726 | 4MX850 491<br>LED40S/84<br>0 PSD NB<br>WH   | 4000 K                            | 166 lm/W                   | 4.000 lm | Smalstråle                    |
| 910629121826 | 4MX850 491<br>LED40S/83<br>0 PSD WB<br>WH   | 3000 K                            | 158 lm/W                   | 3.800 lm | Bred stråle                   |
| 910629121926 | 4MX850 491<br>LED40S/84<br>0 PSD WB<br>WH   | 4000 K                            | 166 lm/W                   | 4.000 lm | Bred stråle                   |
| 910629122026 | 4MX850 581<br>LED40S/83<br>0 PSD NB<br>WH   | 3000 K                            | 158 lm/W                   | 3.800 lm | Smalstråle                    |
| 910629122126 | 4MX850 581<br>LED40S/84<br>0 PSD NB<br>WH   | 4000 K                            | 166 lm/W                   | 4.000 lm | Smalstråle                    |
| 910629122226 | 4MX850 581<br>LED40S/83<br>0 PSD WB<br>WH   | 3000 K                            | 158 lm/W                   | 3.800 lm | Bred stråle                   |
| 910629124826 | 4MX850 491<br>LED55S/83<br>0 PSD<br>DA20 WH | 3000 K                            | 160 lm/W                   | 5.200 lm | Dobbelt asymmetrisk optik 20° |
| 910629124926 | 4MX850 491<br>LED55S/84<br>0 PSD<br>DA20 WH | 4000 K                            | 169 lm/W                   | 5.500 lm | Dobbelt asymmetrisk optik 20° |
| 910629125026 | 4MX850 581<br>LED55S/83<br>0 PSD<br>DA20 WH | 3000 K                            | 160 lm/W                   | 5.200 lm | Dobbelt asymmetrisk optik 20° |
| 910629125126 | 4MX850 581<br>LED55S/84<br>0 PSD<br>DA20 WH | 4000 K                            | 169 lm/W                   | 5.500 lm | Dobbelt asymmetrisk optik 20° |

|              | Full       | Korreleret      | Lyseffekt |          |             |
|--------------|------------|-----------------|-----------|----------|-------------|
|              | Product    | farvetemperatur | (nominel) |          |             |
| Order Code   | Name       | (nom.)          | (nom.)    | Lysstrøm | Optiktype   |
| 910629125626 | 4MX850     | 3000 K          | 158 lm/W  | 3.800 lm | Dobbelt     |
|              | 491        |                 |           |          | asymmetrisk |
|              | LED40S/83  |                 |           |          | optik 20°   |
|              | O PSD      |                 |           |          |             |
|              | DA20 WH    |                 |           |          |             |
| 910629125726 | 4MX850     | 4000 K          | 166 lm/W  | 4.000 lm | Dobbelt     |
|              | 491        |                 |           |          | asymmetrisk |
|              | LED40S/84  |                 |           |          | optik 20°   |
|              | O PSD      |                 |           |          |             |
|              | DA20 WH    |                 |           |          |             |
| 910629125826 | 4MX850 581 | 3000 K          | 158 lm/W  | 3.800 lm | Dobbelt     |
|              | LED40S/83  |                 |           |          | asymmetrisk |
|              | O PSD      |                 |           |          | optik 20°   |
|              | DA20 WH    |                 |           |          |             |
|              |            |                 |           |          |             |
| 910629125926 | 4MX850 581 | 4000 K          | 166 lm/W  | 4.000 lm | Dobbelt     |
|              | LED40S/84  |                 |           |          | asymmetrisk |
|              | O PSD      |                 |           |          | optik 20°   |
|              | DA20 WH    |                 |           |          |             |
|              |            |                 |           |          |             |
| 910629158026 | 4MX850     | 4000 K          | 169 lm/W  | 6.600 lm | Dobbelt     |
|              | 491        |                 |           |          | asymmetrisk |
|              | LED66S/84  |                 |           |          | optik 20°   |
|              | O PSD      |                 |           |          |             |
|              | DA20 WH    |                 |           |          |             |

Drift og el

| Order Code   | Full Product Name                 | Strømforbrug |
|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 910629167526 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH   | 48 W         |
| 910629120826 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI   | 32,5 W       |
| 910629120926 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI   | 32,5 W       |
| 910629121026 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI   | 32,5 W       |
| 910629121126 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI   | 32,5 W       |
| 910629121226 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI   | 32,5 W       |
| 910629121326 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI   | 32,5 W       |
| 910629121426 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI   | 32,5 W       |
| 910629121526 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI   | 32,5 W       |
| 910629122426 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI   | 24 W         |
| 910629122526 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI   | 24 W         |
| 910629122626 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI   | 24 W         |
| 910629122726 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI   | 24 W         |
| 910629122826 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI   | 24 W         |
| 910629122926 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI   | 24 W         |
| 910629123026 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI   | 24 W         |
| 910629123126 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI   | 24 W         |
| 910629125226 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | 32,5 W       |
| 910629125326 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | 32,5 W       |
| 910629125426 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | 32,5 W       |
| 910629125526 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | 32,5 W       |
| 910629126026 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | 24 W         |
| 910629126126 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | 24 W         |

|              | Full      | Korreleret      | Lyseffekt |          |               |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|----------|---------------|
|              | Product   | farvetemperatur | (nominel) |          |               |
| Order Code   | Name      | (nom.)          | (nom.)    | Lysstrøm | Optiktype     |
| 910629158126 | 4MX850    | 4000 K          | 169 lm/W  | 6.600 lm | Bred stråle   |
|              | 491       |                 |           |          |               |
|              | LED66S/84 |                 |           |          |               |
|              | O PSD WB  |                 |           |          |               |
|              | WH        |                 |           |          |               |
| 910629158226 | 4MX850    | 4000 K          | 169 lm/W  | 6.600 lm | Smalstrålende |
|              | 491       |                 |           |          |               |
|              | LED66S/84 |                 |           |          |               |
|              | O PSD NB  |                 |           |          |               |
|              | WH        |                 |           |          |               |
| 910629160126 | 4MX850    | 3000 K          | 161 lm/W  | 6.300 lm | Bred stråle   |
|              | 491       |                 |           |          |               |
|              | LED66S/83 |                 |           |          |               |
|              | O PSD WB  |                 |           |          |               |
|              | WH        |                 |           |          |               |

| Order Code   | Full Product Name                 | Strømforbrug |
|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 910629125826 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | 24 W         |
| 910629125926 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | 24 W         |
| 910629158026 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | 39 W         |

| Order Code   | Full Product Name               | Strømforbrug |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 910629158126 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | 39 W         |
| 910629158226 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | 39 W         |
| 910629160126 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH | 39 W         |

Mekanik og armaturhus

| Order Code   | Full Product Name                 | Farve på armaturhus |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 910629167526 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH   | Hvid                |
| 910629120826 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI   | Sølv                |
| 910629120926 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI   | Sølv                |
| 910629121026 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI   | Sølv                |
| 910629121126 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI   | Sølv                |
| 910629121226 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI   | Sølv                |
| 910629121326 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI   | Sølv                |
| 910629121426 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI   | Sølv                |
| 910629121526 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI   | Sølv                |
| 910629122426 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI   | Sølv                |
| 910629122526 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI   | Sølv                |
| 910629122626 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI   | Sølv                |
| 910629122726 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI   | Sølv                |
| 910629122826 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI   | Sølv                |
| 910629122926 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI   | Sølv                |
| 910629123026 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI   | Sølv                |
| 910629123126 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI   | Sølv                |
| 910629125226 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | Sølv                |
| 910629125326 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | Sølv                |
| 910629125426 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | Sølv                |
| 910629125526 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | Sølv                |
| 910629126026 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | Sølv                |
| 910629126126 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | Sølv                |
| 910629126226 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | Sølv                |
| 910629126326 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | Sølv                |
| 910500457964 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH   | Hvid                |

| Order Code   | Full Product Name                 | Farve på armaturhus |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 910629120026 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH   | Hvid                |
| 910629120126 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH   | Hvid                |
| 910629120226 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH   | Hvid                |
| 910629120426 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH   | Hvid                |
| 910629120526 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH   | Hvid                |
| 910629120626 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH   | Hvid                |
| 910629120726 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH   | Hvid                |
| 910629121626 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH   | Hvid                |
| 910629121726 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH   | Hvid                |
| 910629121826 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH   | Hvid                |
| 910629121926 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH   | Hvid                |
| 910629122026 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH   | Hvid                |
| 910629122126 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH   | Hvid                |
| 910629122226 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH   | Hvid                |
| 910629124826 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | Hvid                |
| 910629124926 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | Hvid                |
| 910629125026 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | Hvid                |
| 910629125126 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | Hvid                |
| 910629125626 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | Hvid                |
| 910629125726 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | Hvid                |
| 910629125826 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | Hvid                |
| 910629125926 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | Hvid                |
| 910629158026 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | Hvid                |
| 910629158126 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH   | Hvid                |
| 910629158226 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH   | Hvid                |
| 910629160126 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH   | Hvid                |

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

| Order Code   | Full Product Name               | Indledende kromaticitet |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|
| 910629167526 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629120826 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629120926 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629121026 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629121126 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629121226 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629121326 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629121426 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629121526 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629122426 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629122526 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629122626 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629122726 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629122826 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |




| Order Code   | Full Product Name                 | Indledende kromaticitet |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 910629122926 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629123026 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI   | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629123126 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629125226 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629125326 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629125426 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629125526 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629126026 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629126126 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629126226 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629126326 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910500457964 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629120026 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH   | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629120126 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |




| Order Code   | Full Product Name               | Indledende kromaticitet |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|
| 910629120226 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629120426 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629120526 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629120626 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629120726 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629121626 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629121726 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629121826 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629121926 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629122026 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629122126 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629122226 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |

| Order Code   | Full Product Name                 | Indledende kromaticitet |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 910629124826 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629124926 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629125026 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629125126 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629125626 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629125726 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629125826 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |
| 910629125926 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629158026 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629158126 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629158226 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH   | (0.38, 0.38) SDCM <3.5  |
| 910629160126 | 4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH   | (0.43, 0.40) SDCM <3.5  |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457964



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629123126



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125126



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121126




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158226




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121726



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122726


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -  
910629122926**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -  
910629125526**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -  
910629120526**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -  
910629122526**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -  
910629120126**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -  
910629121326**



**Polar Normal (separate) - 4MX850I -  
910629126326**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -  
910629120726**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -  
910629124926**

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125726



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158026

