



Maxos LED – hocheffiziente Lichtträger für Industrie- und Verkaufsräume

Maxos LED

Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuchtstofflampenanlagen mit VVG) und erreicht gleichzeitig die geforderten Beleuchtungsstärken mit der erforderlichen Farbwiedergabe und Entblendung. Der minimalistische Maxos LED Lichtträger, in den eine breit- oder eine engstrahlende Linsenoptik integriert ist, kann problemlos in bestehende Tragschienen des Lichtbandsystems Maxos integriert werden. Maxos LED gibt es außerdem auch mit einer doppel-asymmetrischen Optik, welche optimal ist für den Einsatz in Regalgängen im Einzelhandel. Des Weiteren gibt es einen LED Lichtträger mit 5.500 und 6.600 Leuchtenlumen (LED55S/66S), der für Neuanlagen eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampenanlagen kann sich diese überaus effiziente LED-Lösung bereits in weniger als drei Jahren amortisieren.

Maxos LED

Vorteile

- Hocheffizientes Lichtbandsystem mit langer Lebensdauer realisiert gegenüber Leuchtstofflampensystemen bis zu 56% Energieeinsparung
- vielseitig einsetzbar durch viele Lichtstropakete und integrierte, anwendungsoptimierte Optiken
- Auch als 1:1 Retrofit für das bestehende Lichtbandsystem Maxos mit Leuchtstofflampen einsetzbar (bis zu 2x58W-Ersatz)

Merkmale

- zwei Lichtträgerlängen: entsprechend Länge TL5 oder TLD-Leuchtstofflampe
- Drei Lichtstropakete mit bis zu 6.600 lm (bis zu 138 lm/W)
- Integrierte Optiken: breitstrahlend, tiefstrahlend, doppelt asymmetrisch, asymmetrisch
- Zwei Lichtfarben: Neutralweiß (4.000 K) und Warmweiß (3.000 K); sehr gute Farbwiedergabe: Ra 80
- Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70)
- Tragschienen mit DV, Außenkupplung, Stirnwände für Tragschienen und Abhängezubehör separat bestellen

Anwendung


- Supermärkte, Baumärkte, Elektronikgeschäfte
- Industriebereiche
- Lagerhallen

Versions



IPPR 4MX850i 0001

Abmessungsskizzen



Produktdetails



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Betriebsgerät	-
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
---------------------------	-----

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S	Nein
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	LED80S	Nein
97432999	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	LED66S	Nein
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S	Nein
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S	Nein
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S	Nein
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	LED55S	Nein
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	LED66S	Nein
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-	Nein
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-	Nein
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	LED80S	Nein
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	Nein
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	Nein
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S	Nein
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	Nein
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S	Nein
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	Nein
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S	Nein
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S	Nein

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S	Nein
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	Nein
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S	Nein
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	Nein
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S	Nein
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S	Nein
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S	Nein
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	LED55S	Nein
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	LED55S	Nein
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	Nein
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	Nein
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	LED66S	Nein
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	LED80S	Nein
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S	Nein
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S	Nein
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	LED55S	Nein
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	LED66S	Nein
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	LED55S	Nein
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	LED55S	Nein
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	Nein
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S	Nein
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	Nein
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S	Nein
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	Nein
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	Nein
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	Nein
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	Nein
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	Nein
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	Nein
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	Nein
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	Nein
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S	Nein
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	Nein
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	Nein
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S	Nein
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	Nein
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	Nein
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	Nein
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	Nein
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S	Nein
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	Nein
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	Nein
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	LED40S	Nein
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S	Nein

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
08008299	4MX850 491	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8.000 lm

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	LED80S/ 840 PSD WB SI					07980299	4MX883 491	120 Grad	4000 K	153 lm/W	6.600 lm
88251199	4MX850 491	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8.000 lm		LED66S/ 840 PSD WB WH ELD3				
	LED80S/ 840 PSD VWB WH					08417299	4MX850 491	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8.000 lm
97429299	4MX850 491	120 Grad	4000 K	169 lm/W	6.600 lm		LED80S/ 840 PSD A20 WH C-2R				
	LED66S/ 840 PSD NB WH C-2R					62719299	4MX850 491	-	4000 K	166 lm/W	4.000 lm
97430899	4MX850 491	120 Grad	4000 K	169 lm/W	6.600 lm		LED40S/ 840 DIA NB WH C-2R				
	LED66S/ 840 PSD WB WH C-2R					62720899	4MX850 491	-	4000 K	166 lm/W	4.000 lm
97432299	4MX850 491	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8.000 lm		LED40S/ 840 DIA WB WH C-2R				
	LED80S/ 840 PSD NB WH C-2R					62721599	4MX850 491	-	4000 K	169 lm/W	6.600 lm
97433999	4MX850 491	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8.000 lm		LED66S/ 840 DIA NB WH C-2R				
	LED80S/ 840 PSD WB WH C-2R					62722299	4MX850 491	-	4000 K	169 lm/W	6.600 lm
97502299	4MX883 491	120 Grad	4000 K	150 lm/W	5.500 lm		LED66S/ 840 DIA WB WH C-2R				
	LED55S/ 840 PSD WB WH ELB3					62723999	4MX850 491	-	4000 K	166 lm/W	8.000 lm
97508499	4MX883 491	120 Grad	4000 K	153 lm/W	6.600 lm		LED80S/ 840 DIA NB WH C-2R				
	LED66S/ 840 PSD WB WH ELB3					62724699	4MX850 491	-	4000 K	166 lm/W	8.000 lm
07976599	4MX883 491	120 Grad	4000 K	153 lm/W	6.600 lm		LED80S/ 840 DIA WB WH C-2R				
	LED66S/ 840 PSD WB WH ELP3					67281399	4MX850 491	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8.000 lm

Maxos LED

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	LED80S/ 840 PSD NB WH						LED40S/ 830 PSD WB SI				
67282099	4MX850 491 LED80S/ 840 PSD WB WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	66178799	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD WB SI	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4.000 lm
66125199	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD NB SI	120 Grad	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	66266199	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD DA20 SI	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5.500 lm
66127599	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD WB SI	120 Grad	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	66273999	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD DA20 SI	120 Grad	3000 K	158 lm/W	3.800 lm
66128299	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD WB SI	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	66274699	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD DA20 SI	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4.000 lm
66131299	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD WB SI	120 Grad	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	66757499	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD A20 SI	120 Grad	3000 K	160 lm/W	5.200 lm
66172599	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD NB SI	120 Grad	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	66758199	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD A20 SI	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5.500 lm
66173299	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD NB SI	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	87641199	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD NB WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8.000 lm
66174999	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD WB SI	120 Grad	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	87643599	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD WB WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8.000 lm
66175699	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD WB SI	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	88071599	4MX850 581 LED66S/ 840 PSD- CLO WB WH	120 Grad	4000 K	169 lm/W	6.600 lm
66180099	4MX850 581	120 Grad	3000 K	158 lm/W	3.800 lm						

Maxos LED

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8.000 lm		LED55S/830 PSD WB WH				
						66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5.500 lm
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	120 Grad	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	120 Grad	3000 K	160 lm/W	5.200 lm
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	120 Grad	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5.500 lm
						66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5.500 lm
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	120 Grad	4000 K	150 lm/W	5.500 lm	66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4.000 lm
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	120 Grad	4000 K	153 lm/W	6.600 lm	66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	120 Grad	3000 K	158 lm/W	3.800 lm
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4.000 lm
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4.000 lm
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	120 Grad	3000 K	158 lm/W	3.800 lm
66119099	4MX850 491	120 Grad	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	66171899	4MX850 581	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	LED40S/ 840 PSD WB WH						DA20 WH				
66261699	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD DA20 WH	120 Grad	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	66602799	4MX850 491 LED66S/ 840 PSD WB WH	120 Grad	4000 K	169 lm/W	6.600 lm
66262399	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD DA20 WH	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	66603499	4MX850 491 LED66S/ 840 PSD NB WH	120 Grad	4000 K	169 lm/W	6.600 lm
66264799	4MX850 581 LED55S/ 840 PSD DA20 WH	120 Grad	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	66693599	4MX850 491 LED66S/ 830 PSD WB WH	120 Grad	3000 K	161 lm/W	6.300 lm
66269299	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD DA20 WH	120 Grad	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	66695999	4MX850 581 LED66S/ 840 PSD WB WH	120 Grad	4000 K	169 lm/W	6.600 lm
66270899	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD DA20 WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	66744499	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD A20 WH	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4.000 lm
66272299	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD	120 Grad	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	66770399	4MX850 491 LED66S/ 840 PSD A20 WH	120 Grad	4000 K	169 lm/W	6.600 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Optik	Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Optik
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)	97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	1	Tiefstrahlend (NB)
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	1	Sehr breitstrahlend	97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	1	Breitstrahlend (WB)
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	1	Tiefstrahlend (NB)	97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	1	Breitstrahlend (WB)
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	1	Breitstrahlend (WB)	97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	1	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Anzahl	
		Lichtquellen	Optik
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-	Breitstrahlend (WB)
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-	Breitstrahlend (WB)
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	1	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	Tiefstrahlend (NB)
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	Breitstrahlend (WB)
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	Tiefstrahlend (NB)
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	Breitstrahlend (WB)
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	Tiefstrahlend (NB)
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	Breitstrahlend (WB)
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	1	Tiefstrahlend (NB)
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	1	Tiefstrahlend (NB)
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	1	Tiefstrahlend (NB)
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	1	Breitstrahlend (WB)
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	1	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)

Order Code	Full Product Name	Anzahl	
		Lichtquellen	Optik
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	1	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	1	Breitstrahlend (WB)
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	1	Breitstrahlend (WB)
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	1	Tiefstrahlend (NB)
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	1	Breitstrahlend (WB)
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	1	Tiefstrahlend (NB)
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	1	Breitstrahlend (WB)
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)

Maxos LED

Order Code	Full Product Name	Anzahl	
		Lichtquellen	Optik
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	1	Doppelt asymmetrische Optik (20°)
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)

Order Code	Full Product Name	Anzahl	
		Lichtquellen	Optik
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	1	Breitstrahlend (WB)
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	1	Tiefstrahlend (NB)
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	1	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	1	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 bis 240 V	48 W	Nicht anwendbar
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	36,5 W	Nicht anwendbar
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	43 W	Nicht anwendbar
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	220-240 V	43 W	Nicht anwendbar
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	220 bis 240 V	43 W	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	220 bis 240 V	48 W	Nicht anwendbar
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	220 bis 240 V	24 W	Nein
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	220 bis 240 V	24 W	Nein
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	220 bis 240 V	39 W	Nein
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	220 bis 240 V	39 W	Nein
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	220 bis 240 V	48 W	Nein
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	220 bis 240 V	48 W	Nein
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD- CLO WB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD- CLO WB WH	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W	Nicht anwendbar
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	220-240 V	36,5 W	Nicht anwendbar
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	43 W	Nicht anwendbar
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W	Nicht anwendbar
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	220-240 V	24 W	Nicht anwendbar
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W	Nicht anwendbar

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	1%
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-	1%
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	-	1%
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	1%
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	-	1%
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	-	1%
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-	1%

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-	1%
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-	1%
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62781399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-	1%

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-	1%
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	-	1%
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-	1%
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-	1%
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-	1%
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-	1%
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-	1%
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-	1%
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-	1%
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-	1%
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-	1%
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	-	1%
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-	1%
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-	1%
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	-	1%
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	-	1%
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-	1%
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-	1%
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	Konstanter Lichtstrom	1%
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	Konstanter Lichtstrom	1%
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	-	1%
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	-	1%
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-	1%
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-	1%
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-	1%
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-	1%
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	-	1%
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	-	1%
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-	1%
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	1%
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-	1%
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	1%
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-	1%
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	-	1%
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-	1%
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-	1%
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	1%
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	1%
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	1%
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	1%
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	1%
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-	1%
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-	1%
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-	1%
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-	1%
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-	1%
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	-	1%
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-	1%

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung	Gehäusefarbe
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Acrylglaswanne/-abdeckung	Silber
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung	Gehäusefarbe
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß

Order Code	Full Product Name	Typ optische	
		Abdeckung	Gehäusefarbe
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-	Weiß
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-	Weiß
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	Weiß
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	Weiß
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	Weiß
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	Weiß
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	Weiß
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	Weiß
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber

Order Code	Full Product Name	Typ optische	
		Abdeckung	Gehäusefarbe
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	Silber
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD- CLO WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD- CLO WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß

Order Code	Full Product Name	Typ optische	
		Abdeckung	Gehäusefarbe
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß

Order Code	Full Product Name	Typ optische	
		Abdeckung	Gehäusefarbe
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Acrylglaswanne/- abdeckung	Weiß

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)	
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	-	
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-	-	
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	-	-	
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	-	
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	-	
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-	
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	3 Stunde(n)	
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	3 Stunde(n)	
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version	3 Stunde(n)	
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, mit DALI- Schnittstelle	3 Stunde(n)	
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-	
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	-	
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	-	

Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)	
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	-	
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	-	
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	-	
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	-	
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-	-	
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-	-	
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	-	-	
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-	-	
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-	-	
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-	-	
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-	-	
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-	-	
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-	-	
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-	-	
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-	-	
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-	-	

Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	-	-
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-	-
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-	-
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	-	-
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	-	-
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-	-
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-	-
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	-	-
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	-	-
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	3 Stunde(n)
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	3 Stunde(n)
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-	-
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-	-
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-	-
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-	-
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	-	-
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Notbeleuchtung	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-	-
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	-
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-	-
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	-
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-	-
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	-	-
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-	-
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-	-
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	-
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-	-
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-	-
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-	-
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-	-
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-	-
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	-	-
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-20 bis +35 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	-20 bis +35 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	-20 bis +35 °C
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	-20 bis +35 °C
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-20 bis +35 °C
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	0 bis +35 °C
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-20 bis +35 °C
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	-20 bis +35 °C
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-20 bis +35 °C
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-20 bis +35 °C
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-20 bis +35 °C
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	-20 bis +35 °C
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-20 bis +35 °C
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-20 bis +35 °C
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	-20 bis +35 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	-20 bis +35 °C
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	-20 bis +35 °C
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	-20 bis +35 °C
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	-20 bis +35 °C
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	-20 bis +35 °C
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-20 bis +35 °C
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	-20 bis +35 °C
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-20 bis +35 °C
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-20 bis +35 °C
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-20 bis +35 °C
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	-20 bis +35 °C
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-20 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche	
		Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche	
		Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%

Produktdaten




Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4MX850
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	4MX850
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	4MX883
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	4MX883
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	4MX883
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	4MX883
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	4MX850
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	4MX850
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	4MX850
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	4MX850
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	4MX850
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	4MX850
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	4MX850
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	4MX850
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4MX850
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	4MX850
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4MX850
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	4MX850
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	4MX850
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4MX850
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	4MX850
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	4MX850
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	4MX850
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	4MX850
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	4MX883
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	4MX883
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4MX850
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	4MX850
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	4MX850
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	4MX850
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	4MX850
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	4MX850
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX850
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX850

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX850
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	4MX850
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	4MX850
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4MX850




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457964

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457965




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460265



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460259

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460502

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460220




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629123126


Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160126

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629124826


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122626




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158126



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125626


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158226




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120226




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121826




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167426




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629162126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121726



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126026


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120426




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122326



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122226




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629123026




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121426


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122426




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121026




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120326



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120826




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629124926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125726


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160426




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160826




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460562




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460595




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460004



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460003




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460008




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460010


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460049




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460218




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460221




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460217




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460274




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460280



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460393




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460487




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460491


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105689




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105684




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105688



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105686



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105687



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105685

