



Maxos LED HE

Maxos LED HE unité électrique

Une solution innovante et flexible pour un flux lumineux idéal. Les clients des secteurs de l'industrie et de la vente au détail recherchent des solutions d'éclairage général présentant une rentabilité intéressante tout en satisfaisant à toutes les normes en vigueur pour les applications dans les supermarchés et dans l'industrie. Pour un investissement réduit, le système Maxos LED Industry offre des économies d'énergie de premier ordre tout en produisant des niveaux lumineux élevés dans les températures de couleur et les facteurs d'éblouissement requis. Minimaliste, ce système comprend des cartes LED moyenne puissance interchangeables assemblées sur un rail Maxos standard. Grâce à un choix de lentilles à faisceau extensif et semi-intensif, il offre une grande flexibilité de distribution de la lumière. Par rapport à une installation fluorescente classique, cette solution LED à haute efficacité est entièrement rentabilisée en moins de trois ans. En outre, les avantages s'étendent à long terme. En effet, l'utilisation de notre plateforme de moteur LED fait du système Maxos LED Industry une solution véritablement durable.

Avantages

- Économies d'énergie considérables pour un investissement limité
- Lumière confortable, durée de vie élevée
- Compatibilité avec le système de réglettes Maxos éprouvé

Fonctions

- Cartes LED moyenne puissance ; unité LED interchangeable
- Efficacité pouvant atteindre 165 lm/W
- Plaques d'appareillage LED pour réglettes de longueur T5 et TL-D (flux lumineux élevé) ; plaques d'appareillage LED de remplacement avec flux lumineux identique à celui des solutions T5 et TL-D installées (puissance inférieure)
- Choix de étroit, moyen, doubles asymétriques et asymétriques lentilles
- Compatible avec nos rails Maxos standard et TTX400 pour longueurs TL5 49 W et TL-D 58 W

Maxos LED HE unité électrique

Application



- Industrie
- Entrepôts
- Supermarchés, magasins de bricolage, magasins de produits électroniques
- Show-rooms

Versions



IPPR 4MX850i 0001

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo

Maxos LED HE unité électrique

Détails sur le produit



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Maxos LED HE unité électrique

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Appareillage	-
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Données du produit	
Code famille de produits	4MX850

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	LED80S
8718696974285	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	LED66S
8718696974292	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	LED66S
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
8718696978474	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	LED55S
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	LED66S
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
8718699081034	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	-
4030732661251	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
4030732661268	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
4030732661305	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
4030732661770	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
4030732662654	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
4030732662661	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
4030732662678	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
4030732662685	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
4030732662753	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
4030732662760	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
4030732667574	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	LED55S
4030732667604	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	LED40S
4030732667611	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	LED40S
4030732667710	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	LED66S
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S
8718696881071	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	LED66S
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	LED80S
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	LED55S
4030732661176	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
4030732661213	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
4030732661220	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
4030732661237	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
4030732661657	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
4030732661695	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
4030732661794	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
4030732662630	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
4030732662647	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
4030732662708	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
4030732662715	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
4030732667444	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	LED40S
4030732667451	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	LED55S
4030732667598	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	LED40S
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
8718696974285	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
8718696974292	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
	PSD WB WH C-2R				
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
8718696978474	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	-

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses
	PSD WB WH C-2R				
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
8718699081034	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	3000 K	161 lm/W	6.300 lm	-
4030732661251	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732661268	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732661305	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732661770	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732662654	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732662661	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732662678	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732662685	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732662753	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732662760	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732667574	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732667604	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	3000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732667611	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732667710	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
8718696881071	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732661176	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732661213	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732661220	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732661237	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses
4030732661657	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732661695	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732661794	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732662630	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732662647	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732662708	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732662715	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses
		corrélée (nom.)	(nominale)	lumineux	lumineuses
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	3000 K	161 lm/W	6.300 lm	1
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Faisceau extensif
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	Faisceau ultra-extensif
8718696974285	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	Optique asymétrique double 20°
8718696974292	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Faisceau intensif
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Faisceau extensif
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Faisceau intensif
8718696978474	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	Faisceau extensif
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	Faisceau ultra-extensif
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	Faisceau extensif
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Faisceau intensif
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Faisceau extensif
8718699081034	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	Faisceau extensif
4030732661251	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Faisceau intensif
4030732661268	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Faisceau intensif
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Faisceau extensif
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Faisceau extensif
4030732661305	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Faisceau intensif
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses
		corrélée (nom.)	(nominale)	lumineux	lumineuses
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
4030732667444	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732667451	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732667598	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	3000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Faisceau extensif
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Faisceau intensif
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Faisceau intensif
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Faisceau extensif
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Faisceau extensif
4030732661770	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Faisceau intensif
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Faisceau extensif
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Faisceau extensif
4030732662654	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Optique asymétrique double 20°
4030732662661	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Optique asymétrique double 20°
4030732662678	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Optique asymétrique double 20°
4030732662685	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Optique asymétrique double 20°
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Optique asymétrique double 20°
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Optique asymétrique double 20°
4030732662753	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Optique asymétrique double 20°
4030732662760	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Optique asymétrique double 20°

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
4030732667574	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
4030732667604	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
4030732667611	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
4030732667710	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Faisceau intensif
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Faisceau extensif
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Faisceau intensif
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Faisceau extensif
8718696881071	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Faisceau intensif
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Faisceau extensif
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	Faisceau ultra-extensif
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Faisceau intensif
4030732661176	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	Faisceau intensif
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Faisceau intensif
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Faisceau extensif
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Faisceau extensif
4030732661213	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Faisceau intensif
4030732661220	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Faisceau intensif
4030732661237	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	Faisceau extensif
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Faisceau extensif
4030732661657	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	Faisceau intensif
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Faisceau intensif
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Faisceau extensif
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Faisceau extensif
4030732661695	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	Faisceau intensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 à 240 V	48 W
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V	48 W
8718696974285	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	220-240 V	39 W
8718696974292	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Faisceau intensif
4030732661794	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Faisceau extensif
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Optique asymétrique double 20°
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Optique asymétrique double 20°
4030732662630	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Optique asymétrique double 20°
4030732662647	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Optique asymétrique double 20°
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Optique asymétrique double 20°
4030732662708	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Optique asymétrique double 20°
4030732662715	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Optique asymétrique double 20°
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Optique asymétrique double 20°
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Optique asymétrique double 20°
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Faisceau extensif
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Faisceau intensif
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Faisceau extensif
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Faisceau extensif
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Faisceau intensif
4030732667444	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
4030732667451	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
4030732667598	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W
8718696978474	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	32,5 W
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	220-240 V	39 W

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	220 à 240 V	24 W
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
8718699081034	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	220 à 240 V	39 W
4030732661251	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661268	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661305	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	220-240 V	24 W
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
4030732661770	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
4030732662654	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
4030732662661	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
4030732662678	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
4030732662685	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
4030732662753	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
4030732662760	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
4030732662754	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	220-240 V	32,5 W
4030732662604	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	220-240 V	24 W
4030732662611	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	220-240 V	24 W
4030732662710	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	220-240 V	39 W
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W
8718696881071	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	39 W
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V	48 W
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	32,5 W
4030732661176	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661213	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661220	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661237	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661657	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	220-240 V	24 W
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
4030732661695	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	220-240 V	24 W
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
4030732661794	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
4030732662630	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
4030732662647	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
4030732662708	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
4030732662715	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
4030732667444	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	220-240 V	24 W
4030732667451	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	220-240 V	32,5 W
4030732667598	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	220-240 V	24 W
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
8718696974285	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
8718696974292	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
8718696978474	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-	Blanc
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
8718699081034	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	-	Argent
4030732661251	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732661268	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732661305	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732661770	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732662654	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732662661	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732662678	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732662685	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732662753	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732662760	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732667574	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732667604	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732667611	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
4030732667710	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
8718696881071	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661176	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661213	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661220	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661237	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661657	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661695	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732661794	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732662630	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732662647	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732662708	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732662715	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696974285	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696974292	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696978474	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5


Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732667444	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732667451	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732667598	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718699081034	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661251	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661268	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661305	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5


Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732661220	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661770	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732661237	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732661657	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662654	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662661	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662678	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662685	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732661695	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732661794	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662753	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662760	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732667574	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	4030732662630	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732667604	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	4030732662647	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732667611	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732667710	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732662708	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732662715	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696881071	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661176	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	4030732667444	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732667451	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	4030732667598	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661213	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5			


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457964




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457965




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460007


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460502




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460220




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629123126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126126



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121926


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158226




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167426




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160626




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629162126



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160326


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629161226




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120526



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121326


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629124926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158026



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160426




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629162226


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460009**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460008**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460010**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460049**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460048**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460216**



**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460218**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460217**




**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460391**


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460415



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460393



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460518

