



Maxos LED HE

Maxos LED HE unité électrique

Une solution innovante et flexible pour un flux lumineux idéal. Les clients des secteurs de l'industrie et de la vente au détail recherchent des solutions d'éclairage général présentant une rentabilité intéressante tout en satisfaisant à toutes les normes en vigueur pour les applications dans les supermarchés et dans l'industrie. Pour un investissement réduit, le système Maxos LED Industry offre des économies d'énergie de premier ordre tout en produisant des niveaux lumineux élevés dans les températures de couleur et les facteurs d'éblouissement requis. Minimaliste, ce système comprend des cartes LED moyenne puissance interchangeables assemblées sur un rail Maxos standard. Grâce à un choix de lentilles à faisceau extensif et semi-intensif, il offre une grande flexibilité de distribution de la lumière. Par rapport à une installation fluorescente classique, cette solution LED à haute efficacité est entièrement rentabilisée en moins de trois ans. En outre, les avantages s'étendent à long terme. En effet, l'utilisation de notre plateforme de moteur LED fait du système Maxos LED Industry une solution véritablement durable.

Avantages

- Économies d'énergie considérables pour un investissement limité
- Lumière confortable, durée de vie élevée
- Compatibilité avec le système de réglettes Maxos éprouvé

Fonctions

- Cartes LED moyenne puissance ; unité LED interchangeable
- Efficacité pouvant atteindre 138 lm/W
- Plaques d'appareillage LED pour réglettes de longueur T5 et TL-D (flux lumineux élevé) ; plaques d'appareillage LED de remplacement avec flux lumineux identique à celui des solutions T5 et TL-D installées (puissance inférieure)
- Choix de étroit, moyen, doubles asymétriques et asymétriques lentilles
- Compatible avec nos rails Maxos standard et TTX400 pour longueurs TL5 49 W et TL-D 58 W

Maxos LED HE unité électrique

Application



- Industrie
- Entrepôts
- Supermarchés, magasins de bricolage, magasins de produits électroniques
- Show-rooms

Versions



IPPR 4MX850i 0001

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo

Maxos LED HE unité électrique

Détails sur le produit

IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Appareillage	-
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

Informations générales

			Source lumineuse
Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	remplaçable
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S	Non
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	LED80S	Non
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	LED66S	Non
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S	Non
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S	Non
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S	Non
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	LED55S	Non
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	LED66S	Non
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-	Non
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-	Non
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	LED80S	Non
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	Non
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	Non
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S	Non
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	Non
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S	Non
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S	Non
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S	Non
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S	Non
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S	Non
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	Non
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S	Non
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S	Non
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S	Non
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S	Non
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S	Non
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	LED55S	Non
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	LED55S	Non
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S	Non
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S	Non

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse	
			remplaçable	
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	LED66S	Non	
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	LED80S	Non	
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S	Non	
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S	Non	
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	LED55S	Non	
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	LED66S	Non	
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	LED55S	Non	
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	LED55S	Non	
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	Non	
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S	Non	
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	Non	
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S	Non	
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S	Non	
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S	Non	
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	Non	
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	Non	
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	Non	
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S	Non	
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S	Non	
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S	Non	
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S	Non	
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	Non	
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S	Non	
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S	Non	
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	Non	
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S	Non	
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	Non	
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	Non	
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S	Non	
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S	Non	
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S	Non	
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	LED40S	Non	
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S	Non	

Données techniques de l'éclairage (1/2)

		Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse		Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
Order Code	Full Product Name	de la source lumineuse	de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	120 degré(s)		4000 K	166 lm/W	8'000 lm
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	120 degré(s)		4000 K	166 lm/W	8'000 lm
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	120 degré(s)		4000 K	169 lm/W	6'600 lm

		Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse		Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
Order Code	Full Product Name	de la source lumineuse	de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	120 degré(s)		4000 K	169 lm/W	6'600 lm
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	120 degré(s)		4000 K	166 lm/W	8'000 lm
97433999	4MX850 491 LED80S/840	120 degré(s)		4000 K	166 lm/W	8'000 lm

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		lumineuse			
	PSD WB WH C-2R				
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	120 degré(s)	4000 K	150 lm/W	5'500 lm
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	120 degré(s)	4000 K	153 lm/W	6'600 lm
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	120 degré(s)	4000 K	153 lm/W	6'600 lm
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	120 degré(s)	4000 K	153 lm/W	6'600 lm
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	8'000 lm
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	4000 K	169 lm/W	6'600 lm
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	4000 K	169 lm/W	6'600 lm
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	4000 K	166 lm/W	8'000 lm
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	4000 K	166 lm/W	8'000 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		lumineuse			
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	8'000 lm
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	8'000 lm
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	120 degré(s)	3000 K	160 lm/W	5'200 lm
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	120 degré(s)	3000 K	160 lm/W	5'200 lm
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	120 degré(s)	3000 K	160 lm/W	5'200 lm
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	120 degré(s)	3000 K	158 lm/W	3'800 lm
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	120 degré(s)	3000 K	158 lm/W	3'800 lm
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	120 degré(s)	3000 K	158 lm/W	3'800 lm
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	120 degré(s)	3000 K	158 lm/W	3'800 lm
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	120 degré(s)	3000 K	160 lm/W	5'200 lm

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		lumineuse	(nom.)	(nominale)	lumineux
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	8'000 lm
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	8'000 lm
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	6'600 lm
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	8'000 lm
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	8'000 lm
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	6'600 lm
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	120 degré(s)	4000 K	150 lm/W	5'500 lm
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	120 degré(s)	4000 K	153 lm/W	6'600 lm
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	120 degré(s)	3000 K	160 lm/W	5'200 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		lumineuse	(nom.)	(nominale)	lumineux
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	120 degré(s)	3000 K	160 lm/W	5'200 lm
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	120 degré(s)	3000 K	158 lm/W	3'800 lm
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	120 degré(s)	3000 K	158 lm/W	3'800 lm
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	120 degré(s)	3000 K	160 lm/W	5'200 lm
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	5'500 lm
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	120 degré(s)	3000 K	158 lm/W	3'800 lm
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	4'000 lm

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	6'600 lm
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	6'600 lm
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	120 degré(s)	3000 K	161 lm/W	6'300 lm
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	6'600 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	6'600 lm
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	120 degré(s)	4000 K	166 lm/W	4'000 lm
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	120 degré(s)	4000 K	169 lm/W	6'600 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses		Type d'optique
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	1		Faisceau extensif
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	1		Faisceau ultra-extensif
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	1		Faisceau intensif
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	1		Faisceau extensif
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	1		Faisceau intensif
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	1		Faisceau extensif
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	1		Faisceau extensif
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	1		Faisceau extensif
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-		Faisceau extensif
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-		Faisceau extensif
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	1		Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-		Faisceau intensif
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-		Faisceau extensif
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-		Faisceau intensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses		Type d'optique
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-		Faisceau extensif
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-		Faisceau intensif
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-		Faisceau extensif
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	1		Faisceau intensif
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	1		Faisceau extensif
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	1		Faisceau extensif
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	1		Faisceau extensif
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	1		Faisceau intensif
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	1		Faisceau intensif
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	1		Faisceau extensif
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	1		Faisceau extensif
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	1		Faisceau extensif
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	1		Faisceau extensif

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources		Type d'optique
		lumineuses		
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	1		Optique asymétrique double 20°
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	1		Optique asymétrique double 20°
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	1		Optique asymétrique double 20°
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	1		Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	1		Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD- CLO WB WH	1		Faisceau extensif
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD- CLO WB WH	1		Faisceau extensif
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	1		Faisceau extensif
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	1		Faisceau extensif
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	1		Faisceau intensif
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	1		Faisceau extensif
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	1		Faisceau intensif
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	1		Faisceau extensif
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources		Type d'optique
		lumineuses		
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	1		Optique asymétrique double 20°
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	1		Optique asymétrique double 20°
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	1		Optique asymétrique double 20°
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	1		Optique asymétrique double 20°
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	1		Optique asymétrique double 20°
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	1		Optique asymétrique double 20°
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	1		Faisceau extensif
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	1		Faisceau intensif
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	1		Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	1		Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°

Fonctionnement et électricité

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 à 240 V	48 W	Non applicable
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V	48 W	Non applicable
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	39 W	Non applicable
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W	Non applicable
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W	Non applicable
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W	Non applicable
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	36.5 W	Non applicable
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	43 W	Non applicable
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	220-240 V	43 W	Non applicable
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	220 à 240 V	43 W	Non applicable
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	220 à 240 V	48 W	Non applicable
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	220 à 240 V	24 W	Non
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	220 à 240 V	24 W	Non
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	220 à 240 V	39 W	Non
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	220 à 240 V	39 W	Non
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	220 à 240 V	48 W	Non

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	220 à 240 V	48 W	Non
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W	Non applicable
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W	Non applicable
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	220-240 V	24 W	Non applicable
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W	Non applicable
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Non applicable
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Non applicable
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Non applicable
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W	Non applicable
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W	Non applicable
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W	Non applicable

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	220-240 V	32.5 W	Non applicable
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W	Non applicable
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W	Non applicable
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD- CLO WB WH	220-240 V	39 W	Non applicable
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD- CLO WB WH	220-240 V	48 W	Non applicable
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W	Non applicable
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W	Non applicable
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	220-240 V	36.5 W	Non applicable
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	220-240 V	43 W	Non applicable
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	32.5 W	Non applicable
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32.5 W	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W	Non applicable
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Non applicable
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Non applicable
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W	Non applicable
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Non applicable
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W	Non applicable
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32.5 W	Non applicable
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W	Non applicable
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W	Non applicable
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W	Non applicable
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W	Non applicable
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W	Non applicable

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W	Non applicable
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W	Non applicable
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	220-240 V	24 W	Non applicable
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W	Non applicable

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	1%
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-	1%
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	-	1%
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	1%
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	-	1%
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	-	1%
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-	1%
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-	1%
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-	1%
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-	1%
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-	1%
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	-	1%

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-	1%
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-	1%
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-	1%
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-	1%
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-	1%
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-	1%
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-	1%
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-	1%
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-	1%
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	-	1%
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-	1%
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-	1%
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	-	1%
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	-	1%
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-	1%
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-	1%
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	Flux lumineux constant	1%
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	Flux lumineux constant	1%
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	-	1%
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	-	1%
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-	1%
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	-	1%
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-	1%
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-	1%
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-	1%

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	-	1%
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	-	1%
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-	1%
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	1%
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-	1%
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	1%
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-	1%
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	-	1%
66178899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-	1%
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-	1%
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	1%

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	1%
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	1%
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	1%
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	1%
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-	1%
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-	1%
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-	1%
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-	1%
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-	1%
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	-	1%
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-	Blanc
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	-	Blanc
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	Blanc
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	Blanc
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	Blanc
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	Blanc
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	Blanc
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	Blanc

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Argent

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-	-
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-	-
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	-	-
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	-

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-	-
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	Éclairage de secours	3 h

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
		3 heures version basique	
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	Éclairage de secours 3 heures version basique	3 h
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	Éclairage de secours 3 heures version Pro	3 h
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	3 h
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-	-
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-	-
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-	-
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-	-
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-	-
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	-	-
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-	-
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-	-
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-	-
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-	-
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-	-
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-	-
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-	-
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-	-
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-	-
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	-	-
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-	-
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-	-
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	-	-
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	-	-
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-	-
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-	-
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	-	-
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	Éclairage de secours 3 heures version basique	3 h
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	Éclairage de secours 3 heures version basique	3 h
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-	-
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	-	-
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-	-
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-	-
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-	-
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	-	-
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	-	-
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-	-
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	-
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-	-
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	-
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-	-
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	-	-
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-	-
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-	-
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	-	-
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-	-
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-	-
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-	-
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-	-
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-	-
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-	-
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-	-
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	-	-

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)	
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	-20 à +35 °C
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	-20 à +35 °C
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	-20 à +35 °C
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 à +35 °C
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	-20 à +35 °C
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 à +35 °C
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	-20 à +35 °C
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	-20 à +35 °C
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	-20 à +35 °C
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	0 à +35 °C
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	-20 à +35 °C
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	-20 à +35 °C
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	-20 à +35 °C
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	-20 à +35 °C
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	-20 à +35 °C
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	-20 à +35 °C
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	-20 à +35 °C
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	-20 à +35 °C
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	-20 à +35 °C
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	-20 à +35 °C
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	-20 à +35 °C
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	-20 à +35 °C
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	-20 à +35 °C
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	-20 à +35 °C
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	-20 à +35 °C
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	-20 à +35 °C
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	-20 à +35 °C
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	-20 à +35 °C
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	-20 à +35 °C
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	-20 à +35 °C
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	-20 à +35 °C
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	-20 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	-20 à +35 °C
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	-20 à +35 °C
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	-20 à +35 °C
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	-20 à +35 °C
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	-20 à +35 °C
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	-20 à +35 °C
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	-20 à +35 °C
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	-20 à +35 °C
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	-20 à +35 °C
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	-20 à +35 °C
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	-20 à +35 °C
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	-20 à +35 °C
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	-20 à +35 °C
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	-20 à +35 °C
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	-20 à +35 °C
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	-20 à +35 °C
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	-20 à +35 °C
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	-20 à +35 °C
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	-20 à +35 °C

Performances initiales

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	-10% / +10%
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD- CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD- CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	+/-10%
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	+/-10%

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4MX850
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	4MX850
97429299	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850
97430899	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
97502299	4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3	4MX883
97508499	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	4MX883
07976599	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELP3	4MX883
07980299	4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3	4MX883
08417299	4MX850 491 LED80S/840 PSD A20 WH C-2R	4MX850
62719299	4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R	4MX850
62720899	4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R	4MX850
62721599	4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R	4MX850
62722299	4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R	4MX850
62723999	4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R	4MX850
62724699	4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R	4MX850
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	4MX850
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4MX850
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	4MX850
66172599	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	4MX850
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4MX850
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850




Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	4MX850
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4MX850
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	4MX850
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	4MX850
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4MX850
66757499	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	4MX850
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	4MX850
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4MX850
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4MX850
88071599	4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH	4MX850
88073999	4MX850 581 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	4MX850
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
97545999	4MX883 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3	4MX883
97551099	4MX883 581 LED66S/840 PSD WB WH ELB3	4MX883
97849899	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	4MX850
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	4MX850
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4MX850
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	4MX850
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	4MX850
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	4MX850
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4MX850
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	4MX850
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4MX850

Maxos LED HE unité électrique

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	4MX850
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4MX850
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	4MX850
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	4MX850
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX850
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4MX850

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	4MX850
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4MX850
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4MX850
66744499	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	4MX850
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4MX850




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457964

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457965




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460502



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460220

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629123126

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125926


Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126126

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121126


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158226




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167426




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629162126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121726



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160326


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120126



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629124926


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160426




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460562




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460595




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460008



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460010




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460049




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460218


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460221




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460217




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460393




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105689




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105684




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105688



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105686



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105687



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910505105685

Maxos LED HE unité électrique

