



Maxos LED Industry – innovatív, rugalmas üzletekben és ipari alkalmazásokban

Maxos LED, ipari

Ipari és kiskereskedelmi ügyfeleink olyan általános világítási megoldásokat keresnek, amelyek megtérülnek, ugyanakkor megfelelnek a bevásárlóközponti és ipari alkalmazások minden vonatkozó normájának. A kis beruházási költségű Maxos LED Industry kategóriájában a legnagyobb energia-megtakarítást nyújtja, mindezt úgy, hogy nagy fénysűrűséget biztosít a szükséges színhőmérsékletek és káprázási tényezők mellett. A minimalista dizájnnal rendelkező Maxos LED Industry rendszer standard Maxos sínrendszerre rögzíthető, közepes teljesítményű LED-panelekkel áll. A széles és közepes sugárzási szögű lencsék rugalmas fényleosztást tesznek lehetővé. A hagyományos fénycsőes rendszerekkel ellentétben ez a rendkívül hatékony LED-es megoldás kevesebb mint három éven belül megtérül. És az előnyök sora ezzel korántsem ér véget: a bővíthető LED-rendszeres platform révén a Maxos LED Industry valóban jövőbiztos megoldást nyújt.

Előnyök

- Jelentős energia-megtakarítás a szerény beruházási költséghez képest
- Kellemes fény, hosszú élettartam
- Kompatibilis a már bizonyított Maxos fénycsőes rendszerrel

Szolgáltatások

- Közepes teljesítményű LED-táblák; cserélhető LED-egység
- Akár 138 lm/W fényhasznosítás
- LED-szerelvénytálcák T5 és TL-D hosszúságú fénycsövekhez (nagy fényáram-kibocsátás); a felszerelt T5 és TL-D megoldásokkal megegyező fényáram-kibocsátású csere LED-szerelvénytálcák (kisebb teljesítmény)
- Keskeny, közepes, dupla aszimmetrikus és aszimmetrikus lencsék széles választéka
- Kompatibilis a TL5 49 W és a TL-D 58 W hosszúságú standard Maxos és TTX400 sínekkel

Alkalmazás


- Ipar
- Raktárak
- Bevásárlóközpontok, barkácsboltok, elektronikai üzletek
- Kiállítótermek

Versions



IPPR 4MX850i 0001

Méretezett rajza



Termék részletei



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Működtető szerelvény	-
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Színvisszaadási index (CRI)	>80
A fényforrások száma	1
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	1%
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Polimetil-metakrilát búra
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Termékadatok	
Terméksalád kódja	4MX850

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	LED55S
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	LED66S
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	LED66S
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
66125199	4MX850 491 LED55S/8 30 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Keskeny sugárzási szög
66126899	4MX850 491 LED55S/8 40 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Keskeny sugárzási szög
66127599	4MX850 491 LED55S/8	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Széles sugárzási szög
66128299	4MX850 491 LED55S/8 40 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Széles sugárzási szög
66129999	4MX850 581 LED55S/8 30 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Keskeny sugárzási szög
66130599	4MX850 581 LED55S/8 40 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Keskeny sugárzási szög
66131299	4MX850 581 LED55S/8 30 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Széles sugárzási szög
66132999	4MX850 581 LED55S/8 40 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Széles sugárzási szög
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Keskeny sugárzási szög
66174999	4MX850 491 LED40S/	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Széles sugárzási szög

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás	Az optika	
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	Fényáram	típusa
	830 PSD WB SI				
66175699	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
66176399	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD NB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Keskeny sugárzási szög
66177099	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Keskeny sugárzási szög
66180099	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Széles sugárzási szög
66178799	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
66265499	4MX850 491 LED55S/8 30 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66266199	4MX850 491 LED55S/8 40 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66267899	4MX850 581 LED55S/8 30 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66268599	4MX850 581 LED55S/8 40 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66273999	4MX850 491 LED40S/	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás	Az optika	
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	Fényáram	típusa
	830 PSD DA20 SI				
66274699	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66275399	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66276099	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
66758199	4MX850 491 LED55S/8 40 PSD A20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°
87641199	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög
87643599	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
88105799	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD NB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög
66117699	4MX850 491 LED55S/8 30 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Keskeny sugárzási szög
66118399	4MX850 491 LED55S/8 40 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Keskeny sugárzási szög
66119099	4MX850 491	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Széles sugárzási szög

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás	Az optika	
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	(névleges)	Fényáram típusa
	LED55S/8				
	30 PSD				
	WB WH				
66120699	4MX850	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Széles sugárzási szög
	491				
	LED55S/8				
	40 PSD				
	WB WH				
66121399	4MX850	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Keskeny sugárzási szög
	581				
	LED55S/8				
	30 PSD				
	NB WH				
66122099	4MX850	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Keskeny sugárzási szög
	581				
	LED55S/8				
	40 PSD				
	NB WH				
66123799	4MX850	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Széles sugárzási szög
	581				
	LED55S/8				
	30 PSD				
	WB WH				
66124499	4MX850	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Széles sugárzási szög
	581				
	LED55S/8				
	40 PSD				
	WB WH				
66166499	4MX850	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Keskeny sugárzási szög
	491				
	LED40S/				
	840 PSD				
	NB WH				
66167199	4MX850	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Széles sugárzási szög
	491				
	LED40S/				
	830 PSD				
	WB WH				
66168899	4MX850	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
	491				
	LED40S/				
	840 PSD				
	WB WH				
66169599	4MX850	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Keskeny sugárzási szög
	581				
	LED40S/				
	830 PSD				
	NB WH				
66170199	4MX850	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Keskeny sugárzási szög
	581				

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás	Az optika	
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	(névleges)	Fényáram típusa
	LED40S/				
	840 PSD				
	NB WH				
66179499	4MX850	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Széles sugárzási szög
	581				
	LED40S/				
	830 PSD				
	WB WH				
66171899	4MX850	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
	581				
	LED40S/				
	840 PSD				
	WB WH				
66262399	4MX850	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
	491				
	LED55S/8				
	40 PSD				
	DA20 WH				
66263099	4MX850	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
	581				
	LED55S/8				
	30 PSD				
	DA20 WH				
66264799	4MX850	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
	581				
	LED55S/8				
	40 PSD				
	DA20 WH				
66269299	4MX850	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
	491				
	LED40S/				
	830 PSD				
	DA20 WH				
66270899	4MX850	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
	491				
	LED40S/				
	840 PSD				
	DA20 WH				
66271599	4MX850	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
	581				
	LED40S/				
	830 PSD				
	DA20 WH				
66272299	4MX850	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 20°
	581				
	LED40S/				
	840 PSD				
	DA20 WH				

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
66601099	4MX850	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Dupla
	491				aszimmetrikus
	LED66S/8				optika, 20°
	40 PSD				
	DA20 WH				
66602799	4MX850	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Széles
	491				sugárzási szög
	LED66S/8				
	40 PSD				
	WB WH				
66603499	4MX850	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Keskeny
	491				sugárzási szög
	LED66S/8				
	40 PSD				
	NB WH				
66692899	4MX850	3000 K	161 lm/W	6 300 lm	Dupla
	491				aszimmetrikus
	LED66S/8				optika, 20°
	30 PSD				
	DA20 WH				
66693599	4MX850	3000 K	161 lm/W	6 300 lm	Széles
	491				sugárzási szög
	LED66S/8				

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220–240 V	48 W
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220–240 V	48 W
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220–240 V	48 W
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220–240 V	48 W
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	220–240 V	32,5 W
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	220–240 V	32,5 W
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220–240 V	32,5 W
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220–240 V	32,5 W
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	220–240 V	32,5 W
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	220–240 V	32,5 W
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220–240 V	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
66694299	30 PSD				
	WB WH				
	4MX850	3000 K	161 lm/W	6 300 lm	Keskeny
	491				sugárzási szög
	LED66S/8				
66695999	30 PSD				
	NB WH				
	4MX850	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Széles
	581				sugárzási szög
	LED66S/8				
66696699	40 PSD				
	WB WH				
	4MX850	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Keskeny
	581				sugárzási szög
	LED66S/8				
66770399	40 PSD				
	NB WH				
	4MX850	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Aszimmetrikus
	491				tűkőr,
	LED66S/8				tengelyszög
	40 PSD				20°
	A20 WH				

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	220–240 V	32,5 W
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220–240 V	24 W
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220–240 V	24 W
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220–240 V	24 W
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	220–240 V	24 W
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	220–240 V	24 W
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220–240 V	24 W
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220–240 V	24 W
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	220–240 V	32,5 W
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	220–240 V	32,5 W
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	220–240 V	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	220-240 V	32,5 W
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Ezüst
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Fehér
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Fehér
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Fehér
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Ezüst
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Ezüst
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Ezüst

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Ház színe
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Ezüst
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	Ezüst
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Ezüst
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Ezüst
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Ezüst
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Ezüst
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Ezüst

Order Code	Full Product Name	Ház színe
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Ezüst
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	Ezüst
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Ezüst
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Ezüst
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Ezüst
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Ezüst
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Ezüst
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Ezüst
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Ezüst
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Ezüst
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Ezüst
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Ezüst
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Ezüst
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	Ezüst
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Fehér
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Fehér
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Fehér
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	Fehér
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Fehér
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Fehér
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Fehér
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Fehér
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Fehér
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Fehér
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Fehér
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Fehér
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Fehér
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	Fehér
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Fehér
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Fehér
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Fehér
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Fehér
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Fehér
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Fehér
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Fehér
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Fehér
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Fehér
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Fehér
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Fehér
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Fehér
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Fehér
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	Fehér
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Fehér
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	Fehér
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Fehér
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Fehér
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Fehér

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)




Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97432299	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457964

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457965




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460007



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460502

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460220

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629123126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125126


Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125926

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126126


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158226




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121526



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167426




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629162126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121726


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122926



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122326


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120326



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629124926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125726



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158026

Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629160426**

