



Maxos LED Industry – innovatieve, flexibele oplossing levert ideale lichtopbrengst.

Maxos LED Industry 4MX850

De Maxos LED Industry is een verlichtingsoplossing met een korte terugverdientijd die tegelijk voldoet aan alle relevante normen voor supermarkten en industriële toepassingen. Voor een beperkte investering biedt de Maxos LED Industry energiebesparingen tot 40%, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. Het minimalistische Maxos LED Industry-systeem omvat uitwisselbare LED-boards die gemonteerd zijn op een standaard Maxos-draagprofiel. De keuze uit lenzen met breed- of diepstralende bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing volledig terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En dat is niet het enige voordeel: het gebruik van ons opwaardeerbare LED-engineplatform maakt de Maxos LED Industry tot een werkelijk toekomstbestendige oplossing.

Voordelen

- Energiebesparing tot 40 %, zeer korte terugverdientijd
- Units eenvoudig te monteren op bestaand Maxos- en TTX400-lichtlijnen
- Comfortabel licht, lange levensduur
- Levensduur 50.000 uur
- Versie 4000 lumen, en versie 5500 lumen

Maxos LED Industry 4MX850

Kenmerken

- Retrofit LED-unit voor Maxos- en TTX400-trunking
- Tot 165 lm/W rendement
- LED-driverunits voor draagprofielen in T5- en TL-D-lengte (hoge lichtopbrengst);
vervangings-LED-driverunits met dezelfde lichtopbrengst als de geïnstalleerde
T5- en TL-D-oplossingen (lager vermogen)
- Keuze uit smalle, medium, dubbele asymmetrische en asymmetrische lenzen
- Bespaard tot 40% energie

Toepassing


- Industrie
- Magazijnen
- Supermarkten, doe-het-zelf-zaken, elektronicawinkels
- Showrooms

Versions



IPPR 4MX850i 0001

Maatschets



Maxos LED Industry 4MX850

Productgegevens



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Maxos LED Industry 4MX850

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
VSA	-
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>80

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Maximaal dimniveau	1%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Productgegevens

Code productfamilie	4MX850
---------------------	--------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	LED80S
8718696974285	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	LED66S
8718696974292	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	LED66S
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
8718696978474	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	LED55S
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	LED66S
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
8718699081034	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	-
4030732661251	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
4030732661268	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
4030732661305	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
4030732661770	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
4030732662654	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
4030732662661	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
4030732662678	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
4030732662685	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
4030732662753	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
4030732662760	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
4030732667574	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	LED55S
4030732667604	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	LED40S
4030732667611	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	LED40S
4030732667710	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	LED66S
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	LED80S
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	LED80S
8718696881071	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	LED66S
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	LED66S
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	LED80S
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	LED55S
4030732661176	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
4030732661213	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
4030732661220	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
4030732661237	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
4030732661657	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
4030732661695	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
4030732661794	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
4030732662630	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
4030732662647	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
4030732662708	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
4030732662715	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
4030732667444	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	LED40S
4030732667451	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	LED55S
4030732667598	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	LED40S
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1	8718696974292	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1	8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
8718696974285	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1	8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen
8718696978474	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1		LED55S/840 PSD WB SI				
						4030732661305	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1						
						4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	-						
						4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1						
						4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1						
						4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
8718699081034	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	3000 K	161 lm/W	6.300 lm	-						
						4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732661251	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1						
						4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732661268	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1						
						4030732661770	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1						
						4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732661282	4MX850 491	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1						
						4030732661787	4MX850 581	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen
	LED40S/ 840 PSD WB SI						LED40S/ 830 PSD A20 SI				
4030732662654	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1	4030732667611	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD A20 SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732662661	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1	4030732667710	4MX850 491 LED66S/ 840 PSD A20 SI	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
4030732662678	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1	8718696876411	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
4030732662685	4MX850 581 LED55S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1	8718696876435	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
4030732662739	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1	8718696881057	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD NB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
4030732662746	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1	8718696881064	4MX850 581 LED80S/ 840 PSD WB WH C-2R	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
4030732662753	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1	8718696881071	4MX850 581 LED66S/ 840 PSD NB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
4030732662760	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1	8718696881088	4MX850 581 LED66S/ 840 PSD WB WH C-2R	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
40307326627574	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD A20 SI	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1	8718696882504	4MX850 581 LED80S/	4000 K	166 lm/W	8.000 lm	1
40307326627604	4MX850 491	3000 K	166 lm/W	4.000 lm	1						

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen
8718696978498	840 PSD VWB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1		LED40S/ 830 PSD NB WH				
	581 LED55S/ 840 PSD NB WH C-2R					4030732661664	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732661176	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1	4030732661671	4MX850 491 LED40S/ 830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732661183	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1	4030732661688	4MX850 491 LED40S/ 840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732661190	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1	4030732661695	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD NB WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732661206	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1	4030732661701	4MX850 581 LED40S/ 840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732661213	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1	4030732661794	4MX850 581 LED40S/ 830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1
4030732661220	4MX850 581 LED55S/ 840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1	4030732662616	4MX850 491 LED55S/ 830 PSD DA20 WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732661237	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1	4030732662623	4MX850 491 LED55S/ 840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732661244	4MX850 581 LED55S/ 840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1	4030732662630	4MX850 581 LED55S/ 830 PSD	3000 K	160 lm/W	5.200 lm	1
4030732661657	4MX850 491	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1						

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Aantal lichtbronnen
4030732662647	DA20 WH 4MX850 4000 K 581 LED55S/ 840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1	4030732666034	840 PSD WB WH 4MX850 4000 K 491 LED66S/ 840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
4030732662692	4MX850 3000 K 491 LED40S/ 830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1	4030732666935	4MX850 3000 K 491 LED66S/ 830 PSD WB WH	3000 K	161 lm/W	6.300 lm	1
4030732662708	4MX850 4000 K 491 LED40S/ 840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1	4030732666959	4MX850 4000 K 581 LED66S/ 840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
4030732662715	4MX850 3000 K 581 LED40S/ 830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3.800 lm	1	4030732666966	4MX850 4000 K 581 LED66S/ 840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1
4030732662722	4MX850 4000 K 581 LED40S/ 840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1	4030732667444	4MX850 4000 K 491 LED40S/ 840 PSD A20 WH	4000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
4030732666010	4MX850 4000 K 491 LED66S/ 840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1	4030732667451	4MX850 4000 K 491 LED55S/ 840 PSD A20 WH	4000 K	169 lm/W	5.500 lm	1
4030732666027	4MX850 4000 K 491 LED66S/	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1	4030732667598	4MX850 3000 K 491 LED40S/ 830 PSD A20 WH	3000 K	166 lm/W	4.000 lm	1
						4030732667703	4MX850 4000 K 491 LED66S/ 840 PSD A20 WH	4000 K	169 lm/W	6.600 lm	1

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Brede bundel	8718696974292	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	Zeer brede bundel		C-2R	
8718696974285	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	Dubbel asymmetrische optiek 20°	8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Brede bundel
				C-2R	

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Smalle bundel
8718696978474	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	Brede bundel
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	Zeer brede bundel
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	Brede bundel
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Brede bundel
8718699081034	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	Brede bundel
4030732661251	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Smalle bundel
4030732661268	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Smalle bundel
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Brede bundel
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Brede bundel
4030732661305	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Smalle bundel
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Brede bundel
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Brede bundel
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Smalle bundel
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Smalle bundel
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Brede bundel
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Brede bundel
4030732661770	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Smalle bundel
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Brede bundel
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Brede bundel
4030732662654	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662661	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662678	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662685	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662753	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662760	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732667574	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
4030732667604	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
4030732667611	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
4030732667710	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Smalle bundel
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Brede bundel
8718696881071	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Smalle bundel
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Brede bundel
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	Zeer brede bundel
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Smalle bundel
4030732661176	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Brede bundel
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Brede bundel
4030732661213	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732661220	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732661237	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	Brede bundel
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Brede bundel
4030732661657	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Brede bundel
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Brede bundel
4030732661695	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732661794	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Brede bundel
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662630	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662647	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662708	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662715	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Dubbel asymmetrische optiek 20°
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Brede bundel
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Brede bundel
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Brede bundel
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Smalle bundel
4030732667444	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Optiektype
4030732667451	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°
4030732667598	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 tot 240 V	48 W
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V	48 W
8718696974285	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	220-240 V	39 W
8718696974292	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	39 W
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W
8718696978474	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	32,5 W
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	220-240 V	39 W
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	220 tot 240 V	24 W
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
8718699081034	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	220 tot 240 V	39 W
4030732661251	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661268	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661305	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	220-240 V	24 W
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W

Order Code	Full Product Name	Optiektype
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Spiegel met asymmetrische ashoek 20°

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
4030732661770	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
4030732662654	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
4030732662661	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
4030732662678	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
4030732662685	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
4030732662753	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
4030732662760	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
4030732667574	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	220-240 V	32,5 W
4030732667604	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	220-240 V	24 W
4030732667611	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	220-240 V	24 W
4030732667710	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	220-240 V	39 W
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	48 W
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	48 W
8718696881071	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	39 W
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	220-240 V	39 W

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	220-240 V	48 W
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	220-240 V	32,5 W
4030732661176	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661213	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661220	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661237	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
4030732661657	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	220-240 V	24 W
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
4030732661695	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	220-240 V	24 W
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
4030732661794	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
4030732662630	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
4030732662647	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
4030732662708	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
4030732662715	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
4030732667444	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	220-240 V	24 W
4030732667451	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	220-240 V	32,5 W
4030732667598	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	220-240 V	24 W
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696974285	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
8718696974292	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
8718696978474	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	-	Wit
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718699081034	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	-	Zilver
4030732661251	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661268	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661305	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661770	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
4030732662654	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732662661	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732662678	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732662685	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732662753	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732662760	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732667574	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732667604	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732667611	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
4030732667710	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Zilver
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696881071	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661176	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661213	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661220	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661237	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661657	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661695	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
4030732661794	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732662630	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732662647	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732662708	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732662715	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732667444	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732667451	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
4030732667598	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699080082	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696882511	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696974285	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696974292	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696974308	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696974322	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696978474	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718699076139	4MX850 491 LED66S/840 PSD VWB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718699081911	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732672813	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732672820	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718699081034	4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661251	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661268	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661275	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661282	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661305	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661312	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661329	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661725	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661732	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661749	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661756	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661770	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661800	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661787	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662654	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662661	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662678	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662685	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662739	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662746	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662753	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662760	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732667574	4MX850 491 LED55S/830 PSD A20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732667604	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5




Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
4030732667611	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732667710	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696876411	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696876435	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696881057	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696881064	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696881071	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696881088	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696882504	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
8718696978498	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661176	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661183	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661190	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661206	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661213	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661220	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661237	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661244	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661657	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661664	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661671	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661688	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661695	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732661701	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732661794	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662616	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662623	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662630	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662647	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662692	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732662708	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Maxos LED Industry 4MX850

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
4030732662715	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	4030732666959	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732662722	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732666966	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732666010	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732667444	4MX850 491 LED40S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732666027	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732667451	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
4030732666034	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5	4030732667598	4MX850 491 LED40S/830 PSD A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
4030732666935	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5	4030732667703	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457964

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457965




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460007



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460502

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460220

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629123126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125126


Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125926

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126126


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158226




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121526



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629167426






Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160626



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629162126




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121726

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160326



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122126

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122726

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629161226




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122926


Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125526

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120526


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120326



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629124926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629158026


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629160426




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629160526




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629162226




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460009




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460008




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460010



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460049




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460048




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460216

Maxos LED Industry 4MX850


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460218




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460217




Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460391



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460415



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460393



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910500460518

