



Maxos LED Industry – inovatívne a flexibilné riešenie poskytujúce ideálny svetelný výkon

Maxos LED, industry

Zákazníci v sektore priemyslu a maloobchodného predaja hľadajú všeobecné osvetlenie s primeranou návratnosťou investície, ktoré zároveň spĺňa všetky platné normy umožňujúce použitie v obchodných domoch a priemysle. S malou investíciou ponúka systém Maxos LED Industry najlepšiu úsporu energie vo svojej triede a poskytuje vysoký svetelný tok s požadovanými farbami svetla a činiteľmi oslnenia. Minimalistický systém Maxos LED Industry pozostáva z vymeniteľných LED modulov so stredným výkonom, ktoré sú namontované na bežnom profile Maxos. Možnosť výberu šošoviek so širokým a stredným vyžarovaním zaručuje flexibilné vyžarovanie svetla. V porovnaní s tradičnými žiarivkami je návratnosť celej investície do tohto vysokoúčinného LED riešenia menej než tri roky. Okrem toho ponúka aj ďalšie výhody: vďaka inovovateľnej LED platforme je riešenie Maxos LED Industry skutočne pripravené na budúce zmeny.

Výhody

- Výrazná úspora energie za malú investíciu
- Prijemné svetlo, dlhá životnosť
- Kompatibilita s osvedčeným profilovým systémom Maxos

Vlastnosti

- LED moduly so stredným výkonom, vymeniteľná LED jednotka
- Účinnosť až 138 lm/W
- LED predradníkové platne pre profily verzie T5 a TL-D (vysoký svetelný tok), vymeniteľné LED predradníkové platne s rovnakým svetelným tokom ako nainštalované riešenia T5 a TL-D (nižší príkon)
- Možnosť výberu úzke, stredné, dvojité asymetrické a asymetrické šošoviek
- Kompatibilita s bežnými Maxos profilmi a TTX400 s dĺžkou TL5 49 W a TL-D 58 W

Aplikácie


- Priemysel
- Sklady
- Obchodné domy, obchody pre domácich majstrov, predajne s elektronikou
- Výstavné a predvážacie miestnosti

Versions



IPPR 4MX850i 0001

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



IPDP_4MX850i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX850i_0005-Detail
photo

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Predradník	-
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	>80
Počet svetelných zdrojov	1
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevztahuje sa na zariadenie
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Maximálna úroveň stmievania	1%
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Polymetylmetakry látová optika/kryt
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Údaje o produkte	
Kód radu produktov	4MX850

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	LED80S
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	LED55S
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	LED55S
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	LED55S
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	LED55S
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	LED40S
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	LED40S
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	LED40S
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	LED40S
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	LED55S
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	LED55S
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	LED40S
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	LED40S
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	LED55S
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	LED80S
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	LED55S
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	LED55S
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	LED55S
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	LED40S
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	LED40S
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	LED55S
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	LED55S
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	LED40S
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	LED40S

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	LED66S
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	LED66S
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	LED66S
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	LED66S
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	LED66S
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	LED66S
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	LED66S

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Úzke vyžarovanie
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzke vyžarovanie
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Široké vyžarovanie
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyžarovanie
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Úzke vyžarovanie
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzke vyžarovanie
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Široké vyžarovanie
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyžarovanie
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzke vyžarovanie
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Široké vyžarovanie
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Úzke vyžarovanie
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzke vyžarovanie
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Široké vyžarovanie
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°

Maxos LED, industry

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 20°
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Úzke vyžarovanie
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzke vyžarovanie
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Široké vyžarovanie
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyžarovanie
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Úzke vyžarovanie
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Úzke vyžarovanie
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Široké vyžarovanie
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Široké vyžarovanie
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzke vyžarovanie
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Široké vyžarovanie
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Úzke vyžarovanie
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Úzke vyžarovanie
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Široké vyžarovanie
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	160 lm/W	5 200 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	5 500 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	158 lm/W	3 800 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	166 lm/W	4 000 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Dvojitá asymetrická optika 20°
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Úzke vyžarovanie
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	3000 K	161 lm/W	6 300 lm	Dvojité asymetrická optika 20°
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	3000 K	161 lm/W	6 300 lm	Široké vyžarovanie
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	3000 K	161 lm/W	6 300 lm	Úzke vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	220 až 240 V	48 W
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	220-240 V	32,5 W
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	220-240 V	32,5 W
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	220-240 V	24 W
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	220-240 V	24 W
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	32,5 W
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	220-240 V	24 W
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	220-240 V	32,5 W
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	220-240 V	48 W
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	220-240 V	48 W
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Úzke vyžarovanie
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	4000 K	169 lm/W	6 600 lm	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 20°

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	220-240 V	32,5 W
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,5 W
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	220-240 V	24 W
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66178999	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	220-240 V	24 W
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	32,5 W
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	24 W
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	220-240 V	39 W
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	220-240 V	39 W
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	220-240 V	39 W
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	220-240 V	39 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	Strieborná
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	Biela
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	Biela
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	Strieborná
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	Strieborná
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	Strieborná
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	Strieborná
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	Strieborná
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	Strieborná
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	Strieborná
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	Strieborná
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	Strieborná
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	Strieborná
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	Strieborná
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	Strieborná
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	Strieborná
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	Strieborná
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	Strieborná
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	Strieborná
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	Strieborná
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	Strieborná
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	Strieborná
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	Strieborná
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	Strieborná
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	Strieborná
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	Strieborná
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	Strieborná
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	Biela
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	Biela
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	Biela

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	Biela
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	Biela
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	Biela
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	Biela
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	Biela
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	Biela
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	Biela
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	Biela
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	Biela
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	Biela
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	Biela
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	Biela
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	Biela
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	Biela
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	Biela
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	Biela
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	Biela
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	Biela
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	Biela
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	Biela
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	Biela
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	Biela
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	Biela
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	Biela
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	Biela
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	Biela
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	Biela
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	Biela
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	Biela
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	Biela

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)




Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
08008299	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66129999	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66176399	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66758199	4MX850 491 LED55S/840 PSD A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87643599	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66692899	4MX850 491 LED66S/830 PSD DA20 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66693599	4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66694299	4MX850 491 LED66S/830 PSD NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
66695999	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66696699	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66770399	4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457964

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500457965

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910500460502




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629123126


Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125126

Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125926


Polar Wide Diagrams




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121726




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629160326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122726



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120526


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629122526




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120126




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629121326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629126326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120726



Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629120326




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629124926




Polar Normal (separate) - 4MX850I - 910629125726

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629158026



Polar Normal (separate) - 4MX850I -
910629160426

