



Maxos LED Performer – účinné a přesné lineární osvětlení

Maxos LED Performer

Zákazníci usilují o úsporu energie ve srovnání s běžným osvětlením. Současně však vyžadují mimořádně kvalitní světelné podmínky: v průmyslových prostředích pro lepší bezpečnost a produktivitu i v maloobchodech, kde je důležité předvedení zboží a upoutání pozornosti kupujících. Maxos LED Performer je mimořádně flexibilní řešení, které se vyznačuje nízkou spotřebou energie a vynikajícími vyzařovacími charakteristikami, a to při zajímavých investičních nákladech.

Výhody

- Mimořádně rychlá návratnost
- Přelomový optický systém pro přesné vyzařování
- Flexibilita v nahrazování, umístění, změnách a příslušenství

Vlastnosti

- Nízká spotřeba energie ve srovnání se zářivkou
- Vynikající tvar paprsku, méně rozptýleného světla a rovnoměrné rozdělení světla ve vodorovné i svislé rovině
- Prověřené moduly Philips LED (Fortimo)
- Lze osadit jako nové nebo náhradní svítidlo do lišty Maxos

Aplikace

- Supermarkety
- Sklady
- Výrobní zařízení




Maxos LED Performer

Versions



IPPR1 4MX900i 0001.JPG

Rozměrové výkresy




Detaily o výrobku

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



Maxos LED Performer

Detaily o výrobku



IPDP_4MX900i_0007-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0013-Detail
photo

Maxos LED Performer

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	>80
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Mechanické a materiály	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP40
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	−20 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	–
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Tolerance světelného toku	+/-10%
Označení a balení	
Kód produktové řady	4MX900

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	LED40S
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	LED40S
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	LED40S
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	LED60S
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	LED60S
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	LED60S
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	LED90S
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	LED90S
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	LED90S
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	LED40S
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	LED40S
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	LED50S
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	LED50S
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	LED40S
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	LED60S
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	LED40S
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	LED50S
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	LED40S
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	LED50S
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	LED50S
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	LED90S
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	LED75S
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	LED75S
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	LED60S
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	LED90S
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	LED90S
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	LED40S

Světelně technické

Maxos LED Performer

Full Product		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Počet světelných zdrojů	Typ optiky
Order Code	Name				
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	155 lm/W	5 000 lm	-	Široký paprsek
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	1	Široký paprsek
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	1	Střední paprsek
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	1	Úzký paprsek
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	1	Široký paprsek
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	1	Střední paprsek
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	1	Úzký paprsek
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	1	Široký paprsek
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	1	Střední paprsek
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	1	Úzký paprsek
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4 000 lm	1	Široký paprsek
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4 000 lm	1	Střední paprsek
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4 000 lm	1	Široký paprsek
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4 000 lm	1	Střední paprsek
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	1	Široký paprsek
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	159 lm/W	4 000 lm	1	Široký paprsek

Full Product		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Počet světelných zdrojů	Typ optiky
Order Code	Name				
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	159 lm/W	4 000 lm	1	Střední paprsek
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	159 lm/W	4 000 lm	1	Úzký paprsek
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	155 lm/W	5 000 lm	1	Široký paprsek
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	155 lm/W	5 000 lm	1	Střední paprsek
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	155 lm/W	5 000 lm	1	Úzký paprsek
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	1	Asymetrický reflektor, úhel osy 30°
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	1	Asymetrický reflektor, úhel osy 30°
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	159 lm/W	4 000 lm	1	Asymetrický reflektor, úhel osy 30°
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	155 lm/W	5 000 lm	1	Asymetrický reflektor, úhel osy 30°
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	159 lm/W	4 000 lm	1	Asymetrický reflektor, úhel osy 30°
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	155 lm/W	5 000 lm	1	Asymetrický reflektor, úhel osy 30°
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	155 lm/W	5 000 lm	1	Široký paprsek
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	155 lm/W	5 000 lm	1	Střední paprsek
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	155 lm/W	5 000 lm	1	Široký paprsek
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	155 lm/W	5 000 lm	1	Střední paprsek
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	155 lm/W	5 000 lm	1	Úzký paprsek

Maxos LED Performer

		Měrný výkon		Počet	
	Full Product	(jmen.)	Světelný	světelných	
Order Code	Name	(nom.)	tok	zdrojů	Typ optiky
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	1	Asymetrický reflektor, úhel osy 30°
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	149 lm/W	7 500 lm	1	Široký paprsek
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	149 lm/W	7 500 lm	1	Široký paprsek
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	149 lm/W	7 500 lm	1	Střední paprsek
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	149 lm/W	7 500 lm	1	Asymetrický reflektor, úhel osy 30°

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,2 W
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	220 až 240 V	25,9 W
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	220 až 240 V	25,9 W
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	220 až 240 V	25,9 W
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	220 až 240 V	37,3 W
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	220 až 240 V	37,3 W
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	220 až 240 V	37,3 W
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	220 až 240 V	60,1 W
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	220 až 240 V	60,1 W
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	220 až 240 V	60,1 W
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	220 až 240 V	25,2 W
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	220 až 240 V	25,2 W
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	220 až 240 V	25,2 W
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	220 až 240 V	25,2 W
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	220 až 240 V	25,9 W
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	220 až 240 V	25,2 W
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	220 až 240 V	25,2 W
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	220 až 240 V	25,2 W
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	220 až 240 V	32,2 W
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	220 až 240 V	32,2 W

		Měrný výkon		Počet	
	Full Product	(jmen.)	Světelný	světelných	
Order Code	Name	(nom.)	tok	zdrojů	Typ optiky
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	161 lm/W	6 000 lm	1	Široký paprsek
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	150 lm/W	9 000 lm	1	Široký paprsek
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	150 lm/W	9 000 lm	1	Střední paprsek
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	159 lm/W	4 000 lm	1	Široký paprsek

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	220 až 240 V	32,2 W
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	220 až 240 V	25,9 W
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	220 až 240 V	37,3 W
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	220 až 240 V	25,2 W
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	220 až 240 V	32,2 W
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	220 až 240 V	25,2 W
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	220 až 240 V	32,2 W
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	220 až 240 V	32,2 W
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	220 až 240 V	32,2 W
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	220 až 240 V	32,2 W
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	220 až 240 V	32,2 W
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	220 až 240 V	32,2 W
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	220 až 240 V	60,1 W
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	220 až 240 V	50,2 W
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	220 až 240 V	50,2 W
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	220 až 240 V	50,2 W
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	220 až 240 V	50,2 W
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	220 až 240 V	37,3 W
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	220 až 240 V	60,1 W
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	220 až 240 V	60,1 W
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	220 až 240 V	25,2 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Maximální	
		Stmívatelné	úroveň ztlumení
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	Ano	1%
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Ano	1%
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Ano	1%
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Ano	1%
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Ano	1%
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Ano	1%
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Ano	1%
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Ano	1%
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Ano	1%
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Ano	1%
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Ne	Nevztahuje se
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Ne	Nevztahuje se
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Ne	Nevztahuje se
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Ne	Nevztahuje se
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	Ne	Nevztahuje se
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Ano	1%
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Ano	1%
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Ano	1%
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Ano	1%
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Ano	1%


Order Code	Full Product Name	Maximální	
		Stmívatelné	úroveň ztlumení
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Ano	1%
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Ano	1%
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Ano	1%
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	Ne	Nevztahuje se
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	Ne	Nevztahuje se
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	Ne	Nevztahuje se
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	Ne	Nevztahuje se
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Ne	Nevztahuje se
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Ne	Nevztahuje se
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Ne	Nevztahuje se
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Ne	Nevztahuje se
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	Ne	Nevztahuje se
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Ano	1%
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Ne	Nevztahuje se
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Ano	1%
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Ano	1%
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Ano	1%
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Ano	1%
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Ano	1%
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Ano	1%
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Ne	Nevztahuje se

Mechanické a materiály


Order Code	Full Product Name	Barva těla
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	Bílá
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Bílá
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Bílá
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Bílá
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Bílá
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Bílá
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Bílá
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Bílá
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Bílá
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Bílá
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Bílá
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Bílá
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Bílá
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Bílá
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	Bílá
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Bílá
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Bílá
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Bílá
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Bílá
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Bílá
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Bílá
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Bílá
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	Bílá
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	Bílá
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	Bílá
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	Bílá
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Bílá
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Bílá
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Bílá
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Bílá
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	Bílá
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Bílá
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Bílá
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Bílá
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Bílá
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Bílá
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Stříbrná
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Stříbrná
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Stříbrná
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Stříbrná


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145626




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629140426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144926




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145726




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145826



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171326




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146126




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146626


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629177026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629141226




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629142126




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144626



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629140526




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629142026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171826


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145926




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170326




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171426



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144526



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145026



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146526

Maxos LED Performer

