



Maxos LED Performer – effiziente und präzise Lichtbänder

Maxos LED Performer

Die Verbraucher suchen zunehmend nach Alternativen, die energieeffizienter und kostensparender sind als die bisherige, herkömmliche Beleuchtung. Gleichzeitig müssen in vielen Bereichen aber auch hervorragende Beleuchtungsbedingungen garantiert werden; z.B. in der Industrie, um eine hohe Sicherheit und Produktivität zu gewährleisten, oder im Einzelhandel, wo die Waren besonders attraktiv aussehen sollen. Maxos LED Performer ist eine extrem flexible Lichtbandlösung, die durch LED Technologie wenig Strom verbraucht, hervorragend geformte Lichtbündel ausstrahlt und einen angemessenen Preis hat. Durch die Abdeckung des Lichtträgers kann dieser bis IP40 eingesetzt werden.

Vorteile

- Extrem kurze Amortisationszeit durch LED optimierte Längen von 1,8, 1,5 und 1,2m
- Bahnbrechendes optisches System für präzise geformtes Lichtbündel in vielen Optiken
- Hohe Flexibilität bei Nachrüstungen, Strahlern, Veränderungen, Zubehör

Merkmale

- Geringerer Energieverbrauch als Leuchtstofflampen
- Hervorragend geformtes Lichtbündel reduziert Streulicht durch opale Abdeckung und genauer horizontale und vertikale Lichtverteilung
- Bewährte LED-Module von Philips (Fortimo)
- Kann neu oder als Nachrüstung an Maxos-Schienen montiert werden
- Auch als Ausführung mit flexiblen Paneelen (Maxos LED Panel - 4MX800) oder als hocheffiziente Ausführung (Maxos LED - 4MX850) erhältlich

Maxos LED Performer

Anwendung




- Supermärkte
- Lagerhäuser
- Produktionseinrichtungen

Versions



IPPR 4MX900i 0003

Abmessungsskizzen




Maxos LED Performer

Produktdetails

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0007-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0013-Detail
photo



Maxos LED Performer

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP40
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Produktdaten	
Produktfamiliencode	4MX900

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	75S
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	75S
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	LED50S
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	75S
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	LED40S
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	LED60S
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	LED60S
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	LED90S
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	LED90S
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	LED90S
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	LED40S
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	LED50S
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	LED40S
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	LED60S
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	LED40S
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	LED50S
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	LED75S
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	LED75S
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	LED75S
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	LED75S
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	LED75S
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	LED75S
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	LED75S
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	LED75S
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	LED40S
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	LED40S

Lichttechnische Daten (1/2)

Full						Full					
Order	Product	Nennlichtausbeute	Anzahl			Order	Product	Nennlichtausbeute	Anzahl		
Code	Name	(Nom)	Lichtstrom	Lichtquellen	Optik	Code	Name	(Nom)	Lichtstrom	Lichtquellen	Optik
97670899	4MX900 491	149 lm/W	7'500 lm	-	Breitstrahlend (WB)	LED75S/840					

Maxos LED Performer

Order	Full					Order	Full				
Code	Product	Nennlichtausbeute	Anzahl			Code	Product	Nennlichtausbeute	Anzahl		
	Name	(Nom)	Lichtstrom	Lichtquellen	Optik		Name	(Nom)	Lichtstrom	Lichtquellen	Optik
	PSD- CLO WB WH						MB WH L1800				
97672299	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	-	Tiefbreitstrahlend (MB)	66462799	4MX900	150 lm/W	9'000 lm	1	Tiefstrahlend (NB)
	491						LED90S/ 840 PSD NB WH L1800				
	LED75S/ 840 PSD MB WH C-2R					66476499	4MX900	159 lm/W	4'000 lm	1	Breitstrahlend (WB)
66882399	4MX900	155 lm/W	5'000 lm	-	Tiefbreitstrahlend (MB)		581				
	581						LED40S/ 840 PSU WB WH				
	LED50S/ 840 PSD MB WH					66477199	4MX900	159 lm/W	4'000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)
66977699	4MX900	155 lm/W	5'000 lm	-	Breitstrahlend (WB)		581				
	581						LED40S/ 840 PSU MB WH				
	LED50S/ 840 PSD WB WH					66492499	4MX900	159 lm/W	4'000 lm	1	Breitstrahlend (WB)
87967299	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)		491				
	581						LED40S/ 840 PSU WB WH				
	LED75S/ 840					66493199	4MX900	159 lm/W	4'000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)
	PSD- CLO MB WH						491				
66387399	4MX900	154 lm/W	4'000 lm	1	Breitstrahlend (WB)		LED40S/ 840 PSU MB WH				
	LED40S/ 840 PSD WB WH L1200					66624999	4MX900	159 lm/W	4'000 lm	1	Breitstrahlend (WB)
66444399	4MX900	161 lm/W	6'000 lm	1	Breitstrahlend (WB)		491				
	LED60S/ 840 PSD WB WH L1800						LED40S/ 840 PSD WB WH				
66445099	4MX900	161 lm/W	6'000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)	66625699	4MX900	159 lm/W	4'000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)
	LED60S/ 840 PSD MB WH L1800						491				
66460399	4MX900	150 lm/W	9'000 lm	1	Breitstrahlend (WB)		LED40S/ 840 PSD NB WH				
	LED90S/ 840 PSD WB WH L1800					66626399	4MX900	159 lm/W	4'000 lm	1	Tiefstrahlend (NB)
66461099	4MX900	150 lm/W	9'000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)		491				
	LED90S/ 840 PSD						LED40S/ 840 PSD				
						66628799	4MX900	155 lm/W	5'000 lm	1	Breitstrahlend (WB)
							491				
							LED50S/ 840 PSD WB WH				
						66629499	4MX900	155 lm/W	5'000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)
							491				
							LED50S/				

Maxos LED Performer

Full						Full					
Order	Product	Nennlichtausbeute		Anzahl		Order	Product	Nennlichtausbeute		Anzahl	
Code	Name	(Nom)	Lichtstrom	Lichtquellen	Optik	Code	Name	(Nom)	Lichtstrom	Lichtquellen	Optik
	840 PSD						840 PSU				
	MB WH						WB WH				
66633199	4MX900	154 lm/W	4'000 lm	1	Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°)	66795699	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	1	Breitstrahlend (WB)
	LED40S/ 840 PSD A30 WH L1200						581 LED75S/ 840 PSU WB WH				
66635599	4MX900	161 lm/W	6'000 lm	1	Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°)	66796399	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)
	LED60S/ 840 PSD A30 WH L1800						581 LED75S/ 840 PSU MB WH				
66636299	4MX900	159 lm/W	4'000 lm	1	Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°)	66797099	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	1	Tiefstrahlend (NB)
	581 LED40S/ 840 PSU A30 WH						581 LED75S/ 840 PSU NB WH				
66640999	4MX900	155 lm/W	5'000 lm	1	Breitstrahlend (WB)	66800799	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	1	Breitstrahlend (WB)
	581 LED50S/ 840 PSU WB WH						491 LED75S/ 840 PSD WB WH				
66641699	4MX900	155 lm/W	5'000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)	66801499	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)
	581 LED50S/ 840 PSU MB WH						491 LED75S/ 840 PSD MB WH				
66644799	4MX900	155 lm/W	5'000 lm	1	Breitstrahlend (WB)	66802199	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	1	Tiefstrahlend (NB)
	491 LED50S/ 840 PSU WB WH						491 LED75S/ 840 PSD NB WH				
66645499	4MX900	155 lm/W	5'000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)	66805299	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	1	Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°)
	491 LED50S/ 840 PSU MB WH						491 LED75S/ 840 PSD A30 WH				
66646199	4MX900	155 lm/W	5'000 lm	1	Tiefstrahlend (NB)	66806999	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	1	Breitstrahlend (WB)
	491 LED50S/ 840 PSU NB WH						581 LED75S/ 840 PSD WB WH				
66709399	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	1	Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°)	66807699	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)
	581 LED75S/ 840 PSU A30 WH						581 LED75S/ 840 PSD MB WH				
66790199	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	1	Breitstrahlend (WB)	66811399	4MX900	149 lm/W	7'500 lm	1	Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°)
	491 LED75S/						581 LED75S/				

Maxos LED Performer

Order Code	Full					Order Code	Full				
	Product	Nennlichtausbeute	Anzahl				Product	Nennlichtausbeute	Anzahl		
	Name	(Nom)	Lichtstrom	Lichtquellen	Optik		Name	(Nom)	Lichtstrom	Lichtquellen	Optik
66379899	840 PSD						WB SI				
	A30 WH						L1200				
	4MX900	154 lm/W	4'000 lm	1	Breitstrahlend (WB)	66485699	4MX900	159 lm/W	4'000 lm	1	Tiefbreitstrahlend (MB)
	LED40S/						491				
	840 PSD						LED40S/				
							840 PSU				
							MB SI				

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nach oben gerichtete Lichtstromrate	Order Code	Full Product Name	Nach oben gerichtete Lichtstromrate
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	0	66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	0	66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	-
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-	66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-	66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	-
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	0	66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	-	66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	-	66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	-
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	-	66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	-
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-	66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-	66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-	66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-	66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-	66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-	66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	-
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-	66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	-
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-	66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-	66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-	66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	-
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	-	66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	-

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	220 bis 240 V	40.16 W	66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	220 bis 240 V	37.3 W
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	220 bis 240 V	50.2 W	66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	220 bis 240 V	37.3 W
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V	32.2 W	66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	220 bis 240 V	60.1 W
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	220-240 V	32.2 W	66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	220 bis 240 V	60.1 W
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	220 bis 240 V	50.2 W	66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	220 bis 240 V	60.1 W
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	220 bis 240 V	25.9 W	66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V	25.2 W

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V	25.2 W
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V	25.2 W
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V	25.2 W
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	220 bis 240 V	25.2 W
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V	25.2 W
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	220 bis 240 V	25.2 W
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	220 bis 240 V	32.2 W
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V	32.2 W
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	220 bis 240 V	25.9 W
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	220 bis 240 V	37.3 W
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	220 bis 240 V	25.2 W
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V	32.2 W
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V	32.2 W
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V	32.2 W
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V	32.2 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	220 bis 240 V	32.2 W
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	220 bis 240 V	50.2 W
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V	50.2 W
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	220 bis 240 V	50.2 W
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	220 bis 240 V	50.2 W
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	220 bis 240 V	50.2 W
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	220 bis 240 V	50.2 W
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V	50.2 W
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	220 bis 240 V	50.2 W
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	220 bis 240 V	50.2 W
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	220 bis 240 V	50.2 W
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	220 bis 240 V	50.2 W
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	220 bis 240 V	50.2 W
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	220 bis 240 V	25.9 W
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	220 bis 240 V	25.2 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	Ja	Konstanter Lichtstrom	1%
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	Ja	-	1%
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	Ja	-	1%
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	Ja	Konstanter Lichtstrom	1%
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Ja	-	1%
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Ja	-	1%
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Ja	-	1%
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Ja	-	1%
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Ja	-	1%
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Ja	-	1%
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Ja	-	1%
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Ja	-	1%
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Ja	-	1%
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Ja	-	1%
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	Nein	-	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	Nein	-	Nicht anwendbar
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Ja	-	1%
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	Ja	-	1%
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Ja	-	1%
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Ja	-	1%
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	Ja	-	1%
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	Ja	-	1%
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	Nein	-	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung	Gehäusefarbe
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-	Weiß
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-	Weiß
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	Acrylglaswanne/-abdeckung	Weiß
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	-	Weiß
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	-	Weiß
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	-	Weiß
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-	Weiß
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-	Weiß

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung	Gehäusefarbe
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-	Weiß
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-	Weiß
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-	Weiß
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-	Weiß
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-	Weiß
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	Weiß
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-	Weiß
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	Weiß
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-	Weiß
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-	Weiß

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Typ optische	
		Abdeckung	Gehäusefarbe
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	-	Weiß
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-	Weiß
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	-	Weiß
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-	Weiß
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	-	Weiß
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-	Weiß
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-	Weiß
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	-	Weiß
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	-	Weiß
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-	Weiß
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-	Weiß

Order Code	Full Product Name	Typ optische	
		Abdeckung	Gehäusefarbe
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-	Weiß
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-	Weiß
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-	Weiß
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	-	Weiß
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	-	Weiß
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-	Weiß
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-	Weiß
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-	Weiß
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-	Weiß
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	-	Silber
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	-	Silber

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	Nein
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	Nein
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	Nein
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	-
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	-
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	-
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	-

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	-
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	-
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	-
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	-
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	-
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	-
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	-
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	-

Genehmigung und Anwendung

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	0 bis +45 °C
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	0 bis +45 °C
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-20 bis +40 °C
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-20 bis +40 °C
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	0 bis +45 °C
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	-20 bis +40 °C
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	-20 bis +40 °C
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	-20 bis +40 °C
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-20 bis +40 °C
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-20 bis +40 °C
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-20 bis +40 °C
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-20 bis +40 °C
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-20 bis +40 °C
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-20 bis +40 °C
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-20 bis +40 °C
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-20 bis +40 °C
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-20 bis +40 °C
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-20 bis +40 °C
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-20 bis +40 °C
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-20 bis +40 °C


Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	-20 bis +40 °C
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-20 bis +40 °C
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	-20 bis +40 °C
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-20 bis +40 °C
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	-20 bis +40 °C
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-20 bis +40 °C
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-20 bis +40 °C
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	-20 bis +40 °C
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	-20 bis +40 °C
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-20 bis +40 °C
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-20 bis +40 °C
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-20 bis +40 °C
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-20 bis +40 °C
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-20 bis +40 °C
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	-20 bis +40 °C
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	-20 bis +40 °C
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-20 bis +40 °C
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-20 bis +40 °C
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-20 bis +40 °C
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-20 bis +40 °C
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	-20 bis +40 °C
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	-20 bis +40 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629172026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171926




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145626




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629140426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170926



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144926




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171326




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146126


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146626




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629177026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629173126




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629142126




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146426



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144626




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629140526



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629141326


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629142026

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171826


Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170326



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171526

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144826

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171426

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144526


Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629148326

Maxos LED Performer


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I -
910629171026



Polar Normal (separate) - 4MX900I -
910629172426



Polar Normal (separate) - 4MX900I -
910629146526



Polar Normal (separate) - 4MX900I -
910500460305

