



Maxos LED Performer: iluminación lineal eficaz y precisa

Maxos LED Performer

Los clientes desean ahorrar energía y reducir costes frente a la iluminación convencional. Al mismo tiempo, se necesitan unas condiciones de iluminación excelentes: en entornos industriales, para garantizar la seguridad y la productividad; y en entornos de venta al por menor para destacar la mercancía y atraer a los clientes. Maxos LED Performer es una solución muy flexible que ofrece un bajo consumo de energía y permite dar forma excelente al haz de luz con un nivel de inversión atractivo.

Beneficios

- Amortización rapidísima
- Sistema óptico avanzado para dar forma precisa al haz de luz
- Flexible en términos de reacondicionamiento, proyectores, cambios, accesorios

Características

- Bajo consumo energético en comparación con los fluorescentes
- Haz de luz excelente para una mejor distribución de la luz en los planos horizontal y vertical
- Sistemas LED de Philips de eficacia demostrada (Fortimo)
- Se pueden montar, como elementos nuevos o retrofit, en un carril Maxos

Aplicaciones

- Supermercados
- Almacenes
- Instalaciones de producción


Maxos LED Performer

Versions



IPPR1 4MX900i 0001.JPG

Plano de dimensiones




Detalles del producto

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



Maxos LED Performer

Detalles del producto



IPDP_4MX900i_0007-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0013-Detail
photo

Maxos LED Performer

Información general	
Driver incluido	Sí
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí
Datos técnicos de la luz	
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Mecánicos y de carcasa	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP40
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Datos de producto	
Código de gama de producto	4MX900

Información general

Order Code	Full Product Name	Código de familias de lámparas
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	40S
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	LED60S
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	LED60S
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	LED60S
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	LED90S
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	LED90S
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	LED90S
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	LED40S
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	LED50S
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	LED50S
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	LED75S
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	LED75S
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	LED75S
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	LED75S
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	LED50S
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	LED60S
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	LED90S
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	LED90S
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	LED40S

Datos técnicos de la luz (1/2)

		Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica
Order Code	Full Product Name	(nom.)			
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	159 lm/W	4.000 lm	-	Haz ancho
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	161 lm/W	6.000 lm	1	Haz ancho
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	161 lm/W	6.000 lm	1	Haz medio

		Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica
Order Code	Full Product Name	(nom.)			
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	161 lm/W	6.000 lm	1	Haz estrecho
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Haz ancho
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Haz medio

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Eficacia luminica (nominal)	Flujo luminoso	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica
		(nom.)			
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Haz estrecho
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Haz ancho
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Haz medio
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Haz ancho
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Haz medio
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Haz ancho
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Haz medio
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Haz ancho
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Haz medio
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Espejo asimétrico, ángulo del eje de 30°
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Haz ancho
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Haz ancho
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Haz ancho

Order Code	Full Product Name	Eficacia luminica (nominal)	Flujo luminoso	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica
		(nom.)			
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Haz medio
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Haz ancho
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Haz ancho
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Haz ancho
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Haz medio
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Haz estrecho
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Espejo asimétrico, ángulo del eje de 30°
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Espejo asimétrico, ángulo del eje de 30°
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	161 lm/W	6.000 lm	1	Haz ancho
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Haz ancho
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Haz medio
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	159 lm/W	4.000 lm	1	Haz ancho

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ratio de potencia luminica ascendente
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	0
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	-
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	-
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	-

Order Code	Full Product Name	Ratio de potencia luminica ascendente
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Ratio de potencia luminica ascendente
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	-
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	-

Order Code	Full Product Name	Ratio de potencia luminica ascendente
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	-
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	-
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	-
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	-
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	-
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	-

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	25,2 W
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	37,3 W
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	37,3 W
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	37,3 W
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	60,1 W
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	60,1 W
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	60,1 W
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	25,2 W
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	25,2 W
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	25,2 W
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	25,2 W
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	25,2 W
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	25,2 W
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	32,2 W
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	32,2 W
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	32,2 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	32,2 W
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	32,2 W
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	50,2 W
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	50,2 W
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	50,2 W
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	50,2 W
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	50,2 W
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	50,2 W
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	50,2 W
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	50,2 W
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	32,2 W
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	37,3 W
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	60,1 W
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	60,1 W
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	25,2 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de atenuación
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	Sí	1%
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Sí	1%
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Sí	1%
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Sí	1%
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Sí	1%
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Sí	1%
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Sí	1%
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	No	No aplicable
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	No	No aplicable
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	No	No aplicable
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	No	No aplicable
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Sí	1%
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Sí	1%

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel máximo de atenuación
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Sí	1%
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Sí	1%
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	No	No aplicable
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	No	No aplicable
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	No	No aplicable
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	No	No aplicable
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	No	No aplicable
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	No	No aplicable
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Sí	1%
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Sí	1%
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Sí	1%
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	Sí	1%
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	Sí	1%

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de	
		Regulable	atenuación
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	Sí	1%
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Sí	1%
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Sí	1%

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de	
		Regulable	atenuación
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Sí	1%
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	No	No aplicable

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta	
		óptica	Color de la carcasa
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	Cierre/difusor de polimetileno metacrilato	Blanco
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	-	Blanco
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	-	Blanco
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	-	Blanco
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-	Blanco
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-	Blanco
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-	Blanco
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-	Blanco
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-	Blanco
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-	Blanco
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-	Blanco
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	Blanco

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta	
		óptica	Color de la carcasa
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-	Blanco
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-	Blanco
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-	Blanco
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	-	Blanco
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-	Blanco
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-	Blanco
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-	Blanco
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	-	Blanco
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-	Blanco
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-	Blanco
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-	Blanco
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-	Blanco
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	-	Blanco
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-	Blanco
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	-	Blanco
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	-	Plata
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	-	Plata
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	-	Plata
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	-	Plata

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	No
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	-
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	-
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	-
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	-


Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	-
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	-
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	-
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	-
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	-
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	-
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	-

Aprobación y aplicación


Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
97678499	4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH	0 °C a +45 °C	66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-20 °C a +40 °C
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH	-20 °C a +40 °C	66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-20 °C a +40 °C
	L1800		66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	-20 °C a +40 °C
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH	-20 °C a +40 °C	66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-20 °C a +40 °C
	L1800		66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-20 °C a +40 °C
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH	-20 °C a +40 °C	66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-20 °C a +40 °C
	L1800		66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	-20 °C a +40 °C
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH	-20 °C a +40 °C	66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-20 °C a +40 °C
	L1800		66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-20 °C a +40 °C
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH	-20 °C a +40 °C	66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-20 °C a +40 °C
	L1800		66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-20 °C a +40 °C
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH	-20 °C a +40 °C	66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	-20 °C a +40 °C
	L1800		66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-20 °C a +40 °C
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-20 °C a +40 °C	66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	-20 °C a +40 °C
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-20 °C a +40 °C	66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	-20 °C a +40 °C
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-20 °C a +40 °C	66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	-20 °C a +40 °C
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-20 °C a +40 °C	66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	-20 °C a +40 °C
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-20 °C a +40 °C	66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	-20 °C a +40 °C
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-20 °C a +40 °C			


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629172026




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629171926




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629146026



Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629140426




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629144926




Polar Normal (separate) - 4MX9001 - 910629145726


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171326




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629141226




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629142126




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629140526



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629142026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170326


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144526




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629172126



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629172426



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629173226



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910500460311

Maxos LED Performer

