



Maxos LED Performer – tehokas ja tarkka jonovalaistus

Maxos LED Performer

Asiakkaat haluavat säästää energiaa ja alentaa kustannuksia perinteiseen valaistukseen verrattuna. Samalla halutaan erinomaiset valaistusolosuhteet – teollisuusympäristöissä turvallisuuden ja tuottavuuden takaamiseksi ja vähittäiskaupoissa tuotteiden houkuttelevaa esillepanoa varten. Maxos LED Performer on erittäin joustava ratkaisu, joka tarjoaa alhaisen energiankulutuksen ja erinomaisen valokeilan kohtuullisella investoinnilla.

Hyödyt

- Erittäin nopea takaisinmaksuaika
- Mullistava optinen järjestelmä takaa valokeilalle tarkan muodon
- Joustava ratkaisu, joka korvaa perinteiset kohdelamput ja lisätarvikkeet

Ominaisuudet

- Vähän energiaa kuluttava vaihtoehto loistelampuille
- Valokeilan muoto vähentää hukkavaloa ja takaa tarkan valonjaon vaaka- ja pystysuuntaisille tasoille
- Philipsin luotettavat ledimoduulit (Fortimo)
- Voidaan asentaa uutena tai jälkiasennettuna Maxos-kiskoon

Käyttökohteet

- Supermarketit
- Varastorakennukset
- Tuotantotilat

Maxos LED Performer

Mittapiirros




Tuotetiedot

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0007-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0013-Detail
photo



Maxos LED Performer

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Lampputuoteperheen koodi	LED40S
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valotehokkuus (nimellinen)	158 lm/W
Valovirta	4 000 lm
Valonlähteiden määrä	1
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	25,2 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokan koodi	IP40
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	-
Hekkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Kromaattisuus alussa	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Valovirran toleranssi	+/-10%
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	4MX900

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910629142026	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Leveä valokeila
910629144426	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Leveä valokeila
910629144526	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Keskileveä valokeila


Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910629142026	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Ei	Ei sovellettavissa
910629144426	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Kyllä	1%


Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910629144526	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Kyllä	1%

Maxos LED Performer


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX900I -
910629144426



Polar Normal (separate) - 4MX900I -
910629142026



Polar Normal (separate) - 4MX900I -
910629144526

