



Maxos LED Performer

Maxos LED Performer

La ligne continue gradable ultra puissante. Si vous souhaitez réaliser des économies d'énergie et réduire vos coûts de maintenance tout en améliorant la qualité de votre éclairage, alors Maxos LED Performer est pour vous ! Ce système rail est le plus puissant de sa catégorie et s'adapte à toutes les applications : dans les environnements industriels et logistiques il garantit la sécurité et la productivité, dans les commerces de détail il met en valeur les marchandises et attire les acheteurs. Maxos LED Performer est une solution extrêmement flexible, avec une faible consommation d'énergie et d'excellents faisceaux lumineux, pour un retour sur investissement en moins de 5 ans selon les conditions d'utilisation.

Avantages

- Un retour sur investissement rapide
- Système optique révolutionnaire pour un faisceau précis
- Flexible en termes de solutions de remplacement, d'ajout de projecteurs et de modifications de l'installation au cours du temps

Fonctions


- Faible consommation d'énergie en comparaison avec des tubes fluorescents
- Un modelage parfait du faisceau lumineux pour une réduction maximale des pertes de flux et un éclairage précis sur les plans horizontaux et verticaux
- Fortimo LED Line R
- Possibilité de montage des unités électriques sur un rail Maxos neuf ou existant (rénovation)

Application

- Supermarchés/Hypermarchés
- Entrepôts
- Sites de production

Maxos LED Performer

Schéma dimensionnel




Détails sur le produit

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0007-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo



Maxos LED Performer

Détails sur le produit



IPDP_4MX900i_0013-Detail
photo

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP40
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Données du produit	
Code famille de produits	4MX900

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	75S
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	75S
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	LED50S
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	75S
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	LED40S
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	LED60S
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	LED60S
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	LED90S
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	LED90S
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	LED90S
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	LED40S
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	LED50S
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	LED40S
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	LED60S
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	LED40S
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	LED50S
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	LED75S
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	LED75S
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	LED75S
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	LED75S
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	LED75S
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	LED75S

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	LED75S
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	LED75S
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	LED40S
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	LED40S

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Full Product		Efficacité lumineuse		Flux lumineux		Nombre de sources lumineuses		Type d'optique
Order Code	Name	(nominale)		lumineux		lumineuses		
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	149 lm/W	7'500 lm	-				Faisceau extensif
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	149 lm/W	7'500 lm	-				Faisceau semi-intensif
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	155 lm/W	5'000 lm	-				Faisceau semi-intensif
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	155 lm/W	5'000 lm	-				Faisceau extensif
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	149 lm/W	7'500 lm	1				Faisceau semi-intensif
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	154 lm/W	4'000 lm	1				Faisceau extensif
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	161 lm/W	6'000 lm	1				Faisceau extensif
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	161 lm/W	6'000 lm	1				Faisceau semi-intensif
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	150 lm/W	9'000 lm	1				Faisceau extensif
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	150 lm/W	9'000 lm	1				Faisceau semi-intensif
66462799	4MX900 LED90S/840	150 lm/W	9'000 lm	1				Faisceau intensif
	PSD NB WH L1800							
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4'000 lm	1				Faisceau extensif
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4'000 lm	1				Faisceau semi-intensif
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4'000 lm	1				Faisceau extensif
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4'000 lm	1				Faisceau semi-intensif
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	159 lm/W	4'000 lm	1				Faisceau extensif
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	159 lm/W	4'000 lm	1				Faisceau semi-intensif
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	159 lm/W	4'000 lm	1				Faisceau intensif
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	155 lm/W	5'000 lm	1				Faisceau extensif
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	155 lm/W	5'000 lm	1				Faisceau semi-intensif
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	154 lm/W	4'000 lm	1				Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	161 lm/W	6'000 lm	1				Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	159 lm/W	4'000 lm	1				Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°

Maxos LED Performer

Full Product		Efficacité	Flux	Nombre de	
Order Code	Name	lumineuse (nominale)	lumineux	sources lumineuses	Type d'optique
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	155 lm/W	5'000 lm	1	Faisceau extensif
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	155 lm/W	5'000 lm	1	Faisceau semi- intensif
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	155 lm/W	5'000 lm	1	Faisceau extensif
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	155 lm/W	5'000 lm	1	Faisceau semi- intensif
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	155 lm/W	5'000 lm	1	Faisceau intensif
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	149 lm/W	7'500 lm	1	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	149 lm/W	7'500 lm	1	Faisceau extensif
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	149 lm/W	7'500 lm	1	Faisceau extensif
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	149 lm/W	7'500 lm	1	Faisceau semi- intensif
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	149 lm/W	7'500 lm	1	Faisceau intensif

Full Product		Efficacité	Flux	Nombre de	
Order Code	Name	lumineuse (nominale)	lumineux	sources lumineuses	Type d'optique
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	149 lm/W	7'500 lm	1	Faisceau extensif
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	149 lm/W	7'500 lm	1	Faisceau semi- intensif
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	149 lm/W	7'500 lm	1	Faisceau intensif
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	149 lm/W	7'500 lm	1	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	149 lm/W	7'500 lm	1	Faisceau extensif
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	149 lm/W	7'500 lm	1	Faisceau semi- intensif
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	149 lm/W	7'500 lm	1	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	154 lm/W	4'000 lm	1	Faisceau extensif
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	159 lm/W	4'000 lm	1	Faisceau semi- intensif

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	0
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	0
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	0
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	-
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	-
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	-
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	-
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	-
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	-
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	-

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	-
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	-

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	-
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	-
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	220 à 240 V	40.16 W
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	220 à 240 V	50.2 W
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	220 à 240 V	32.2 W
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	220-240 V	32.2 W
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	220 à 240 V	50.2 W
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	220 à 240 V	25.9 W
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	220 à 240 V	37.3 W
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	220 à 240 V	37.3 W
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	220 à 240 V	60.1 W
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	220 à 240 V	60.1 W
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	220 à 240 V	60.1 W
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	220 à 240 V	25.2 W
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	220 à 240 V	25.2 W
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	220 à 240 V	25.2 W
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	220 à 240 V	25.2 W
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	220 à 240 V	25.2 W
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	220 à 240 V	25.2 W
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	220 à 240 V	25.2 W
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	220 à 240 V	32.2 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	220 à 240 V	32.2 W
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	220 à 240 V	25.9 W
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	220 à 240 V	37.3 W
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	220 à 240 V	25.2 W
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	220 à 240 V	32.2 W
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	220 à 240 V	32.2 W
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	220 à 240 V	32.2 W
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	220 à 240 V	32.2 W
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	220 à 240 V	32.2 W
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	220 à 240 V	50.2 W
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	220 à 240 V	50.2 W
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	220 à 240 V	50.2 W
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	220 à 240 V	50.2 W
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	220 à 240 V	50.2 W
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	220 à 240 V	50.2 W
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	220 à 240 V	50.2 W
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	220 à 240 V	50.2 W
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	220 à 240 V	50.2 W
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	220 à 240 V	50.2 W

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Tension d'entrée	électrique
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	220 à 240 V	50.2 W
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	220 à 240 V	50.2 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Tension d'entrée	électrique
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	220 à 240 V	25.9 W
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	220 à 240 V	25.2 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité	Commande	Niveau de gradation
		lumineuse	intégrée	maximal
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	Oui	Flux lumineux constant	1%
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	Oui	-	1%
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	Oui	-	1%
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	Oui	-	1%
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	Oui	Flux lumineux constant	1%
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Oui	-	1%
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Oui	-	1%
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Oui	-	1%
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Oui	-	1%
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Oui	-	1%
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Oui	-	1%
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Non	-	Non applicable
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Non	-	Non applicable
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Non	-	Non applicable
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Non	-	Non applicable
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Oui	-	1%
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Oui	-	1%
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Oui	-	1%
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Oui	-	1%
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Oui	-	1%
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Oui	-	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité	Commande	Niveau de gradation
		lumineuse	intégrée	maximal
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Oui	-	1%
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	Non	-	Non applicable
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Non	-	Non applicable
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Non	-	Non applicable
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Non	-	Non applicable
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Non	-	Non applicable
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	Non	-	Non applicable
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	Non	-	Non applicable
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Non	-	Non applicable
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	Non	-	Non applicable
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	Non	-	Non applicable
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	Non	-	Non applicable
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Oui	-	1%
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Oui	-	1%
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	Oui	-	1%
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Oui	-	1%
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Oui	-	1%
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Oui	-	1%
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	Oui	-	1%
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	Oui	-	1%

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	Non	-	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-	Blanc
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-	Blanc
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle	Blanc
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	-	Blanc
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	-	Blanc
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	-	Blanc
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-	Blanc
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-	Blanc
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-	Blanc
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-	Blanc
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-	Blanc
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-	Blanc
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-	Blanc
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	Blanc
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-	Blanc
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	Blanc
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-	Blanc
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-	Blanc

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	-	Blanc
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-	Blanc
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	-	Blanc
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-	Blanc
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	-	Blanc
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-	Blanc
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-	Blanc
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	-	Blanc
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	-	Blanc
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-	Blanc
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-	Blanc
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-	Blanc
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-	Blanc
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-	Blanc
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	-	Blanc
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	-	Blanc
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-	Blanc
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-	Blanc
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-	Blanc
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-	Blanc
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	-	Argent

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du corps
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	-	Argent

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	Non
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	Non
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	Non
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	-
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	-
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	-
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	-
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	-
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	-
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	-
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	-
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	-
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	-
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	0 à +45 °C
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	0 à +45 °C
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	-20 à +40 °C
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	-20 à +40 °C
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	0 à +45 °C
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	-20 à +40 °C
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	-20 à +40 °C
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	-20 à +40 °C
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-20 à +40 °C
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-20 à +40 °C
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-20 à +40 °C
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	-20 à +40 °C
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	-20 à +40 °C
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	-20 à +40 °C
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	-20 à +40 °C
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-20 à +40 °C
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-20 à +40 °C
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-20 à +40 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-20 à +40 °C
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-20 à +40 °C
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	-20 à +40 °C
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-20 à +40 °C
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	-20 à +40 °C
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	-20 à +40 °C
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	-20 à +40 °C
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-20 à +40 °C
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	-20 à +40 °C
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	-20 à +40 °C
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	-20 à +40 °C
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	-20 à +40 °C
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-20 à +40 °C
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-20 à +40 °C
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	-20 à +40 °C
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-20 à +40 °C
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	-20 à +40 °C
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	-20 à +40 °C

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-20 à +40 °C
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-20 à +40 °C
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	-20 à +40 °C


Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	-20 à +40 °C
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	-20 à +40 °C
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	-20 à +40 °C

Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97670899	4MX900 491 LED75S/840 PSD-CLO WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
97672299	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
87967299	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66379899	4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
66485699	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629172026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171926




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145626


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629140426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170926




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144926




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171326




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146126



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146626




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629177026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629173126


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629142126




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144626




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629140526




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629141326



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629142026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170326


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171526




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144526




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629148326



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629172426



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146526

Maxos LED Performer

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX900I -
910500460305

