



Maxos LED Performer – hatékony és precíz fénycsáv

Maxos LED Performer

Az ügyfelek olyan megoldásokra vágnak, melyek költséghatékonyabbak és energiatakarékosabbak a hagyományos világítástechnikai megoldásoknál. Ugyanakkor a kiváló megvilágításra is szükségük van: ipari környezetekben a biztonság és produktivitás garantálásáért; és üzlethelyiségekben a kereskedelem stabilitásáért és a helyiség vonzóná tételéért. A Maxos LED Performer egy kimagaslóan rugalmas megoldás, mely elősegíti az alacsony energiafogyasztást, kiváló fényeloszlást biztosít, és alacsony befektetési költséget igényel.

Előnyök

- Kimagaslóan gyors megtérülés
- Forradalmian új optikai rendszer a precíz fényeloszlásért
- Rugalmas választék az alkatrészek, szpotlámpák, cserelehetőségek és tartozékok terén

Szolgáltatások


- Alacsony energiafogyasztás a fénycsöves megoldásokhoz képest
- Kiváló fényeloszlás kevesebb átszűrődő fénnel, pontos fényelosztás a vízszintes és függőleges látószögekben
- Megbízható Philips LED-rendszerek (Fortimo)
- Az új és a korábbi megoldások helyettesítésére alkalmas változatok is felszerelhetők a Maxos-sínekre
- Kapható rugalmas paneles változatban 4MX800 és magas hatékonyságú változatban 4MX850 is

Maxos LED Performer

Alkalmazás

- Áruházak
- Raktárak
- Gyártólétesítmények

Méretezett rajza




Termék részletei

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



Maxos LED Performer

Termék részletei



IPDP_4MX900i_0007-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0013-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo

Maxos LED Performer

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
A fényforrások száma	1
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP40
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	–
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	4MX900

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	LED40S
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	LED40S
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	LED40S
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	LED60S
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	LED60S
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	LED60S
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	LED90S
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	LED90S
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	LED90S
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	LED40S
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	LED40S
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	LED50S
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	LED50S
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	LED40S
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	LED60S
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	LED40S
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	LED50S
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	LED40S
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	LED50S
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	LED50S
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	LED90S
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	LED75S
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	LED75S
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	LED75S
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	LED75S
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	LED60S
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	LED90S
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	LED90S
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	LED40S

Technikai adatok

Fényhasznosítás					Fényhasznosítás						
Order Code	Full Product Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	Az optika típusa	Order Code	Full Product Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	Az optika típusa
66387399	4MX900	154 lm/W		4 000 lm	Széles sugárzási	66388099	4MX900	154 lm/W		4 000 lm	Közepes sugárzási
	LED40S/840 PSD				szög		LED40S/840 PSD				szög
	WB WH L1200						MB WH L1200				

Maxos LED Performer

		Fényhasznosítás		
Order Code	Full Product Name	(névleges) (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	Keskeny sugárzási szög
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	Széles sugárzási szög
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	Közepes sugárzási szög
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	Keskeny sugárzási szög
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	Széles sugárzási szög
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	Közepes sugárzási szög
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	Keskeny sugárzási szög
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4 000 lm	Közepes sugárzási szög
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4 000 lm	Közepes sugárzási szög
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	159 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	159 lm/W	4 000 lm	Közepes sugárzási szög
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	159 lm/W	4 000 lm	Keskeny sugárzási szög
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	155 lm/W	5 000 lm	Széles sugárzási szög
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	155 lm/W	5 000 lm	Közepes sugárzási szög

		Fényhasznosítás		
Order Code	Full Product Name	(névleges) (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	155 lm/W	5 000 lm	Keskeny sugárzási szög
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	159 lm/W	4 000 lm	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	155 lm/W	5 000 lm	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	159 lm/W	4 000 lm	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	155 lm/W	5 000 lm	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	155 lm/W	5 000 lm	Széles sugárzási szög
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	155 lm/W	5 000 lm	Közepes sugárzási szög
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	155 lm/W	5 000 lm	Széles sugárzási szög
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	155 lm/W	5 000 lm	Közepes sugárzási szög
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	155 lm/W	5 000 lm	Keskeny sugárzási szög
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	149 lm/W	7 500 lm	Széles sugárzási szög
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	149 lm/W	7 500 lm	Közepes sugárzási szög
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	149 lm/W	7 500 lm	Széles sugárzási szög
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	149 lm/W	7 500 lm	Közepes sugárzási szög

Maxos LED Performer

Fényhasznosítás				
Order Code	Full Product Name	(névleges) (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
66802199	4MX900 491	149 lm/W	7 500 lm	Keskeny sugárzási
	LED75S/840 PSD			szög
	NB WH			
66805299	4MX900 491	149 lm/W	7 500 lm	Aszimmetrikus
	LED75S/840 PSD			tükör, tengelyszög
	A30 WH			30°
66436899	4MX900	161 lm/W	6 000 lm	Széles sugárzási
	LED60S/840 PSD			szög
	WB SI L1800			

Fényhasznosítás				
Order Code	Full Product Name	(névleges) (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
66452899	4MX900	150 lm/W	9 000 lm	Széles sugárzási
	LED90S/840 PSD			szög
	WB SI L1800			
66453599	4MX900	150 lm/W	9 000 lm	Közepes sugárzási
	LED90S/840 PSD			szög
	MB SI L1800			
66484999	4MX900 491	159 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási
	LED40S/840 PSU			szög
	WB SI			

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	25,9 W
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	25,9 W
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	25,9 W
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	37,3 W
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	37,3 W
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	37,3 W
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	60,1 W
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	60,1 W
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	60,1 W
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	25,2 W
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	25,2 W
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	25,2 W
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	25,2 W
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	25,9 W
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	25,2 W
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	25,2 W
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	25,2 W
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	32,2 W
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	32,2 W
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	32,2 W
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	25,9 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	37,3 W
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	25,2 W
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	32,2 W
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	25,2 W
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	32,2 W
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	32,2 W
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	32,2 W
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	32,2 W
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	32,2 W
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	32,2 W
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	60,1 W
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	50,2 W
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	50,2 W
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	50,2 W
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	50,2 W
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	50,2 W
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	50,2 W
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	37,3 W
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	60,1 W
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	60,1 W
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	25,2 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Maximális			
Order Code	Full Product Name	Szabályozható	szabályozási szint
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Igen	1%
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Igen	1%
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Igen	1%
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Igen	1%
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Igen	1%

Maximális			
Order Code	Full Product Name	Szabályozható	szabályozási szint
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Igen	1%
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Igen	1%
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Igen	1%
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Igen	1%
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	Nem	Nem alkalmazható
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Igen	1%
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Igen	1%
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Igen	1%
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Igen	1%
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Igen	1%
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Igen	1%
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Igen	1%
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Igen	1%
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	Nem	Nem alkalmazható
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	Nem	Nem alkalmazható
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	Nem	Nem alkalmazható
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	Nem	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Fehér
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Fehér
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Fehér
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Fehér
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Fehér
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Fehér
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Fehér
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Fehér
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Fehér
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Fehér
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Fehér
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Fehér
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Fehér
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	Fehér
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Fehér

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	Nem	Nem alkalmazható
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Igen	1%
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Igen	1%
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Igen	1%
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	Igen	1%
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Igen	1%
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Igen	1%
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Igen	1%
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Igen	1%
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Nem	Nem alkalmazható




Order Code	Full Product Name	Ház színe
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Fehér
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Fehér
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Fehér
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Fehér
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Fehér
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Fehér
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Fehér
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	Fehér
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	Fehér
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	Fehér
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	Fehér
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Fehér
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Fehér
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Fehér
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Fehér

Maxos LED Performer


Order Code	Full Product Name	Ház színe
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	Fehér
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Fehér
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Fehér
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	Fehér
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Fehér
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	Fehér
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Fehér
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Ezüst
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Ezüst
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Ezüst
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Ezüst


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145626




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629140426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144926




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145726



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171326




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146126




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146626




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629141226




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629142126




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144626




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629140526



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629142026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145926


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170326




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171526




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171426



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144526



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145026



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146526

Maxos LED Performer

