



Maxos LED Performer: illuminazione efficiente e precisa

Maxos LED Performer

I clienti vogliono risparmiare energia e ridurre i costi rispetto a ciò a cui sono abituati con l'illuminazione convenzionale. Allo stesso tempo, è necessario ottenere condizioni di illuminazione eccellenti: in ambienti industriali, per garantire sicurezza e produttività; nei negozi, per fare in modo che la merce risalti e attragga i clienti. Il Performer Maxos LED è una soluzione a fila continua estremamente flessibile che offre ad un basso consumo energetico, un'eccellente modellazione del fascio ed un livello di investimento interessante.

Vantaggi

- Ritorno dell'investimento estremamente rapido
- Sistema ottico innovativo per una precisa modellazione del fascio
- Flessibile in termini di retrofit ed accessori

Caratteristiche


- Basso consumo energetico rispetto ai sistemi fluorescenti
- Modellazione eccellente del fascio per una minore luce dispersa e un'esatta distribuzione della luce sul piano orizzontale e quello verticale
- LED Philips (Fortimo)
- Disponibile sia per una nuova installazione, sia come sistema retrofit su canaline Maxos

Applicazione

- Supermercati
- Magazzini
- Impianti di produzione

Maxos LED Performer

Disegno tecnico




Dati del prodotto

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0007-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo



Dati del prodotto



IPDP_4MX900i_0013-Detail
photo

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Meccanica e corpo	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP40
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Dati del prodotto	
Codice famiglia prodotto	4MX900

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	LED50S
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	LED40S
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	LED40S
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	LED40S
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	LED60S
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	LED60S
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	LED60S
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	LED90S
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	LED90S
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	LED90S
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	LED40S
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	LED40S
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	LED50S
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	LED50S
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	LED40S
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	LED60S
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	LED40S
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	LED50S
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	LED40S
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	LED50S
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	LED50S
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	LED90S
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	LED75S
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	LED75S
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	LED75S
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	LED75S
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	LED75S
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	LED75S
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	LED75S
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	LED75S
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	LED75S
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	LED75S
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	LED75S
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	LED50S
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	LED60S
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	LED90S
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	LED90S
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	LED40S
66683699	4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800	LED90S
67195399	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 SI	LED50S

Dati tecnici di illuminazione

		Efficienza luminosa	Flusso luminoso	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
Order Code	Full Product Name	(specificata) (Nom)			
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	155 lm/W	5.000 lm	-	Fascio medio
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	155 lm/W	5.000 lm	-	Fascio largo
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	154 lm/W	4.000 lm	1	Fascio largo
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	154 lm/W	4.000 lm	1	Fascio medio
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	154 lm/W	4.000 lm	1	Fascio stretto
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	161 lm/W	6.000 lm	1	Fascio largo
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	161 lm/W	6.000 lm	1	Fascio medio

		Efficienza luminosa	Flusso luminoso	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
Order Code	Full Product Name	(specificata) (Nom)			
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	161 lm/W	6.000 lm	1	Fascio stretto
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Fascio largo
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Fascio medio
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Fascio stretto
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Fascio largo
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Fascio medio
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Fascio largo

Maxos LED Performer

Full Product		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
Order Code	Name				
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Fascio medio
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	154 lm/W	4.000 lm	1	Fascio largo
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Fascio largo
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Fascio medio
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Fascio stretto
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Fascio largo
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Fascio medio
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Fascio stretto
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	154 lm/W	4.000 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	161 lm/W	6.000 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Fascio largo

Full Product		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
Order Code	Name				
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Fascio medio
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Fascio largo
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Fascio medio
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Fascio stretto
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Fascio largo
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Fascio medio
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Fascio largo
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Fascio medio
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Fascio stretto
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Fascio largo
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Fascio medio
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Fascio stretto
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°

Maxos LED Performer

		Efficienza	Flusso luminoso	Numero	Tipo di ottica
Order Code	Full Product Name	luminosa (specificata) (Nom)		di sorgenti luminose	
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Fascio largo
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Fascio medio
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Fascio stretto
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°
66436899	4MX900 LED60S/840	161 lm/W	6.000 lm	1	Fascio largo

		Efficienza	Flusso luminoso	Numero	Tipo di ottica
Order Code	Full Product Name	luminosa (specificata) (Nom)		di sorgenti luminose	
	PSD WB SI L1800				
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Fascio largo
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Fascio medio
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	159 lm/W	4.000 lm	1	Fascio largo
66683699	4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°
67195399	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 SI	155 lm/W	5.000 lm	1	Asimmetrica speculare angolo 30°

Funzionamento e parte elettrica

		Consumo	
Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	energetico
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	Da 220 a 240 V	32,2 W
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	220-240 V	32,2 W
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Da 220 a 240 V	25,9 W
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Da 220 a 240 V	25,9 W
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Da 220 a 240 V	25,9 W
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Da 220 a 240 V	37,3 W
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Da 220 a 240 V	37,3 W
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Da 220 a 240 V	37,3 W
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Da 220 a 240 V	60,1 W
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Da 220 a 240 V	60,1 W
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Da 220 a 240 V	60,1 W
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Da 220 a 240 V	25,2 W

		Consumo	
Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	energetico
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Da 220 a 240 V	25,2 W
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Da 220 a 240 V	25,2 W
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Da 220 a 240 V	25,2 W
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	Da 220 a 240 V	25,9 W
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Da 220 a 240 V	25,2 W
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Da 220 a 240 V	25,2 W
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Da 220 a 240 V	25,2 W
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Da 220 a 240 V	32,2 W
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Da 220 a 240 V	32,2 W
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Da 220 a 240 V	32,2 W
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Da 220 a 240 V	25,9 W
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Da 220 a 240 V	37,3 W

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo	
			energetico	
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	Da 220 a 240 V	25,2 W	
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	Da 220 a 240 V	32,2 W	
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	Da 220 a 240 V	25,2 W	
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	Da 220 a 240 V	32,2 W	
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Da 220 a 240 V	32,2 W	
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Da 220 a 240 V	32,2 W	
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Da 220 a 240 V	32,2 W	
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Da 220 a 240 V	32,2 W	
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	Da 220 a 240 V	32,2 W	
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Da 220 a 240 V	60,1 W	
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo	
			energetico	
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	Da 220 a 240 V	50,2 W	
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	Da 220 a 240 V	32,2 W	
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Da 220 a 240 V	37,3 W	
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Da 220 a 240 V	60,1 W	
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Da 220 a 240 V	60,1 W	
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Da 220 a 240 V	25,2 W	
66683699	4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800	Da 220 a 240 V	60,1 W	
67195399	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 SI	Da 220 a 240 V	32,2 W	

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di	
			attenuazione	
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	Si	1%	
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	Si	1%	
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Si	1%	
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Si	1%	
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Si	1%	
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Si	1%	
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Si	1%	
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Si	1%	

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di	
			attenuazione	
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Si	1%	
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Si	1%	
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Si	1%	
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	No	Non applicabile	
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	No	Non applicabile	
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	No	Non applicabile	
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	No	Non applicabile	
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	No	Non applicabile	
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Si	1%	
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Si	1%	

Maxos LED Performer

			Livello massimo di	
Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	attenuazione	
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Si	1%	
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Si	1%	
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Si	1%	
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Si	1%	
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Si	1%	
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Si	1%	
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	No	Non applicabile	
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	No	Non applicabile	
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	No	Non applicabile	
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	No	Non applicabile	
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	No	Non applicabile	
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	No	Non applicabile	
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	No	Non applicabile	
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	No	Non applicabile	
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	No	Non applicabile	
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Si	1%	
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	No	Non applicabile	
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	No	Non applicabile	
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	No	Non applicabile	

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
66882399	4MX900 581 LED50S/840 PSD MB WH	Bianco
66977699	4MX900 581 LED50S/840 PSD WB WH	Bianco
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Bianco
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Bianco
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Bianco
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Bianco
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Bianco
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Bianco
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Bianco
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Bianco
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Bianco
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Bianco
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Bianco
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Bianco
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Bianco
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	Bianco
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Bianco
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Bianco
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Bianco
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Bianco

			Livello massimo di	
Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	attenuazione	
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	No	Non applicabile	
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	No	Non applicabile	
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	No	Non applicabile	
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	No	Non applicabile	
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Si	1%	
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Si	1%	
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	Si	1%	
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Si	1%	
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Si	1%	
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Si	1%	
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	Si	1%	
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	Si	1%	
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	Si	1%	
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Si	1%	
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Si	1%	
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Si	1%	
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	No	Non applicabile	
66683699	4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800	Si	1%	
67195399	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 SI	No	Non applicabile	




Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Bianco
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Bianco
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Bianco
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Bianco
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	Bianco
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	Bianco
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	Bianco
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	Bianco
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Bianco
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Bianco
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Bianco
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Bianco
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	Bianco
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Bianco
66709399	4MX900 581 LED75S/840 PSU A30 WH	Bianco
66711699	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	Bianco
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Bianco
66791899	4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	Bianco
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	Bianco
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	Bianco

Maxos LED Performer


Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
66797099	4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH	Bianco
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Bianco
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Bianco
66802199	4MX900 491 LED75S/840 PSD NB WH	Bianco
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Bianco
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Bianco
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Bianco
66808399	4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
66811399	4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH	Bianco
66883099	4MX900 581 LED50S/840 PSD A30 WH	Bianco
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Argento
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Argento
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Argento
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Argento
66683699	4MX900 LED90S/840 PSD A30 SI L1800	Argento
67195399	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 SI	Argento


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629172026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171926




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145626




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629140426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170926



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144926




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145726




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145826




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171326




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146126




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146626




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629177026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629173126




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629141226



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629142126




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146426


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144626




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629140526




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629142026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145926




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170426



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170326




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171526




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144826


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144526




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629148526




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629148326



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629172126




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629172426

Maxos LED Performer


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629173226



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629177526



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146526

