



Maxos LED Performer – efficiënte en nauwkeurige lijnverlichting.

Maxos LED Performer 4MX900

Klanten willen energie besparen en kosten verlagen in vergelijking met wat ze gewend zijn bij conventionele verlichting. Tegelijkertijd zijn er uitstekende verlichtingsomstandigheden nodig: in industriële omgevingen om veiligheid en productiviteit te waarborgen en in winkelomgevingen om de producten te laten opvallen en klanten aan te trekken. Maxos LED Performer is een uiterst flexibele oplossing die een laag energieverbruik en diverse bundelvormen biedt bij een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Maxos LED Performer biedt een diffuus en gelijkmatig lichtbeeld en is hierdoor bij uitstek geschikt voor retail-toepassingen.

Voordelen

- Energiebesparing 40% vergeleken met TL-D lichtlijnen
- Optiek met diverse lichtbundels : WB, NB, DA, A
- Past op bestaande Maxos lichtlijnen, ook beschikbaar voor TTX400 lichtlijnen

Kenmerken

- Laag energieverbruik in vergelijking met fluorescentielampen (besparingen tot ca. 40%)
- Uitstekende bundelvorm voor minder strooilicht en exacte lichtverdeling in het horizontale en verticale vlak
- Philips LED-modules (Fortimo)
- Kan gemonteerd worden op nieuwe of bestaande Maxos- en TTX400 lichtlijnen

Maxos LED Performer 4MX900

Toepassing





- Supermarkten
- Bouwmarkten
- Magazijnen
- Productieruimten

Versions



IPPR1 4MX900i 0001.JPG

Maatschets




Maxos LED Performer 4MX900

Productgegevens

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0007-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0013-Detail
photo



Maxos LED Performer 4MX900

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek lichtbron	120 graden
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 40
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Productgegevens	
Code productfamilie	4MX900

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718696976746	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R	75S
8718696879672	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	75S
4030732664603	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	LED90S
4030732664610	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	LED90S
4030732664627	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	LED90S
4030732666249	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
4030732666256	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	LED40S
4030732666263	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
4030732666287	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
4030732666294	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	LED50S
4030732666300	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	LED50S
4030732666331	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	LED40S
4030732666355	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	LED60S
4030732666386	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	LED40S
4030732666447	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
4030732666812	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	LED90S
4030732667116	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	LED75S
4030732667956	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
4030732667963	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	LED75S
4030732668007	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
4030732668052	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	LED75S
4030732668069	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
4030732664368	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	LED60S
4030732664528	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	LED90S
4030732664535	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	LED90S
4030732664849	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	LED40S

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.)		Aantal		
		(nom.)	Lichtstroom	lichtbronnen	Optiektype	
8718696976746	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R	149 lm/W	7.500 lm	-	Brede bundel	
8718696879672	4MX900 581 LED75S/840	149 lm/W	7.500 lm	1	Middelbrede bundel	

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.)		Aantal		
		(nom.)	Lichtstroom	lichtbronnen	Optiektype	
	PSD-CLO MB WH					
4030732664603	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Brede bundel	
4030732664610	4MX900 LED90S/840	150 lm/W	9.000 lm	1	Middelbrede bundel	

Maxos LED Performer 4MX900

Order Code	Full Product	Lichtrendement (gespec.)	Aantal		
	Name	(nom.)	Lichtstroom	lichtbronnen	Optiektype
	840 PSD MB WH L1800				
4030732664627	4MX900 LED90S/ 840 PSD NB WH L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Smalle bundel
4030732666249	4MX900 491 LED40S/ 840 PSD WB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Brede bundel
4030732666256	4MX900 491 LED40S/ 840 PSD MB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Middelbrede bundel
4030732666263	4MX900 491 LED40S/ 840 PSD NB WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Smalle bundel
4030732666287	4MX900 491 LED50S/ 840 PSD WB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Brede bundel
4030732666294	4MX900 491 LED50S/ 840 PSD MB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Middelbrede bundel
4030732666300	4MX900 491 LED50S/ 840 PSD NB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Smalle bundel
4030732666331	4MX900 LED40S/ 840 PSD A30 WH L1200	154 lm/W	4.000 lm	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 30°
4030732666355	4MX900 LED60S/ 840 PSD A30 WH L1800	161 lm/W	6.000 lm	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 30°

Order Code	Full Product	Lichtrendement (gespec.)	Aantal		
	Name	(nom.)	Lichtstroom	lichtbronnen	Optiektype
4030732666386	4MX900 491 LED40S/ 840 PSU A30 WH	159 lm/W	4.000 lm	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 30°
4030732666447	4MX900 491 LED50S/ 840 PSU WB WH	155 lm/W	5.000 lm	1	Brede bundel
4030732666812	4MX900 LED90S/ 840 PSD A30 WH L1800	150 lm/W	9.000 lm	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 30°
4030732667116	4MX900 491 LED75S/ 840 PSU A30 WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 30°
4030732667956	4MX900 581 LED75S/ 840 PSU WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Brede bundel
4030732667963	4MX900 581 LED75S/ 840 PSU MB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Middelbrede bundel
4030732668007	4MX900 491 LED75S/ 840 PSD WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Brede bundel
4030732668052	4MX900 491 LED75S/ 840 PSD A30 WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Spiegel met asymmetrische ashoek 30°
4030732668069	4MX900 581 LED75S/ 840 PSD WB WH	149 lm/W	7.500 lm	1	Brede bundel
4030732664368	4MX900 LED60S/ 840 PSD WB SI L1800	161 lm/W	6.000 lm	1	Brede bundel

Maxos LED Performer 4MX900

	Full Product	Lichtrendement (gespec.)	Aantal		
Order Code	Name	(nom.)	Lichtstroom	lichtbronnen	Optiektipe
4030732664528	4MX900	150 lm/W	9.000 lm	1	Brede bundel
	LED90S/				
	840 PSD				
	WB SI				
	L1800				
4030732664535	4MX900	150 lm/W	9.000 lm	1	Middelbrede
	LED90S/				bundel
	840 PSD				

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
8718696976746	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R	0
8718696879672	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	0
4030732664603	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-
4030732664610	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-
4030732664627	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-
4030732666249	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-
4030732666256	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-
4030732666263	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-
4030732666287	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-
4030732666294	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-
4030732666300	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	-
4030732666331	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	-
4030732666355	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718696976746	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R	50,2 W
8718696879672	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	50,2 W
4030732664603	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	60,1 W
4030732664610	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	60,1 W
4030732664627	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	60,1 W
4030732666249	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	25,2 W
4030732666256	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	25,2 W
4030732666263	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	25,2 W
4030732666287	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	32,2 W
4030732666294	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	32,2 W
4030732666300	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	32,2 W
4030732666331	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	25,9 W
4030732666355	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	37,3 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product	Lichtrendement (gespec.)	Aantal		
	Name	(nom.)	Lichtstroom	lichtbronnen	Optiektipe
4030732664849	MB SI				
	L1800				
	4MX900	159 lm/W	4.000 lm	1	Brede bundel
	491				
	LED40S/				
	840 PSU				
	WB SI				

Order Code	Full Product Name	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
4030732666386	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	-
4030732666447	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-
4030732666812	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	-
4030732667116	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	-
4030732667956	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-
4030732667963	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-
4030732668007	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-
4030732668052	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-
4030732668069	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-
4030732664368	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	-
4030732664528	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	-
4030732664535	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	-
4030732664849	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	-

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
4030732666386	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	25,2 W
4030732666447	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	32,2 W
4030732666812	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	60,1 W
4030732667116	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	50,2 W
4030732667956	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	50,2 W
4030732667963	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	50,2 W
4030732668007	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	50,2 W
4030732668052	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	50,2 W
4030732668069	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	50,2 W
4030732664368	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	37,3 W
4030732664528	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	60,1 W
4030732664535	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	60,1 W
4030732664849	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	25,2 W

Maxos LED Performer 4MX900

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718696976746	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R	Ja	-	1%
8718696879672	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	Ja	Constance lichtopbrengst	1%
4030732664603	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Ja	-	1%
4030732664610	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Ja	-	1%
4030732664627	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Ja	-	1%
4030732666249	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%
4030732666256	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Ja	-	1%
4030732666263	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Ja	-	1%
4030732666287	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%
4030732666294	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Ja	-	1%
4030732666300	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Ja	-	1%
4030732666331	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Ja	-	1%
4030732666355	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
4030732666386	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	Nee	-	Niet van toepassing
4030732666447	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Nee	-	Niet van toepassing
4030732666812	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Ja	-	1%
4030732667116	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	Nee	-	Niet van toepassing
4030732667956	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	Nee	-	Niet van toepassing
4030732667963	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	Nee	-	Niet van toepassing
4030732668007	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%
4030732668052	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Ja	-	1%
4030732668069	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Ja	-	1%
4030732664368	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Ja	-	1%
4030732664528	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Ja	-	1%
4030732664535	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Ja	-	1%
4030732664849	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Nee	-	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
8718696976746	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
8718696879672	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	Wit
4030732664603	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-	Wit
4030732664610	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-	Wit
4030732664627	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-	Wit
4030732666249	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-	Wit

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
4030732666256	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-	Wit
4030732666263	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-	Wit
4030732666287	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-	Wit
4030732666294	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-	Wit
4030732666300	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	-	Wit
4030732666331	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	-	Wit

Maxos LED Performer 4MX900

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
4030732666355	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-	Wit
4030732666386	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	-	Wit
4030732666447	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-	Wit
4030732666812	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	-	Wit
4030732667116	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	-	Wit
4030732667956	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-	Wit
4030732667963	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-	Wit

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Kleur behuizing
4030732668007	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-	Wit
4030732668052	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-	Wit
4030732668069	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-	Wit
4030732664368	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	-	Zilver
4030732664528	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	-	Zilver
4030732664535	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	-	Zilver
4030732664849	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	-	Zilver

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost
8718696976746	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R	Nee
8718696879672	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	Nee
4030732664603	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-
4030732664610	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-
4030732664627	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-
4030732666249	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-
4030732666256	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-
4030732666263	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-
4030732666287	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-
4030732666294	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-
4030732666300	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	-
4030732666331	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	-
4030732666355	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost
4030732666386	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	-
4030732666447	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-
4030732666812	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	-
4030732667116	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	-
4030732667956	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-
4030732667963	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-
4030732668007	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-
4030732668052	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-
4030732668069	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-
4030732664368	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	-
4030732664528	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	-
4030732664535	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	-
4030732664849	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	-

Keurmerken en classificaties




Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur
8718696976746	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R	0 tot +45 °C
8718696879672	4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH	0 tot +45 °C
4030732664603	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	-20 tot +40 °C
4030732664610	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	-20 tot +40 °C
4030732664627	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	-20 tot +40 °C
4030732666249	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	-20 tot +40 °C
4030732666256	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	-20 tot +40 °C

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur
4030732666263	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	-20 tot +40 °C
4030732666287	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	-20 tot +40 °C
4030732666294	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	-20 tot +40 °C
4030732666300	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	-20 tot +40 °C
4030732666331	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	-20 tot +40 °C
4030732666355	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	-20 tot +40 °C
4030732666386	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	-20 tot +40 °C

Maxos LED Performer 4MX900

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur
4030732666447	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	-20 tot +40 °C	4030732668052	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	-20 tot +40 °C
4030732666812	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	-20 tot +40 °C	4030732668069	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	-20 tot +40 °C
4030732667116	4MX900 491 LED75S/840 PSU A30 WH	-20 tot +40 °C	4030732664368	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	-20 tot +40 °C
4030732667956	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	-20 tot +40 °C	4030732664528	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	-20 tot +40 °C
4030732667963	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	-20 tot +40 °C	4030732664535	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	-20 tot +40 °C
4030732668007	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	-20 tot +40 °C	4030732664849	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	-20 tot +40 °C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171926

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170926

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144926






Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145826

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171326

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629141226

Maxos LED Performer 4MX900




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144426

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144626



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171826

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144826

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144526

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145026

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629148526

Maxos LED Performer 4MX900

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX900I -
910500460307

