



Maxos LED Performer – svetelný rad s výkonným a presným svetlom

Maxos LED Performer

Zákazníci chcú šetriť energiu a tiež dosiahnuť nižšie náklady v porovnaní s tými, na aké sú zvyknutí pri používaní konvenčného osvetlenia. Zároveň požadujú osvetlenie vynikajúcej kvality, ktoré v prostredí priemyselnej výroby zaistí bezpečnosť a produktivitu a v obchodoch upúta pozornosť nakupujúcich a zvýši záujem o prezentovaný tovar. Mimoriadne flexibilné riešenie Maxos LED Performer ponúka nízku spotrebu energie a skvele riadený svetelný lúč za atraktívnu cenu.

Výhody

- Veľmi rýchla návratnosť investícií
- Prelomový optický systém na zabezpečenie precízneho vyžarovania svetla
- Flexibilita v súvislosti s možnosťou zámieny, umiestnením bodových svietidiel, zmenami či príslušenstvom

Vlastnosti

- Nízka spotreba energie v porovnaní s žiarivkovým riešením
- Skvele formovaný lúč minimalizuje nežiaduce rozptýlenie svetla a zabezpečuje presnú rozloženie svetla v horizontálnej i vertikálnej rovine
- Osvedčené systémy LED od spoločnosti Philips (Fortimo)
- Možnosť montáže na lištový systém Maxos
- Dostupné tiež vo flexibilnej panelovej verzii 4MX800 alebo vo verzii s vysokým výkonom 4MX850

Maxos LED Performer

Aplikácie





- Obchodné domy
- Sklady
- Výrobné priestory

Versions



IPPR 4MX900i 0003

Rozmerový obrázok




Maxos LED Performer

Podrobnosti o produkte

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0007-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0013-Detail
photo



Maxos LED Performer

Všeobecné informácie

Vrátane napájacia	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	>80
Počet svetelných zdrojov	1

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP40

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 až +40 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Počiatkový výkon (súlady s požiadavkami IEC)

Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Údaje o produkte

Kód radu produktov	4MX900
--------------------	--------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	LED40S
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	LED40S
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	LED40S
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	LED60S
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	LED60S
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	LED60S
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	LED90S
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	LED90S
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	LED90S
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	LED40S
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	LED40S
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	LED40S
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	LED40S
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	LED40S
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	LED40S
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	LED50S
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	LED50S
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	LED50S
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	LED40S
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	LED60S
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	LED40S
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	LED50S
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	LED40S
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	LED50S
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	LED50S
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	LED50S
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	LED50S
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	LED90S
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	LED75S
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	LED75S
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	LED75S
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	LED75S
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	LED75S
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	LED75S
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	LED60S
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	LED90S
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	LED90S
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	LED40S

Svetelné technické

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý)			Typ optiky
		(nom.)	Svetelný tok		
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie	
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	Stredné vyžarovanie	
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	Úzke vyžarovanie	
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	Široké vyžarovanie	
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	Stredné vyžarovanie	
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	Úzke vyžarovanie	
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	Široké vyžarovanie	
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	Stredné vyžarovanie	
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	Úzke vyžarovanie	
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie	
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4 000 lm	Stredné vyžarovanie	
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	159 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie	
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	159 lm/W	4 000 lm	Stredné vyžarovanie	
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie	
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	159 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie	
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	159 lm/W	4 000 lm	Stredné vyžarovanie	
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	159 lm/W	4 000 lm	Úzke vyžarovanie	
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	155 lm/W	5 000 lm	Široké vyžarovanie	
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	155 lm/W	5 000 lm	Stredné vyžarovanie	
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	155 lm/W	5 000 lm	Úzke vyžarovanie	

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý)			Typ optiky
		(nom.)	Svetelný tok		
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	154 lm/W	4 000 lm	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°	
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	161 lm/W	6 000 lm	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°	
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	159 lm/W	4 000 lm	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°	
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	155 lm/W	5 000 lm	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°	
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	159 lm/W	4 000 lm	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°	
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	155 lm/W	5 000 lm	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°	
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	155 lm/W	5 000 lm	Široké vyžarovanie	
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	155 lm/W	5 000 lm	Stredné vyžarovanie	
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	155 lm/W	5 000 lm	Široké vyžarovanie	
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	155 lm/W	5 000 lm	Stredné vyžarovanie	
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	155 lm/W	5 000 lm	Úzke vyžarovanie	
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	150 lm/W	9 000 lm	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°	
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	149 lm/W	7 500 lm	Široké vyžarovanie	
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	149 lm/W	7 500 lm	Široké vyžarovanie	
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	149 lm/W	7 500 lm	Stredné vyžarovanie	
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	149 lm/W	7 500 lm	Široké vyžarovanie	

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý)		
		(nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	149 lm/W	7 500 lm	Stredné vyžarovanie
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	149 lm/W	7 500 lm	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 30°
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	149 lm/W	7 500 lm	Široké vyžarovanie
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	149 lm/W	7 500 lm	Stredné vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý)		
		(nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	161 lm/W	6 000 lm	Široké vyžarovanie
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	150 lm/W	9 000 lm	Široké vyžarovanie
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	150 lm/W	9 000 lm	Stredné vyžarovanie
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	159 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	25,9 W
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	25,9 W
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	25,9 W
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	37,3 W
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	37,3 W
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	37,3 W
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	60,1 W
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	60,1 W
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	60,1 W
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	25,2 W
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	25,2 W
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	25,2 W
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	25,2 W
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	25,9 W
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	25,2 W
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	25,2 W
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	25,2 W
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	32,2 W
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	32,2 W
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	32,2 W
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	25,9 W
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	37,3 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	25,2 W
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	32,2 W
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	25,2 W
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	32,2 W
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	32,2 W
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	32,2 W
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	32,2 W
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	32,2 W
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	32,2 W
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	60,1 W
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	50,2 W
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	50,2 W
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	50,2 W
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	50,2 W
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	50,2 W
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	50,2 W
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	50,2 W
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	50,2 W
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	37,3 W
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	60,1 W
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	60,1 W
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	25,2 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň	
		Stmievateľné	stmievania
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Áno	1%
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Áno	1%
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Áno	1%

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň	
		Stmievateľné	stmievania
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Áno	1%
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Áno	1%
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Áno	1%

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Áno	1%
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Áno	1%
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Áno	1%
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Áno	1%
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Áno	1%
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Áno	1%
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Áno	1%
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Áno	1%
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Áno	1%
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Áno	1%
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Áno	1%
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Áno	1%
66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Áno	1%
66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Áno	1%
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Áno	1%
66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Áno	1%
66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Áno	1%
66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Áno	1%
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Áno	1%
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Áno	1%
66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso




Order Code	Full Product Name	Farba telesa
66387399	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Biela
66388099	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Biela
66389799	4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200	Biela
66444399	4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800	Biela
66445099	4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800	Biela
66446799	4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800	Biela
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Biela
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Biela
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Biela

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
66476499	4MX900 581 LED40S/840 PSU WB WH	Biela
66477199	4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH	Biela
66492499	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH	Biela
66493199	4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH	Biela
66612699	4MX900 LED40S/840 PSU WB WH L1200	Biela
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	Biela
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	Biela
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	Biela
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	Biela

Maxos LED Performer

Order Code	Full Product Name	Farba telesa	Order Code	Full Product Name	Farba telesa
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	Biela	66681299	4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800	Biela
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	Biela	66790199	4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	Biela
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	Biela	66795699	4MX900 581 LED75S/840 PSU WB WH	Biela
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	Biela	66796399	4MX900 581 LED75S/840 PSU MB WH	Biela
66636299	4MX900 581 LED40S/840 PSU A30 WH	Biela	66800799	4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH	Biela
66637999	4MX900 581 LED50S/840 PSU A30 WH	Biela	66801499	4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH	Biela
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	Biela	66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	Biela
66639399	4MX900 491 LED50S/840 PSU A30 WH	Biela	66806999	4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH	Biela
66640999	4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH	Biela	66807699	4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	Biela
66641699	4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH	Biela	66436899	4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800	Strieborná
66644799	4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	Biela	66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Strieborná
66645499	4MX900 491 LED50S/840 PSU MB WH	Biela	66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Strieborná
66646199	4MX900 491 LED50S/840 PSU NB WH	Biela	66484999	4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	Strieborná




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629172026

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171926

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145626




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146026


Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629140426

Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170926


Polar Wide Diagrams




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629146426




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144626




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629140526




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629142026




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629171826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629145926



Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170326




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629144826




Polar Normal (separate) - 4MX900I - 910629170826

Maxos LED Performer


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 4MX900I -
910629171426



Polar Normal (separate) - 4MX900I -
910629144526



Polar Normal (separate) - 4MX900I -
910629145026



Polar Normal (separate) - 4MX900I -
910629146526

