



Maxos LED Performer – effektiv och precis linjebelysning

Maxos LED Performer

Kunder vill spara energi och minska kostnaderna jämfört med vad traditionell belysning vanligen ger möjlighet till. Samtidigt behövs utmärkta ljusförhållanden för att garantera säkerhet och produktivitet i industrimiljöer och för att visa upp varorna och attrahera kunder i butiksmiljöer. Maxos LED Performer är en oerhört flexibel lösning som ger lägre energiförbrukning och utmärkt ljusfördelning till ett attraktivt pris.

Fördelar

- Mycket snabb återbetalning
- Banbrytande optiskt system för exakt ljusfördelning
- Flexibel vad gäller eftermontering, spotlights, ändringar och tillbehör

Funktioner

- Låg energiförbrukning jämfört med lysrör
- Utmärkt form på ljuskäglan ger mindre spilljus och exakt ljusfördelning på horisontella och vertikala ytor
- Beprövade Philips LED-enheter (Fortimo)
- Kan monteras nya eller bytas ut i efterhand på en Maxos-skena
- Finns även i en flexibel panelversion 4MX800 och en högeffektiv version 4MX850

Användning

- Stormarknader
- Lagerlokaler
- Produktionsanläggningar


Maxos LED Performer

Versions



IPPR 4MX900i 0001

Måttskiss




Produktinformation

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0007-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo



Maxos LED Performer

Produktinformation



IPDP_4MX900i_0013-Detail
photo

Maxos LED Performer

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Lampfamiljskod	LED40S
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	154 lm/W
Ljusflöde	4 000 lm
Antal ljuskällor	1

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	25,9 W
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	1%

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP40

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	–
Glödträdtest	Temperatur 650 °C, under 30 s

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Produktdata

Produktfamiljskod	4MX900
-------------------	--------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910629132426	4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200	Bredstrålande ljusfördelning
910629132526	4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200	Medelstrålande ljusfördelning

Maxos LED Performer

