



Maxos LED Performer – verimli ve hassas hat aydınlatma

Maxos LED Performer

Müşteriler geleneksel aydınlatmada alışık olduklarından daha az enerji tüketmek ve daha düşük maliyetlere katlanmak ister. Aynı zamanda mükemmel aydınlatma koşullarına da gerek vardır. Bunun amacı, endüstriyel ortamlarda, güvenlik ve verim sağlamak ve mağaza ortamlarında, ürünlerin dikkat çekmesini ve alışveriş yapanların ilgi göstermesini sağlamaktır. Maxos LED Performer, düşük enerji tüketimini ve mükemmel ışın şekillendirmesini çekici bir fiyata sunan, son derece esnek bir çözümdür.

Faydaları

- Son derece kısa geri ödeme süresi
- Hassas ışın şekillendirme için devrim niteliğinde optik sistem
- Geriye dönük uyumlu ürünler, spotlar, değişiklikler, aksesuarlar açısından esnek

Özellikler

- Floresan ampullere göre düşük enerji tüketimi
- Işığın daha az dağılması için mükemmel ışın şekillendirme ve yatay ve dikey düzlemlerde tam bir ışık dağılımı
- Kendini kanıtlamış Philips LED motorları (Fortimo)
- Yeni veya geriye dönük uyumlu olarak bir Maxos rayına monte edilebilir.
- Ayrıca esnek panel modeli 4MX800 veya yüksek verimli model de 4MX850 mevcuttur.

Uygulama

- Süpermarketler
- Depolar
- Üretim tesisleri

Maxos LED Performer


Versions



IPPR 4MX900i 0001

IPPR 4MX900i 0003

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

IPDP_4MX900i_0001-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0007-Detail
photo



IPDP_4MX900i_0011-Detail
photo



Maxos LED Performer

ÜRÜN BİLGİLERİ



IPDP_4MX900i_0013-Detail
photo

Maxos LED Performer

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Lamba ailesi kodu	LED90S
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	150 lm/W
Işık Akısı	9.000 lm
Işık kaynağı sayısı	1

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	60,1 W
Rastgele anahtara uygun	Yok

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	1%

Mekanik ve Muhafaza

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP40

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Işık akısı toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	4MX900
------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Geniş ışın
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Orta genişlikte ışın
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Dar ışın
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Geniş ışın
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Orta genişlikte ışın

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Beyaz
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Beyaz
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Beyaz

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Gümüş
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Gümüş

Maxos LED Performer

