



Tehokas verkkojännitettä käyttävä lineaarinen R7S-valonlähde

CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S -LED-valonlähde vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Lamppu suuntaa valoa joka suuntaa halogeenilampun tavoin. Tuotevalikoimaan kuuluu myös himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas himmennystoiminto saa aikaan viihtyisän tunnelman, kun käytössä on himmennettävä kiintokaluste.

Hyödyt

- Jopa 90 %:n energiansäästö perinteisiin halogeenilamppuihin verrattuna
- Alhaisemmat ylläpitokustannukset

Ominaisuudet

- Korvaa helposti perinteiset valonlähteet
- Toimii 220-240 voltin vaihtovirralla, voidaan jälkiasentaa kaikkiin kaksipäisiin pitimiin.
- Käyttöikä 15 000 tuntia (B50L70)
- Ei UV- eikä infrapunasäteilyä
- Ei sisällä elohopeaa eikä muita haitallisia materiaaleja – RoHS-yhteensopiva

Käyttökohteet

- Olohuoneet, käytävät, ulkovalaistus (turvavalistus), jalkalamput sisätiloissa, rakennustyömaiden valaistus

CorePro LEDlinear MV

Versions




LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



DTE310 3 x 10A Trailing Edge
Dimmer Controller




CorePro LEDlinear MV 120W R7S
830 Linear



LED 100W R7S 78mm WH ND
SRT4



LEDlinear CorePro 7,2W R7S



LEDspot R7S 230V




LED 60W R7S 78mm WH RF ND
SRT4




LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1


Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	R7s
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Yleistä tietoa

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Sytytys
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	50 000
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	50 000
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 000
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	50 000
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	8 000

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	-	3000 K	830	1 600 lm
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	-	4000 K	840	1 800 lm
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 000 lm
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	300 °	3000 K	830	1 521 lm
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	-	3000 K	830	810 lm
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 460 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 to 60 Hz	14 W	120 W
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-	11,5 W	100 W
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C

Order Code	Full Product Name	Sytytys
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 000
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 000
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	50 000
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	50 000
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	8 000

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	4000 K	840	2 460 lm
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	300 °	3000 K	830	950 lm
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	300 °	4000 K	840	1 000 lm
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	-	4000 K	840	850 lm

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-	7 W	60 W
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-	7 W	60 W
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	104 °C

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Kyllä
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Ei
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	Ei
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Vain tiettyjen himmentimien kanssa

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Jonovalaisin
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	-	Jonovalaisin
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Jonovalaisin
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Kirkas	R7S
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	Kirkas	Jonovalaisin
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Jonovalaisin

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Energiankulutus kWh/1000 h
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	-	14 kWh
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	-	14 kWh
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	14 kWh
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-20...+45 °C	12 kWh
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	-	8 kWh
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	18 kWh
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	18 kWh

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	88 °C
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	88 °C
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Ei
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Ei
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	Ei

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	Jonovalaisin
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Kirkas	R7S
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Kirkas	R7S
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	Kirkas	Jonovalaisin

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Energiankulutus kWh/1000 h
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-20...+45 °C	7 kWh
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-20...+45 °C	7 kWh
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	-	8 kWh

