



La solution de remplacement des R7S halogènes

Lampes CorePro LEDlinear R7S

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Avantages

- Jusqu'à 90 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes halogènes traditionnelles
- Des coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Remplacement aisé
- Fonctionne sur du 220–240 V AC et son facteur de forme est conçu pour un remplacement direct dans tous les supports à double douille
- Durée de vie de 15 000 heures (B50L70)
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses – Conformité à la directive RoHS

Application

- Salles de séjour, couloirs, luminaires pour l'extérieur (éclairage de sécurité), luminaires sur pied mobile pour l'intérieur, éclairage destiné à la construction

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Versions




LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4



LEDlinear CorePro 7,2W R7S





LEDspot R7S 230V



LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Schéma dimensionnel

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Informations générales

Culot	R7s
Durée de vie nominale	15'000 h

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre de cycles d'allumage
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	50'000
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50'000
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50'000
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	50'000

Order Code	Full Product Name	Nombre de cycles d'allumage
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	8'000
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50'000
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	50'000

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	3000 K	830	1'600 lm
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	3000 K	830	2'000 lm
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	4000 K	840	2'000 lm
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	300 degré(s)	3000 K	830	1'521 lm

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	-	3000 K	830	810 lm
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	3000 K	830	2'460 lm
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	300 degré(s)	3000 K	830	950 lm

Fonctionnement et électricité

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 to 60 Hz	14 W	120 W
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 to 60 Hz	14 W	120 W
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-	11.5 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	50 to 60 Hz	7.2 W	60 W
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 to 60 Hz	17.5 W	150 W
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-	7 W	60 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	100 °C
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	104 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	88 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	Uniquement avec certains variateurs
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Oui
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	Oui
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Non
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Uniquement avec certains variateurs
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Linéaire
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Linéaire
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	Linéaire
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Transparent	R7S

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Transparent	Linéaire
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Linéaire
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Transparent	R7S

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	14 kWh

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	14 kWh
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-20 à +45 °C	12 kWh
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	-	8 kWh
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	18 kWh
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-20 à +45 °C	7 kWh

