



Hálózati feszültségű lineáris fényforrás R7S foglalathoz

CorePro LEDlinear MV

A CorePro R7S Ideális választás a hagyományos halogén R7S fényforrások helyett. Fénykibocsátás minden irányban, ahogy a hagyományos halogén fényforrás esetében. Szabályozhatóságának köszönhetően kellemes légkört lehet vele teremteni

Előnyök

- Fehér fény
- Akár 90% energiamegtakarítás a hagyományos halogénhez képest
- Alacsony karbantartási költségek

Szolgáltatások

- 15.000 óra élettartam
- Könnyen lecserélhető a halogén fényforrás LED megoldásra
- UV és IR mentes fény
- Nem tartalmaz higanyt vagy egyéb káros anyagot

Alkalmazás

- Nappali, közlekedő, kültéri biztonsági világítás
- Állólámpákban

Versions




LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



DTE310 3 x 10A Trailing Edge
Dimmer Controller

CorePro LEDlinear MV

Versions



LED 100W R7S 78mm WH ND
SRT4




LEDlinear CorePro 7,2W R7S




LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1

Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

CorePro LEDlinear MV

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	R7s
Névleges élettartam	15 000 h
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Kapcsolási ciklus
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	50 000
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	50 000
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 000
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 000
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	50 000
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	8 000

Order Code	Full Product Name	Kapcsolási ciklus
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 000
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 000
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	50 000
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	50 000
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	8 000

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	3000 K	830	1 600 lm
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	4000 K	840	1 800 lm
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 000 lm

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	4000 K	840	2 000 lm
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	300 fok	3000 K	830	1 521 lm
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	-	3000 K	830	810 lm

CorePro LEDlinear MV

Order		Sugárzási	Korrelált		
Code	Full Product Name	szög (névleges)	színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 460 lm
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	4000 K	840	2 460 lm
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	300 fok	3000 K	830	950 lm

Order		Sugárzási	Korrelált		
Code	Full Product Name	szög (névleges)	színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	300 fok	4000 K	840	1 000 lm
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	-	4000 K	840	850 lm

Működtetés és elektronika

Order		Hálózati	Teljesítmény-	
Code	Full Product Name	frekvencia	Teljesítményfelvétel	egyenérték
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 to 60 Hz	14 W	120 W
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 to 60 Hz	14 W	120 W
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-	11,5 W	100 W
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Order		Hálózati	Teljesítmény-	
Code	Full Product Name	frekvencia	Teljesítményfelvétel	egyenérték
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-	7 W	60 W
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-	7 W	60 W
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	100 °C
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	104 °C
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	88 °C
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	88 °C
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Igen
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	Igen
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Nem
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Nem
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Nem
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Nem

Mechanika és tokozás


Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Lineáris
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	Lineáris
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Lineáris
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	Lineáris
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Átlátszó	R7S
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Átlátszó	Lineáris

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Lineáris
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	Lineáris
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Átlátszó	R7S
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Átlátszó	R7S
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Átlátszó	Lineáris

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	14 kWh
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	14 kWh
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	14 kWh
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	14 kWh
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-20 – +45 °C	12 kWh
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	-	8 kWh
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	18 kWh
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	18 kWh
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-20 – +45 °C	7 kWh
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-20 – +45 °C	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	-	8 kWh



CorePro LEDlinear MV

