



Liniowa żarówka R7S zasilana napięciem sieciowym o bardzo mocnym strumieniu światlnym

CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwutrzonkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Korzyści

- Energooszczędność wyższa do 90% w porównaniu ze standardowymi lampami halogenowymi
- Niższe koszty konserwacji

Cechy

- Łatwa modernizacja
- Działa przy napięciu 220–240 V AC, a konstrukcję zaprojektowano jako bezpośredni zamiennik pasujący do uchwytych z podwójnymi końcówkami
- Okres eksploatacji 15 000 godzin (B50L70)
- Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

CorePro LEDlinear MV

Zastosowanie

- Salony, korytarze, oprawy zewnętrzne (oświetlenie bezpieczeństwa), wolnostojące oprawy wewnętrzne, oświetlenie budowlane

Wersje




LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



DTE310 3 x 10A Trailing Edge
Dimmer Controller



CorePro LEDlinear MV 120W R7S
830 Linear



LED 100W R7S 78mm WH ND
SRT4



LEDlinear CorePro 7,2W R7S




LED 60W R7S 78mm WH RF ND
SRT4




LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1


Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	R7s
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Cykl Przełączania
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	50 000
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	50 000
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 000
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 000
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	50 000
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	8 000

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	3000 K	830	1 600 lm
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	4000 K	840	1 800 lm
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 000 lm
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	4000 K	840	2 000 lm
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	300 °	3000 K	830	1 521 lm
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	-	3000 K	830	810 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 to 60 Hz	14 W	120 W
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 to 60 Hz	14 W	120 W
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-	11,5 W	100 W
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Cykl Przełączania
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 000
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 000
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	50 000
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	50 000
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	8 000

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 460 lm
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	4000 K	840	2 460 lm
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	300 °	3000 K	830	950 lm
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	300 °	4000 K	840	1 000 lm
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	-	4000 K	840	850 lm

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-	7 W	60 W
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-	7 W	60 W
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	100 °C
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	104 °C
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	Tylko z niektórymi ściemniaczami
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	Tylko z niektórymi ściemniaczami
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Tak
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	Tak
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Nie
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Nie

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Wykończenie	
		żarówki	Kształt bańki
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Podłużne
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	Podłużne
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Podłużne
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	Podłużne
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Przezroczyste	R7S
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Przezroczyste	Podłużne

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	14 kWh
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	14 kWh
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	14 kWh
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	88 °C
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	88 °C
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Tylko z niektórymi ściemniaczami
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Tylko z niektórymi ściemniaczami
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Nie
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Nie
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Nie

Order Code	Full Product Name	Wykończenie	
		żarówki	Kształt bańki
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Podłużne
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	Podłużne
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Przezroczyste	R7S
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Przezroczyste	R7S
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Przezroczyste	Podłużne

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Od -20°C do +45°C	12 kWh
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	-	8 kWh
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	18 kWh
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	18 kWh

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Od -20°C do +45°C	7 kWh
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Od -20°C do +45°C	7 kWh
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	-	8 kWh

