



R7S liniar conectat la rețea, cu flux luminos foarte ridicat

CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Din cadrul acestei game puteți alege produse cu reglare a intensității luminoase, care dispun de o funcție de dimare/reglare ce permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație de acest tip.

Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu până la 90% în comparație cu lămpile standard cu halogen
- Costuri de întreținere mai reduse

Caracteristici

- Montare simplă pe vechile instalații
- Funcționează la 220-240 V c.a., iar factorul de formă este proiectat pentru a permite înlocuirea directă în toate duliile cu două capete
- Durată de viață de 15.000 de ore (B50L70)
- Lumină fără UV și IR
- Fără mercur și materiale periculoase – în conformitate cu RoHS

Cerere

- Sufragerii, coridoare, corpuri de iluminat pentru exterior (iluminat de siguranță), aparate de iluminat de interior cu picior mobil, iluminat pentru construcții

CorePro LEDlinear MV

Versions




LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



DTE310 3 x 10A Trailing Edge
Dimmer Controller




CorePro LEDlinear MV 120W R7S
830 Linear



LED 100W R7S 78mm WH ND
SRT4



LEDlinear CorePro 7,2W R7S




LEDspot R7S 230V




LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1

CorePro LEDlinear MV


Cote



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	R7s
Durată de viață nominală	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Informații generale

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Ciclu de comutare
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	50.000
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	50.000
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50.000
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50.000
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	50.000
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	8.000

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție	Temperatură	Cod culoare	Flux luminos
		luminoasă (nom.)	de culoare corelată (nom.)		
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	3000 K	830	1.600 lm
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	4000 K	840	1.800 lm
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	3000 K	830	2.000 lm
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	4000 K	840	2.000 lm
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	300 °	3000 K	830	1.521 lm
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	-	3000 K	830	810 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Frecvență linie	Consum de	Echivalent
			curent	putere
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 to 60 Hz	14 W	120 W
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 to 60 Hz	14 W	120 W
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-	11,5 W	100 W
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C

Order Code	Full Product Name	Ciclu de comutare
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50.000
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50.000
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	50.000
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	50.000
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	8.000

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție	Temperatură	Cod culoare	Flux luminos
		luminoasă (nom.)	de culoare corelată (nom.)		
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	3000 K	830	2.460 lm
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	4000 K	840	2.460 lm
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	300 °	3000 K	830	950 lm
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	300 °	4000 K	840	1.000 lm
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	-	4000 K	840	850 lm

Order Code	Full Product Name	Frecvență linie	Consum de	Echivalent
			curent	putere
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-	7 W	60 W
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-	7 W	60 W
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	100 °C
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	104 °C
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	88 °C
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	88 °C
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	Numai cu anumite variatoare
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	Numai cu anumite variatoare
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Da
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	Da
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Nu
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Numai cu anumite variatoare
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Numai cu anumite variatoare
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Nu
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Nu
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Nu

Sistem mecanic și carcasă


Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Liniar
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	Liniar
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Liniar
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	Liniar
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Transparent	R7S
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Transparent	Liniar

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Liniar
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	Liniar
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Transparent	R7S
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Transparent	R7S
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Transparent	Liniar

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	14 kWh
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	14 kWh
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	14 kWh
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	14 kWh
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	De la -20 până la +45 °C	12 kWh
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	-	8 kWh
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	18 kWh
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	18 kWh

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	De la -20 până la +45 °C	7 kWh
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	De la -20 până la +45 °C	7 kWh
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	-	8 kWh



CorePro LEDlinear MV

