



Лінійний блок живлення **R7S** із дуже високою світловіддачею

CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S — це модернізована заміна традиційних двоцокольних лінійних ламп R7S. Її дизайн «світло повсюди довкола» забезпечує світло так само, як і галогенова лампа. В асортименті ви можете вибрати продукцію з функцією глибокого затухання, яка забезпечує затишну атмосферу під час використання пристрою з функцією затухання.

Переваги

- До 90% енергозбереження порівняно зі стандартними галогеновими лампами
- Нижчі витрати на обслуговування

Характеристики

- Проста модернізація
- Працює від мережі 220–240 В змінного струму, а його форм-фактор призначений для безпосереднього встановлення в усі двоцокольні тримачі
- Термін служби 15 000 годин (B50L70)
- Світло без ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання
- Не містить ртуті та небезпечних матеріалів — відповідає вимогам директиви RoHS

Застосування

- Вітальні, коридори, світильники для зовнішнього освітлення (охоронне освітлення), вільні підлогові внутрішні світильники, будівельне освітлення

CorePro LEDlinear MV

Берці




LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



DTE310 3 x 10A Trailing Edge
Dimmer Controller



CorePro LEDlinear MV 120W R7S
830 Linear



LED 100W R7S 78mm WH ND
SRT4



LEDlinear CorePro 7,2W R7S




LED 60W R7S 78mm WH RF ND
SRT4




LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1

CorePro LEDlinear MV


Розміри



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	R7s
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Загальна інформація

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Цикл перемикання
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	50 000
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	50 000
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 000
929001353702	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 000
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	50 000
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	8 000

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Кут	Корельована	Код	Світловий
		променю	колірна		
		(ном.)	температура	кольору	потік
		(ном.)	(ном.)		
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	-	3000 K	830	1 600 lm
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	-	4000 K	840	1 800 lm
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 000 lm
929001353702	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	4000 K	840	2 000 lm
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	300 °	3000 K	830	1 521 lm
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	-	3000 K	830	810 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Частота	Споживана	Еквівалент
		мережі	потужність	потужності у
				ватах
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	50 to 60 Hz	14 W	100 W
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 to 60 Hz	14 W	120 W
929001353702	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 to 60 Hz	14 W	120 W
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-	11,5 W	100 W
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Цикл перемикання
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 000
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 000
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	50 000
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	50 000
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	8 000

Order Code	Full Product Name	Кут	Корельована	Код	Світловий
		променю	колірна		
		(ном.)	температура	кольору	потік
		(ном.)	(ном.)		
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 460 lm
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	4000 K	840	2 460 lm
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	300 °	3000 K	830	950 lm
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	300 °	4000 K	840	1 000 lm
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	-	4000 K	840	850 lm

Order Code	Full Product Name	Частота	Споживана	Еквівалент
		мережі	потужність	потужності у
				ватах
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-	7 W	60 W
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-	7 W	60 W
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
929001353702	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	100 °C
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	104 °C
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	88 °C
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	88 °C
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	Лише з певними регуляторами яскравості
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	Лише з певними регуляторами яскравості
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Так
929001353702	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	Так
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	Hi
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Лише з певними регуляторами яскравості
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Лише з певними регуляторами яскравості
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Hi
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Hi
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	Hi

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Лінійний
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	-	Лінійний
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Лінійний
929001353702	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	Лінійний
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Прозорий	R7S
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	Прозорий	Лінійний

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Лінійний
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	Лінійний
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Прозорий	R7S
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Прозорий	R7S
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	Прозорий	Лінійний

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	-	14 kWh
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	-	14 kWh
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	14 kWh
929001353702	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	14 kWh
929003791502	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	від -20 °C до +45 °C	12 kWh

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	-	8 kWh
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	18 kWh
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	18 kWh
929003791302	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	від -20 °C до +45 °C	7 kWh
929003791402	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	від -20 °C до +45 °C	7 kWh

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Діапазон	Споживання
		температури довкілля	енергії кВт/ 1000 год
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W	-	8 kWh
840			

