



Universal T8 LEDtube – entistäkin helpompi ja yksinkertaisempi

MASTER Value LEDtube Universal T8

Uusi Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 yksinkertaistaa valaistusprojektia. LED-putkea ei tarvitse enää valita liitäntälaitteen tai kuristimen perusteella, sillä Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 voidaan sovittaa suoraan valaisimiin, jotka toimivat sähkömagneettisten liitäntälaitteiden, elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai verkkovirta-asennusten kanssa. Sitä on helppo käyttää, eikä tarvitse enää kahdenlaisia valoputkia! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 on erinomainen korvaava vaihtoehto perinteisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saada mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

Hyödyt

- Matalammat käyttökustannukset matalamman energiankulutuksen ansiosta
- Pidempi käyttöikä takaa matalammat ylläpitokustannukset perinteisiin lamppeihin verrattuna
- Helpoin ja nopein tapa päivittää olemassa olevat valaisimet LED-tekniikkaan, täysin turvallinen tuote ja asennusprosessi

Ominaisuudet


- Voidaan asentaa olemassa olevien T8-loisteputkien tilalle sekä magneettista kuristinta (EM) / elektronista liitäntälaitetta (HF) käyttäviin asennuksiin että verkkoliitäntäasennuksiin
- Säästää enemmän energiaa loisteputkiin verrattuna
- Pitkä käyttöikä
- InstantFit-tekniikka takaa paremman liitäntälaitteiden yhteensopivuuden
- Ei sisällä elohopeaa

MASTER Value LEDtube Universal T8

Käyttökohteet

- Toimistot, myymälät, oppilaitokset, vähittäiskaupat
- Varastot ja teollisuuslaitokset

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm

Yleistä tietoa

Kanta	G13
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	60 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	190 °
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	T8

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C
----------------------	--------------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K	830	2 300 lm
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840	2 500 lm
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K	865	2 500 lm
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K	830	3 400 lm
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840	3 700 lm
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K	865	3 700 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W

MASTER Value LEDtube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	50 °C
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 °C
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	55 °C
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	55 °C

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh

