



Az Universal T8 LEDtube világítás még sosem volt ennyire egyszerű

MASTER Value LEDtube Universal T8

Az új Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 egyszerűséget és könnyű beszerelést kínál. Egyszerűen nem kell már a meglévő előtétet választani: egyedi kialakítása révén a Philips MASTER LEDtube Universal T8 közvetlenül csatlakoztatható elektromágneses előtétet, nagyfrekvenciás elektromos előtétet vagy táphálózati áramellátást alkalmazó egységekhez is. Egyszerű kezelhetőségének köszönhetően többé nem kell kétféle fénycsövet is készleten tartania! A teljesen biztonságos, megbízható és könnyen üzembe helyezhető Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 a hagyományos fénycsövek ideális alternatívája az élettartamra vetített érték, a jelentős energiamegtakarítás és az alacsony karbantartási költségek előnyeivel.

Előnyök

- Alacsonyabb működési költségek az alacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően
- Alacsonyabb karbantartási költség a hagyományos fényforrásokhoz képest hosszabb élettartamnak köszönhetően
- A leggyorsabb és legegyszerűbb módja a meglévő lámpatestek LED-technikára való cserélésének a teljesen biztonságos terméknek és szerelési folyamatnak köszönhetően

MASTER Value LEDtube Universal T8


Szolgáltatások

- A meglévő T8 világítás lecserélése elektromágneses és nagyfrekvenciás előtét, illetve táphálózati csatlakozás esetén is
- Energiamegtakarítás a hagyományos fénycsővekhez képest
- Képes hangulatot teremteni a barátságos fehértől a hűvös nappali fényig
- InstantFit technológia a korábban nem tapasztalt előtét-kompatibilitáshoz
- Higanymentes

Alkalmazás

- Irodák, üzletek, boltok és tantermek
- Ipari létesítmények és raktárak

Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm

MASTER Value LEDtube Universal T8

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13
Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam	60 000 h
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	190 fok
Színvisztaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	T8
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +45 °C

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet		Színkód	Fényáram
		(névleges)			
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K		830	2 300 lm
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K		840	2 500 lm
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K		865	2 500 lm
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K		830	3 400 lm
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K		840	3 700 lm
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K		865	3 700 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	50 °C
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 °C
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	55 °C
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	55 °C

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh

MASTER Value LEDtube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/
		1000 óra
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh

