



Universell T8 LEDtube-belysning er nå enklere og lettere enn noensinne

MASTER Value LEDtube Universal T8

Den nye Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 gir letthet og enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Det er fordi du ikke lenger trenger å matche driverteknologien: En unik design gjør at Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 kan passe direkte inn i armaturer som opererer på enten elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Den er så enkel å betjene og du trenger ikke lenger å ha to typer rør på lager! Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkel å installere og er det ideelle alternativet til standard lysstoffrør for å maksimere verdien over levetiden med høy energisparing og lavere vedlikeholdskostnader.

Fordeler

- Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk
- Lavere vedlikeholdskostnader takket være lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder
- Den raskeste og enkleste måten å oppgradere eksisterende lysarmaturer til LED-teknologi gjennom en helt sikker produkt- og installeringsprosess

Funksjoner


- Utskifting av eksisterende T8-lysrør på både EM-/HF-forkoblinger og installasjoner av strømtilkobling
- Energibesparelser sammenlignet med lysrør
- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys
- InstantFit-teknologi for høyest forkoblingskompatibilitet
- uten kvikksølv

MASTER Value LEDtube Universal T8

Søknad

- Kontor, butikk, skole, detaljhandel
- Industrierhaller og lager

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	G13
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	60 000 time(r)

Teknisk belysning

Spredningsvinkel (nom.)	190 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T8

Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
-----------------------------------	----------------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K	830	2 300 lm
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840	2 500 lm
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K	865	2 500 lm
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K	830	3 400 lm
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840	3 700 lm
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K	865	3 700 lm

Drift og elektronikk

MASTER Value LEDtube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	50 °C
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 °C
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	55 °C
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	55 °C

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh

