



Osvetlenie s Universal T8 LEDtube je teraz ľahšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

MASTER Value LEDtube Universal T8

Nový svetelný zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 prináša vášmu projektu osvetlenia jednoduchosť. Už nemusíte riešiť kompatibilitu technológie drivera: jedinečný dizajn umožňuje priame zapojenie Philips MASTER LEDtube Universal T8 priamo do svietidiel s konvenčnými EM alebo elektronickými HF predradníkmi či do svietidiel s priamym sieťovým napájaním. Prevádzka je tak jednoduchá ... a už nepotrebujete skladovať dva typy trubíc! Philips MASTER LEDtube Universal T8 je dokonale bezpečné, spoľahlivé a má jednoduchú montáž. Je ideálnou alternatívou štandardných lineárnych žiaroviek, ktorá maximalizuje hodnotu v rámci životnosti, spolu s vysokou úsporou energie a nízkymi nákladmi na údržbu.

Výhody

- Znížené prevádzkové náklady vďaka nižšej spotrebe energie
- V porovnaní s konvenčnými žiarivkami nižšie náklady na údržbu vďaka dlhšej životnosti
- Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob premeny existujúcich svietidiel na LED prostredníctvom maximálne bezpečného produktu a montážneho procesu

MASTER Value LEDtube Universal T8


Vlastnosti

- Náhrada existujúcich T8 lineárnych žiaroviek v svietidlách s EM/HF predradníkom alebo priamym sieťovými napájaním
- Úspora energie v porovnaní s lineárnymi žiarivkami
- Dlhá životnosť
- Technológia InstantFit pre čo najväčšiu kompatibilitu s predradníkmi
- Neobsahuje ortuť

Aplikácie

- Kancelária, obchod, vzdelávanie, maloobchod
- Priemyselné prevádzky a sklady

Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm

MASTER Value LEDtube Universal T8

Všeobecné informácie

Pätica	G13
Spínací cyklus	50 000
Nominálna životnosť	60 000 h

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	190 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	T8

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C
-------------------------	---------------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K	830	2 300 lm
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840	2 500 lm
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K	865	2 500 lm
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K	830	3 400 lm
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840	3 700 lm
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K	865	3 700 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	50 °C
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 °C
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	55 °C
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	55 °C

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh

MASTER Value LEDtube Universal T8

