



Universal T8 LEDtube-belysning är nu enklare än någonsin

MASTER Value LEDtube Universal T8

Nya Philips MASTER LEDtube Universal T8 gör ditt belysningsprojekt enklare. Du behöver inte längre matcha driftdonstekniken – den unika utformningen gör att Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 passar direkt i armaturer med antingen elektromagnetiska eller HF-elektroniska driftdon, eller elnätsanslutning. Den är så enkel att hantera och det krävs inte längre två olika lysrör i reserv! Helt säker, pålitlig och enkel att installera – Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 är ett perfekt alternativ till konventionella lysrör för att maximera värdet över livslängden genom stora energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Fördelar

- Lägre energiförbrukning ger sänkta driftskostnader
- Den utökade livslängden skapar lägre underhållskostnader jämfört med konventionella ljuskällor
- Det snabbaste och enklaste sättet att uppgradera befintliga armaturer till LED genom en helt säker produkt och installationsprocess

Funktioner


- Ersättning av befintliga T8-ljuskällor på installationer med både EM/HF-driftdon och nätspänningsanslutning
- Förbrukar mindre energi än vanliga lysrör
- Lång livslängd
- InstantFit-teknik för största möjliga driftdonskompatibilitet
- Inget kvicksilver

MASTER Value LEDtube Universal T8

Användning

- Kontor, affär, skola, butik
- Industriebyggnader och lager

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm

Allmän information

Socket	G13
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	60 000 h

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	190 °
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	T8

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
----------------------	-----------------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K	830	2 300 lm
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840	2 500 lm
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K	865	2 500 lm
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K	830	3 400 lm
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840	3 700 lm
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K	865	3 700 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W

MASTER Value LEDtube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	50 °C
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 °C
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	55 °C
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	55 °C

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh

