



Освітлення **Universal T8 LEDtube** тепер легше та простіше, ніж будь-коли

MASTER Value LEDtube Universal T8

Нова лампа Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 робить ваш проект освітлення легким і простим. Це тому, що вам більше не потрібно підбирати технологію драйвера: унікальна конструкція дає змогу Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 безпосередньо вставляти у світильники з електромагнітними чи височастотними електронними пускорегулювальними апаратами, а також з підключенням до електромережі. Вона дуже проста в експлуатації, і вам більше не потрібно зберігати два типи ламп! Абсолютно безпечна, надійна та проста в установці Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 — ідеальна альтернатива стандартним флуоресцентним трубкам, що забезпечує максимальну віддачу протягом усього терміну служби, високе енергозбереження та низькі витрати на обслуговування.

Переваги

- Зниження експлуатаційних витрат завдяки меншому споживанню енергії
- Менші витрати на обслуговування завдяки довшому терміну служби порівняно зі звичайними лампами
- Найшвидший і найпростіший спосіб модернізації існуючих світильників до світлодіодної технології за допомогою абсолютно безпечного виробу та процесу встановлення

MASTER Value LEDtube Universal T8


Характеристики

- Заміна наявних ламп T8 як на баластовому опорі ЕМ/НF, так і на установці з підключенням до електромережі
- Енергозбереження порівняно з флуоресцентними трубками
- Довговічна лампа
- Технологія InstantFit для максимальної сумісності баластового опору
- Підтримує стандарт HACCP, сертифікат NSF рівня продукту
- Без ртуті

Застосування

- Офіси, магазини, навчальні заклади, крамниці
- Промислові об'єкти та склади

Розміри



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm

MASTER Value LEDtube Universal T8

Загальна інформація	
Розташування виводів	G13
Цикл перемикання	50 000
Номинальний термін служби	60 000 година (- н)
Світлотехнічні	
Кут променя (ном.)	190 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Матовий
Форма лампи	T8
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)		
		температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K	830	2 300 lm
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840	2 500 lm
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K	865	2 500 lm
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K	830	3 400 lm
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840	3 700 lm
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K	865	3 700 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	50 °C
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	50 °C
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	55 °C
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	55 °C
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	55 °C

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929002997002	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929002997102	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh

MASTER Value LEDtube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/ 1000 год
929002997202	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
929002997302	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
929002997402	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh
929002997502	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh

