



Den beste LED-løsningen for erstatning av SOX høyintensive utladningslamper (HID)

TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)

Philips TrueForce LED Offentlig (veier/område – SOX) tilbyr en enkel LED-løsning som erstatter SOX-systemer og har rask avkastning. Disse lyskildene gir LED-fordeler som energieffektivitet og lang levetid ved erstatning av HID. De kommer også med en lav startpris for å sikre umiddelbare besparelser. Med riktig pærform og størrelse, festemuligheter og lysfordeling, kan du enkelt ettermontere det tradisjonelle SOX-systemet med TrueForce LED SOX-lampe og dermed styrke lyskvaliteten med komfort og sikkerhet uten å måtte bytte ut armaturer eller miste lyseffekt.

Fordeler

- Kostnadsbesparelsene gir rask inntjening av investeringen
- Lav anskaffelseskostnad
- Forbedre lyskvaliteten for komfort og sikkerhet

TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)

Funksjoner

- Høy energieffektive lamper
- Lang levetid – 50 000 timer
- Overspenningsvern 6 kV
- Behagelig, hvitt lys med CRI på 70
- Lyset lyser i alle retninger
- Riktig lampestørrelse og lysfordeling med samme endeløkk som konvensjonell SOX
- Ytterligere energisparing ved direkte nettilkobling
- IP60-produkt (IP-klassifiserte strømuttak kreves for utendørs bruk)

Søknad

- Veier og gater
- Tunnel

Warnings and safety

- Se monteringsveiledningen eller kontakt en Philips Lighting-representant for kablingsdiagram og instruksjoner.

Versions




TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR



LEDTForce SOX Tshape B22

Målskisse



Product	D	C
MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	52 mm	312 mm
MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	52 mm	425 mm
MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	52 mm	425 mm

TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)

Generell informasjon	
Sokkelbase	B22
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	50 000 time(r)
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	230 grad(er)
Korrelet fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Fargekode	840
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T-formet
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	−30 til +45 °C

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
929002496902	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	4 000 lm
929002497002	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	5 000 lm
929002496802	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	2 500 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929002496902	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	28 W
929002497002	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	36 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929002496802	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	18 W


Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002496902	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	65 °C
929002497002	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	67 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002496802	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	63 °C

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929002496902	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	28 kWh
929002497002	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	36 kWh
929002496802	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	18 kWh



TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)

