



Den bästa LED-lösningen för ersättning av HID SOX-ljuskällor

MASTER LED HID SOX

Philips MASTER LED HID SOX är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för att ersätta SOX-system. Med dessa ljuskällor får du samma energieffektivitet och långa livslängd som LED-ljuskällor vid konventionella HID SOX-ersättningar. De har också en låg investeringskostnad för omedelbara besparingar. Med rätt storlek, sockel och ljusfördelning kan du enkelt eftermontera MASTER LED HID SOX-ljuskällor i befintliga SOX-system. Förbättra ljus kvaliteten med komfort och säkerhet utan att behöva byta ut armaturer eller få sämre ljuseffekt.

Fördelar

- Kostnadsbesparingar för garanterat snabb återbetalning
- Låg investeringskostnad
- Förbättra ljuskvaliteten för komfort och säkerhet

Funktioner

- Ljuskällor med hög energieffektivitet
- Lång livslängd på 50 000 timmar
- Överspänningsskydd 6KV
- Behagligt vitt ljus med CRI70
- Rundstrålande ljus runt ljuskällan
- Samma lampstorlek, ljusfördelning och sockel som konventionell SOX
- Ytterligare energibesparingar genom anslutning direkt på nätspänningen
- IP60-produkt (IP-klassade uttag krävs för utomhusbruk)

MASTER LED HID SOX

Användning

- Vägar och gator
- Tunnlar

Varning och Säkerhet


- Se installationsguiden eller kontakta en Philips belysning-representant för att få kopplingsdiagram och instruktioner.

Versions



LEDTForce SOX Tshape B22

Måttskiss



Product	D	C
MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	52 mm	312 mm
MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	52 mm	425 mm
MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	52 mm	425 mm

MASTER LED HID SOX

Allmän information

Sockel	B22
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	50 000 h

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	230 °
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	80
Färgkod	840
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Lampform	T-formad
----------	----------

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	–30 till +45 °C
----------------------	-----------------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
929002496902	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	4 000 lm
929002497002	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	5 000 lm
929002496802	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	2 500 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002496902	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	28 W
929002497002	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	36 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002496802	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	18 W


Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002496902	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	65 °C
929002497002	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	67 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002496802	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	63 °C

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929002496902	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	28 kWh
929002497002	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	36 kWh
929002496802	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	18 kWh



MASTER LED HID SOX

