



Kiváló fényminőség a barátságos környezet jegyében

MASTER LEDspot ExpertColor LV

A MASTER LEDspot LV ExpertColor barátságos, komfortos környezetet teremt a lakásban, a vendéglátóhelyeken és az éttermekben egyaránt. Az atmoszférát kimagasló fényminősége hozza létre, amely egyedi spektrumú, magas színvisszaadási indexű és szabályozható fényerejű. Az eredmény pedig élményszerű, magával ragadó megvilágítás. Innovatív, perem nélküli lencsekialakításával, valamint letisztult és elegáns megjelenésével illeszkedik szinte bármilyen belsőépítészeti koncepcióhoz. Emellett élvezheti a teljes ExpertColor termékcsalád előnyeit, amely szintén tartalmaz LEDspot MV és a LEDspot Par fényforrásokat.

Előnyök

- A meleg fényű hangulat megteremtéséhez
- A berendezés, a dekoráció és a kárpitok kiemelése
- Kompatibilitás a régebbi rendszerekkel a fenntarthatóság és az energiatakarékosság gyors eléréséhez

Szolgáltatások

- Egyéni színspektrum imitálja a halogén fény színét
- Perem nélküli kialakítás látványos, V alakú hornyú lencsékkel
- Kategóriaelső CRI97 színtechnológia, R9>85
- Mélyebb és lágyabb fényerő-szabályozás, kompatibilitás a legtöbb transzformátorral
- Kompatibilis a kifesztültségű MR16-os, GU5.3 aljzattal rendelkező halogénlámpákkal

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Alkalmazás


- Vendéglátás: szállodai szobák, előterek, folyosók, recepciók, éttermek, bárók, kávézók
- Otthon: nappali, hálószoba, előtér
- Üzletek: kiállítóterek, kirakatok, boltok, próbaülők

Versions



Master LEDspot ExpertColor LV
50W GU5.3 60D

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	50,5 mm	46 mm

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU5.3
Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam	40 000 h
Technikai adatok	
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	- Hz
Hálózati frekvencia	- Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	MR16

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkód
35847800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	10 fok	2700 K	97	927
35849200	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	10 fok	3000 K	97	930
35873700	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	36 fok	3000 K	92	930
35875100	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	36 fok	4000 K	92	940
35853900	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	24 fok	2700 K	97	927
35855300	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	24 fok	3000 K	97	930
35861400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	36 fok	3000 K	97	930

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram (névleges)	Fényerősség
35847800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	410 lm	4 600 cd
35849200	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	430 lm	4 800 cd
35873700	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	500 lm	1 550 cd
35875100	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	520 lm	1 650 cd

Order Code	Full Product Name	Fényáram (névleges)	Fényerősség
35853900	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	420 lm	2 100 cd
35855300	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	440 lm	2 200 cd
35861400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	440 lm	1 400 cd

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
35847800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	6,7 W	35 W
35849200	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	6,7 W	35 W
35873700	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	7,5 W	43 W
35875100	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	7,5 W	43 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
35853900	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	6,7 W	35 W
35855300	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	6,7 W	35 W
35861400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	6,7 W	35 W

Hőmérséklet



MASTER LEDspot ExpertColor LV

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
35847800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	92 °C
35849200	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	92 °C
35873700	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	93 °C
35875100	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	93 °C


Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
35853900	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	92 °C
35855300	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	92 °C
35861400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	92 °C

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra
35847800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	7 kWh
35849200	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	7 kWh
35873700	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	8 kWh
35875100	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	8 kWh
35853900	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	7 kWh
35855300	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	7 kWh
35861400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	7 kWh




MASTER LEDspot ExpertColor LV




Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 930 36D




Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
6.7-35W MR16 930 36D




Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D



Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 940 36D




Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 930 10D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 930 24D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 930 36D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 927 10D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 930 36D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 927 24D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 940 36D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

