



Створіть теплу, гостинну атмосферу за допомогою високоякісного освітлення

MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LEDspot LV ExpertColor створює теплу та комфортну атмосферу в готелях, будинках і ресторанах. Таку атмосфера створюється завдяки чудовому освітленню з індивідуальним спектром, високим CRI та функцією глибокого затухання. Який результат? Прекрасний світловий досвід. Ба більше, інноваційний дизайн лінзи без оздоблення пасуватиме практично до будь-якого інтер'єру завдяки своєму чистому й акуратному вигляду. До того ж ви можете скористатися перевагами всієї серії ExpertColor, яка також охоплює лампи LEDspot MV і LEDspot Par.

Переваги

- Створіть теплу та комфортну атмосферу
- Декор інтер'єру, меблі та тканини виглядають чудово
- Просте рішення для модернізації для підвищення енергоефективності й екологічності

Характеристики

- Індивідуальний колірний спектр відтворює галогеновий колір світла
- Безбарвний дизайн із красивою лінзою з V-подібною канавкою
- Найкраща у своєму класі передача кольору CRI97, R9>85
- Глибоке та плавне затухання з широкою сумісністю з трансформаторами
- Модернізація з низьковольтними галогеновими лампами MR16 із цоколем GU5.3

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Застосування


- Готелі: готельні номери для гостей, коридори, вестибюлі, приймальні, ресторани, бари, кафе
- Дім: вітальня, спальні, передпокій
- Крамниці: виставки, вітрини, магазини, гардеробні

Версії



Master LEDspot ExpertColor LV
50W GU5.3 60D

Розміри



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	50,5 mm	46 mm

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Загальна інформація

Розташування виводів	GU5.3
Цикл перемикання	50 000
Номінальний термін служби	40 000 година (- н)

Світлотехнічні

LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
--	------

Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	- Hz
Частота мережі	- Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Лише з певними регуляторами яскравості
---------------------------	--

Механічні деталі й корпус

Форма лампи	MR16
-------------	------

Світлотехнічні (1/2)

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Код кольору
929003078802	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	10 °	2700 K	97	927
929003078902	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	10 °	3000 K	97	930
929003079702	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	24 °	2700 K	92	927
929003079802	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	24 °	3000 K	92	930
929003079902	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	24 °	4000 K	92	940
929003080002	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	36 °	2700 K	92	927
929003080102	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	36 °	3000 K	92	930
929003080202	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	36 °	4000 K	92	940
929003079102	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	24 °	2700 K	97	927
929003079202	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	24 °	3000 K	97	930
929003079502	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	36 °	3000 K	97	930

Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Сила світла (ном.)
929003078802	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	410 lm	4 600 cd
929003078902	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	430 lm	4 800 cd
929003079702	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	485 lm	2 400 cd
929003079802	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	500 lm	2 600 cd
929003079902	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	520 lm	2 800 cd
929003080002	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	485 lm	1 400 cd

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Сила світла (ном.)
929003080102	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	500 lm	1 550 cd
929003080202	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	520 lm	1 650 cd
929003079102	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	420 lm	2 100 cd
929003079202	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	440 lm	2 200 cd
929003079502	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	440 lm	1 400 cd

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003078802	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	6,7 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003078902	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	6,7 W	35 W

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003079702	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	7,5 W	43 W
929003079802	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	7,5 W	43 W
929003079902	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	7,5 W	43 W
929003080002	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	7,5 W	43 W
929003080102	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	7,5 W	43 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003080202	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	7,5 W	43 W
929003079102	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	6,7 W	35 W
929003079202	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	6,7 W	35 W
929003079502	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	6,7 W	35 W



Температура









Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003078802	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	92 °C
929003078902	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	92 °C
929003079702	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	93 °C
929003079802	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	93 °C
929003079902	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	93 °C
929003080002	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	93 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003080102	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	93 °C
929003080202	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	93 °C
929003079102	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	92 °C
929003079202	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	92 °C
929003079502	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	92 °C


Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929003078802	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	7 kWh
929003078902	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	7 kWh
929003079702	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	8 kWh
929003079802	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	8 kWh
929003079902	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	8 kWh
929003080002	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	8 kWh
929003080102	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	8 kWh
929003080202	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	8 kWh
929003079102	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	7 kWh
929003079202	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	7 kWh
929003079502	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	7 kWh







Акцентні діаграми




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 930 36D




Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
6.7-35W MR16 930 36D




Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 930 24D




Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 940 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 927 36D




Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D

Акцентні діаграми




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
7.5-43W MR16 940 36D




Accent Diagram - MAS LED
ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D


Діаграми променів




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 930 10D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 930 24D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 927 36D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 930 36D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 927 10D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 930 36D


Діаграми променів




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 927 24D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 927 24D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 930 24D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 940 36D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W
MR16 940 24D

