



Tạo bầu không khí ấm áp, thân thiện với ánh sáng chất lượng vượt trội

MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LEDspot LV ExpertColor tạo bầu không khí ấm áp và thư thái cho khách sạn, nhà ở và nhà hàng. Một không gian ngập đầy ánh sáng đẳng cấp với phổ sáng tùy chỉnh, CRI cao và tính năng điều chỉnh độ sáng sâu. Và kết quả là? Trải nghiệm ánh sáng tuyệt vời cho người dùng. Không chỉ có thế, thiết kế nắp kính không viền sáng tạo sẽ phù hợp với hầu hết mọi phong cách trang trí, mang đến diện mạo gọn gàng và ngăn nắp cho nội thất. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng ưu điểm của loạt đèn ExpertColor, bao gồm đèn chiếu điểm LEDspot MV và đèn LEDspot Par.

Lợi ích

- Tạo bầu không khí ấm áp và thoải mái
- Giúp vật phẩm trang trí, vật dụng nội thất và vải tường nổi bật tuyệt vời
- Giải pháp nâng cấp đơn giản mang lại hiệu quả năng lượng và giá trị bền vững

Tính năng

- Phổ màu tùy chỉnh tái hiện màu ánh sáng của đèn halogen
- Thiết kế không viền với nắp kính khía rãnh V đẹp mắt
- Khả năng tái hiện màu sắc CRI97, R9 tốt nhất so với các sản phẩm cùng hạng >85
- Điều chỉnh độ sáng sâu và mượt, tương thích với nhiều loại biến thế
- Có thể trang bị thêm bóng đèn halogen MR16 điện áp thấp kèm dui cắm GU5.3

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Ứng dụng



- Khách sạn: phòng khách, hành lang, sảnh, quầy lễ tân, nhà hàng, quán bar, quán cà phê
- Nhà ở: phòng khách, phòng ngủ, hành lang
- Bán lẻ: triển lãm, tủ trưng bày, cửa hiệu, phòng thay đồ

Phiên bản



LEDspots GMGC 1 MR16 GU5,3 3

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 24D	50,5 mm	46 mm
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D	50,5 mm	46 mm
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 24D	50,5 mm	46 mm
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 940 36D	50,5 mm	46 mm

Product	D	C
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 60D	50,5 mm	46 mm
MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 60D	50,5 mm	46 mm

MASTER LEDspot ExpertColor LV



Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU5.3
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Tuổi thọ danh định	40.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	97
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số đầu vào	- Hz
Tần số dòng	- Hz
Mức tiêu thụ điện	6,7 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Công suất tương đương	50 W
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	92 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	MR16

Thông tin kỹ thuật về đèn (1/2)



Order Code	Full Product Name	Góc chùm sáng (Danh định)	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Mã màu	Quang thông
929003078508	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 60D	60 °	2700 K	927	450 lm
929003078608	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 60D	60 °	3000 K	930	480 lm
929003077008	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 24D	24 °	2700 K	927	450 lm
929003077108	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 24D	24 °	3000 K	930	480 lm
929003077308	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 36D	36 °	2700 K	927	450 lm
929003077408	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 36D	36 °	3000 K	930	480 lm
929003077508	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 940 36D	36 °	4000 K	940	480 lm
929003076808	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D	10 °	3000 K	930	480 lm

Thông tin kỹ thuật về đèn (2/2)


Order Code	Full Product Name	Cường độ sáng (Danh định)
929003078508	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 60D	410 cd
929003078608	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 60D	440 cd
929003077008	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 24D	2.200 cd
929003077108	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 24D	2.400 cd
929003077308	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 36D	1.350 cd
929003077408	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 36D	1.450 cd
929003077508	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 940 36D	1.450 cd
929003076808	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 10D	5.000 cd




MASTER LEDspot ExpertColor LV




Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn




Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 927 36D




Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 930 10D




Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 930 60D



Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 927 24D




Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 940 36D



Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 927 60D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn




Accent Diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 930 24D


Sơ đồ chùm tia




Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 930 24D




Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 927 60D




Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 927 24D



Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 940 36D




Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 930 60D



Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 930 10D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Sơ đồ chùm tia



Beam diagram - MAS LED MR16 ExpertColor
6.7-50W 927 36D

