



Günlük LEDspot GU10'unuz

Essential LEDspot GU10

.Essential LEDspot'lar, GU10 soketli mevcut armatürlerin çoğuyla uyumludur ve halojen spotların değiştirilmesi için tasarlanmıştır. Essential LEDspot'lar, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar ve ilk yatırımı en aza indirir.

Faydaları

- Geleneksel halojen lambalara kıyasla %90'a varan enerji tasarrufu
- Daha düşük bakım maliyetleri
- Düşük başlangıç yatırımı

Özellikler

- Kolay yükseltilebilir
- 15.000 saate varan ömür
- Kısılamayan
- UV ve IR içermeyen ışık

Uygulama

- Evsel uygulamalar


Essential LEDspot GU10

Versions



MZD LED 50W GU10 830 60D ND

Boyutlu çizim



Product	D	C
ESS LEDspots 50W GU10 827 36D ND TR	50 mm	54 mm
ESS LEDspots 50W GU10 830 36D ND TR	50 mm	54 mm
ESS LEDspots 50W GU10 840 36D ND TR	50 mm	54 mm
ESS LEDspots 50W GU10 865 36D ND TR	50 mm	54 mm

Essential LEDspot GU10

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	GU10
Anahtar Döngüsü	15.000
Nominal kullanım ömrü	15.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	36 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	4,7 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Güç Eşleniği	50 W

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	75 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	PAR16
--------------	-------

Onay ve Uygulama



Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
------------------------------	-------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı (Nom)	Işık Yoğunluğu (Nom)
77257700	ESS LEDspots 50W GU10 840 36D ND TR	4000 K	840	430 lm	750 cd
40517200	ESS LEDspots 50W GU10 865 36D ND TR	6500 K	865	430 lm	750 cd
40519600	ESS LEDspots 50W GU10 830 36D ND TR	3000 K	830	400 lm	700 cd
77259100	ESS LEDspots 50W GU10 827 36D ND TR	2700 K	827	400 lm	700 cd


Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
77257700	ESS LEDspots 50W GU10 840 36D ND TR	-20 °C ila 40 °C
40517200	ESS LEDspots 50W GU10 865 36D ND TR	-
40519600	ESS LEDspots 50W GU10 830 36D ND TR	-
77259100	ESS LEDspots 50W GU10 827 36D ND TR	-20 °C ila 40 °C




Essential LEDspot GU10


Accent Diagrams



Accent Diagram - ESS LEDspots 50W GU10 840 36D ND TR




Accent Diagram - ESS LEDspots 50W GU10 865 36D ND TR




Accent Diagram - ESS LEDspots 50W GU10 830 36D ND TR


Beam Diagrams



Beam diagram - ESS LEDspots 50W GU10 865 36D ND TR



Beam diagram - ESS LEDspots 50W GU10 840 36D ND TR



Beam diagram - ESS LEDspots 50W GU10 830 36D ND TR

