



Dostupné řešení LEDTube T8

Ecofit LEDtubes T8

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Výhody

- Úspora energie až 50 % oproti tradičním fluorescenčním systémům
- Snadná instalace: modernizace výměnou existujících světelných zdrojů T8 a lepší kvalita světla
- Nízká počáteční investice

Vlastnosti


- Bezproblémová modernizace s dlouhou životností 15 000 hodin
- Úspora energie až 50 %
- Okamžité rozsvícení bez blikání či bzučení

Aplikace

- Domácí použití
- Malé kanceláře a maloobchody

Ecofit LEDtubes T8

Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Obecné informace

Patice krytky	G13
Cyklus zapnutí	50 000

Světelně technické

Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	T8

Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty	-20 °C až 45 °C
-----------------------	-----------------

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Nominální životnost
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	30 000 h
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	30 000 h
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	30 000 h
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	30 000 h
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	30 000 h
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	30 000 h
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	20 000 h
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	20 000 h

Světelně technické

Ecofit LEDtubes T8

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota	Kód	Světelný tok
		chromatičnosti (jmen.)		
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	4000 K	840	900 lm
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	6500 K	865	900 lm
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	4000 K	840	1 800 lm
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	6500 K	865	1 800 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota	Kód	Světelný tok
		chromatičnosti (jmen.)		
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	4000 K	840	2 300 lm
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	6500 K	865	2 300 lm
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	6500 K	865	1 600 lm
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	4000 K	840	2 000 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9 W
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9 W
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	18 W
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	18 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	23 W
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	23 W
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 W
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	19,5 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	55 °C
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	55 °C
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	55 °C
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	55 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	60 °C
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	60 °C
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	55 °C
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	60 °C

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9 kWh
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9 kWh
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	18 kWh
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	18 kWh
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	23 kWh
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	23 kWh
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 kWh
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	20 kWh

