



La solución de Tubos LED T8 asequible

Tubos LED Ecofit T8

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Beneficios

- Hasta un 50 % de ahorro de energía en comparación con los sistemas fluorescentes convencionales
- Instalación sencilla: reemplazo por renovación de Tubos T8 existentes con una mejor calidad de luz
- Baja inversión inicial

Características


- Solución de renovación con vida útil prolongada de 15 000 horas
- Hasta un 50 % de ahorro de energía
- Encendido instantáneo, sin centelleo ni zumbido

Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar
- Oficinas pequeñas y vendedores minoristas

Tubos LED Ecofit T8

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	25,7 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	25,7 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	25,7 mm	28 mm	1.198,2 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	25,7 mm	28 mm	1.198,2 mm	595,5 mm	602,5 mm
LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

Información general	
Tapa-base	G13
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T8

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	4000 K	740	2.000 lm
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	6500 K	765	2.000 lm
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	4000 K	740	800 lm
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	6500 K	765	800 lm
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	4000 K	740	1.600 lm
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	6500 K	765	1.600 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	20 W	-
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	20 W	-
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	8 W	18 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	8 W	18 W
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	16 W	36 W
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	16 W	36 W

Temperatura

Tubos LED Ecofit T8

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	45 °C
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	45 °C
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	50 °C
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	55 °C
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	55 °C



Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	-
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	-
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	Blanco

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	Blanco
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	Blanco
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	Blanco

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Consumo de energía kWh/1000 h
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	-20 °C a 45 °C	20 kWh
929001940668	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	-20 °C a 45 °C	20 kWh
929003087311	Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8	-20 a +45 °C	-
929003087411	Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8	-20 a +45 °C	-
929003087511	Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8	-20 a +45 °C	-
929003087611	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	-20 a +45 °C	-



Tubos LED Ecofit T8

