



La solución LEDTube T8 asequible

Tubos LED Ecofit T8

Actualiza tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Beneficios

- Hasta un 50 % de ahorro de energía en comparación con los sistemas fluorescentes convencionales
- Instalación sencilla: reemplazo por renovación de lámparas T8 existentes con una mejor calidad de luz
- Baja inversión inicial

Características


- Solución de renovación con vida útil prolongada de 15 000 horas
- Hasta un 50 % de ahorro de energía
- Encendido instantáneo, sin centelleo ni zumbido

Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar
- Oficinas pequeñas y vendedores minoristas

Tubos LED Ecofit T8

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm
ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm
ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm
ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

Información general

Tapa-base	G13
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	240 °
Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	50 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	T8

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
-------------------------------	----------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929003561411	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	4000 K	740	1,600 lm
929003561511	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	6500 K	765	1,600 lm
929003561611	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	4000 K	740	800 lm
929003561711	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	6500 K	765	800 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929003561411	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	16 W
929003561511	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	16 W
929003561611	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	8 W
929003561711	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	8 W

Tubos LED Ecofit T8

