



# Une solution de tube LED T8 économique

## Ecofit Ledtubes T8

Passez à des tubes LED efficaces et de longue durée avec les tubes LED Ecofit. Les tubes LED Ecofit sont un moyen facile et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents avec une technologie LED moderne et efficace. Une bonne qualité de lumière avec un effet lumineux naturel pour des applications d'éclairage général avec un faible investissement initial, qui est également une solution respectueuse de l'environnement.

### Avantages

- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie par rapport aux systèmes fluorescents traditionnels
- Installation aisée ; remplacement des lampes T8 actuelles qui améliore la qualité de l'éclairage
- Faible investissement initial


### Fonctions

- Solution de remplacement avec une longue durée de vie de 15 000 heures
- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie
- Allumage instantané, sans clignotement ni bourdonnement


### Application

- Applications domestiques
- Petits bureaux et commerces

## Schéma dimensionnel



| Product                                | D1       | D2    | A1         | A2         | A3                        |
|----------------------------------------|----------|-------|------------|------------|---------------------------|
| 8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube | 25,68 mm | 28 mm | 588,5 mm   | 595,5 mm   | 602,5 mm 602,5 mm 27,8 mm |
| Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I     | 25,7 mm  | 28 mm | 1 198 mm   | 1 205 mm   | 1 212 mm                  |
| Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8       | 25,7 mm  | 28 mm | 1 198 mm   | 1 205 mm   | 1 212 mm                  |
| Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I     | 25,7 mm  | 28 mm | 1 198 mm   | 1 205 mm   | 1 212 mm                  |
| Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S  | 25,7 mm  | 28 mm | 1 500 mm   | 1 507,1 mm | 1 514,2 mm                |
| Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I     | 25,7 mm  | 28 mm | 1 500 mm   | 1 507,1 mm | 1 514,2 mm                |
| Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I     | 25,7 mm  | 28 mm | 1 500 mm   | 1 507,1 mm | 1 514,2 mm                |
| Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I       | 25,7 mm  | 28 mm | 588,5 mm   | 595,5 mm   | 602,5 mm                  |
| Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I       | 25,7 mm  | 28 mm | 588,5 mm   | 595,5 mm   | 602,5 mm                  |
| Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S    | 25,7 mm  | 28 mm | 588,5 mm   | 595,5 mm   | 602,5 mm                  |
| LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G      | 25,7 mm  | 28 mm | 1 498,5 mm | 1 505,9 mm | 1 513 mm                  |



| Product                                  | D1      | D2    | A1       | A2       | A3       |
|------------------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|
| Ecofit LEDtube T8 1200mm 1600lm 16W865 I | 25,7 mm | 28 mm | 1 198 mm | 1 205 mm | 1 212 mm |
| Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13  | 25,7 mm | 28 mm | 1 198 mm | 1 205 mm | 1 212 mm |
| Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13  | 25,7 mm | 28 mm | 1 198 mm | 1 205 mm | 1 212 mm |
| Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13     | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm | 602,5 mm |
| Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13     | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm | 602,5 mm |
| Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8        | 25,5 mm | 28 mm | 1 197 mm | 1 204 mm | 1 212 mm |
| Ledtube DE E HO 1200mm 22W 765 T8        | 25,5 mm | 28 mm | 1 197 mm | 1 204 mm | 1 212 mm |
| Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13       | 25,7 mm | 28 mm | 1 198 mm | 1 205 mm | 1 212 mm |

Ecofit Ledtubes T8

| Informations générales                           |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Culot                                            | G13          |
| Cycle d'allumage                                 | 50 000       |
| Données techniques de l'éclairage                |              |
| Angle d'émission du faisceau (nom.)              | 240 degré(s) |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %         |
| Fonctionnement et électricité                    |              |
| Fréquence d'entrée                               | 50 à 60 Hz   |
| Heure de démarrage (nom.)                        | 0,5 s        |
| Commandes et gradation                           |              |
| Variation de l'intensité lumineuse               | Non          |
| Mécanique et boîtier                             |              |
| Forme de l'ampoule                               | T8           |

Informations générales

| Order Code   | Full Product Name                        | Durée de vie nominale |                       |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |                                          | (heures)              | Durée de vie nominale |
| 929001276022 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I       | -                     | 15 000 h              |
| 929001276122 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I       | -                     | 15 000 h              |
| 929001276222 | Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I         | -                     | 15 000 h              |
| 929001276322 | Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I         | -                     | 15 000 h              |
| 929001338122 | Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I       | -                     | 15 000 h              |
| 929001338222 | Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I       | -                     | 15 000 h              |
| 929001184808 | 8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube   | 15 000 h              | 15 000 h              |
| 929001276168 | Ecofit LEDtube T8 1200mm 1600lm 16W865 I | -                     | 15 000 h              |
| 929001940668 | LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G        | -                     | 15 000 h              |
| 929002375108 | Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13     | -                     | 15 000 h              |
| 929002375208 | Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13     | -                     | 15 000 h              |
| 929002375308 | Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13  | -                     | 15 000 h              |
| 929002375408 | Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13  | -                     | 15 000 h              |
| 929002445702 | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S      | -                     | 30 000 h              |
| 929002446002 | Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S    | -                     | 30 000 h              |
| 929003063408 | Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13       | -                     | 15 000 h              |
| 929003130602 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8         | -                     | 20 000 h              |
| 929003576138 | Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8        | -                     | 15 000 h              |
| 929003576238 | Ledtube DE E HO 1200mm 22W 765 T8        | -                     | 15 000 h              |

Données techniques de l'éclairage

| Order Code   | Full Product Name                      | Température de couleur |                 | Indice de rendu de couleur (IRC) | Code couleur | Flux lumineux |
|--------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|              |                                        | de couleur             | corrélée (nom.) |                                  |              |               |
| 929001276022 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I     | 4000 K                 |                 | 80                               | 840          | 1 600 lm      |
| 929001276122 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I     | 6500 K                 |                 | 80                               | 865          | 1 600 lm      |
| 929001276222 | Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I       | 4000 K                 |                 | 80                               | 840          | 800 lm        |
| 929001276322 | Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I       | 6500 K                 |                 | 80                               | 865          | 800 lm        |
| 929001338122 | Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I     | 4000 K                 |                 | 80                               | 840          | 2 000 lm      |
| 929001338222 | Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I     | 6500 K                 |                 | 80                               | 865          | 2 000 lm      |
| 929001184808 | 8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube | 6500 K                 |                 | 73                               | 765          | 800 lm        |

| Order Code   | Full Product Name                        | Température de couleur |                 | Indice de rendu de couleur (IRC) | Code couleur | Flux lumineux |
|--------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|              |                                          | de couleur             | corrélée (nom.) |                                  |              |               |
| 929001276168 | Ecofit LEDtube T8 1200mm 1600lm 16W865 I | 6500 K                 |                 | 80                               | 865          | 1 600 lm      |
| 929001940668 | LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G        | 6500 K                 |                 | 70                               | 765          | 2 000 lm      |
| 929002375108 | Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13     | 4000 K                 |                 | 70                               | 740          | 900 lm        |
| 929002375208 | Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13     | 6500 K                 |                 | 70                               | 765          | 900 lm        |
| 929002375308 | Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13  | 4000 K                 |                 | 70                               | 740          | 1 800 lm      |
| 929002375408 | Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13  | 6500 K                 |                 | 70                               | 765          | 1 800 lm      |
| 929002445702 | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S      | 4000 K                 |                 | 80                               | 840          | 900 lm        |

## Ecofit Ledtubes T8

|              |                                             | Température     | Indice de     |              |               |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
|              | Full Product                                | de couleur      | rendu de      |              |               |
| Order Code   | Name                                        | corrélée (nom.) | couleur (IRC) | Code couleur | Flux lumineux |
| 929002446002 | Ecofit LEDtube<br>1200mm HO 18W<br>840 T8 S | 4000 K          | 80            | 840          | 1 800 lm      |
| 929003063408 | Ledtube DE HO<br>1200mm 22W 765<br>T8G13    | 6500 K          | 70            | 765          | 2 300 lm      |
| 929003130602 | Ecofit LEDtube<br>1200mm 16W 865<br>T8      | 6500 K          | 80            | 865          | 1 600 lm      |

|              |                                         | Température     | Indice de     |              |               |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
|              | Full Product                            | de couleur      | rendu de      |              |               |
| Order Code   | Name                                    | corrélée (nom.) | couleur (IRC) | Code couleur | Flux lumineux |
| 929003576138 | Ledtube DE E HO<br>1200mm 22W 740<br>T8 | 4000 K          | 70            | 740          | 2 000 lm      |
| 929003576238 | Ledtube DE E HO<br>1200mm 22W 765<br>T8 | 6500 K          | 70            | 765          | 2 000 lm      |

### Fonctionnement et électricité

|              | Full Product                                   | Fréquence   | Consommation | Puissance   |
|--------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|              | Name                                           | linéaire    | électrique   | équivalente |
| 929001276022 | Ecofit LEDtube<br>1200mm 16W 840<br>T8 I       | 50 to 60 Hz | 16 W         | -           |
| 929001276122 | Ecofit LEDtube<br>1200mm 16W 865<br>T8 I       | 50 to 60 Hz | 16 W         | -           |
| 929001276222 | Ecofit LEDtube<br>600mm 8W 840<br>T8 I         | 50 to 60 Hz | 8 W          | -           |
| 929001276322 | Ecofit LEDtube<br>600mm 8W 865<br>T8 I         | 50 to 60 Hz | 8 W          | -           |
| 929001338122 | Ecofit LEDtube<br>1500mm 20W 840<br>T8 I       | 50 to 60 Hz | 20 W         | -           |
| 929001338222 | Ecofit LEDtube<br>1500mm 20W 865<br>T8 I       | 50 to 60 Hz | 20 W         | -           |
| 929001184808 | 8W (18W) G13 Cool<br>daylight Linear<br>tube   | 50 to 60 Hz | 8 W          | -           |
| 929001276168 | Ecofit LEDtube T8<br>1200mm 1600lm<br>16W865 I | -           | 16 W         | 36 W        |
| 929001940668 | LEDtube 1500mm<br>20W 765 T8 AP SL<br>G        | 50 to 60 Hz | 20 W         | -           |
| 929002375108 | Ledtube DE<br>600mm 9W<br>900lm 740 T8 G13     | 50 to 60 Hz | 9 W          | -           |

|              | Full Product                                     | Fréquence   | Consommation | Puissance   |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|              | Name                                             | linéaire    | électrique   | équivalente |
| 929002375208 | Ledtube DE<br>600mm 9W<br>900lm 765 T8 G13       | 50 to 60 Hz | 9 W          | -           |
| 929002375308 | Ledtube DE<br>1200mm 18W<br>1800lm 740 T8<br>G13 | 50 to 60 Hz | 18 W         | -           |
| 929002375408 | Ledtube DE<br>1200mm 18W<br>1800lm 765 T8 G13    | 50 to 60 Hz | 18 W         | -           |
| 929002445702 | Ecofit LEDtube<br>600mm HO 9W<br>840 T8 S        | 50 to 60 Hz | 9 W          | -           |
| 929002446002 | Ecofit LEDtube<br>1200mm HO 18W<br>840 T8 S      | 50 to 60 Hz | 18 W         | -           |
| 929003063408 | Ledtube DE HO<br>1200mm 22W 765<br>T8G13         | -           | 22 W         | 36 W        |
| 929003130602 | Ecofit LEDtube<br>1200mm 16W 865<br>T8           | 50 to 60 Hz | 16 W         | -           |
| 929003576138 | Ledtube DE E HO<br>1200mm 22W 740<br>T8          | 50 to 60 Hz | 22 W         | -           |
| 929003576238 | Ledtube DE E HO<br>1200mm 22W 765<br>T8          | 50 to 60 Hz | 22 W         | -           |

### Température

Ecofit Ledtubes T8

| Order Code   | Full Product Name                        | Température maximale du boîtier (nom.) |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 929001276022 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I       | 55 °C                                  |
| 929001276122 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I       | 55 °C                                  |
| 929001276222 | Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I         | 55 °C                                  |
| 929001276322 | Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I         | 55 °C                                  |
| 929001338122 | Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I       | 60 °C                                  |
| 929001338222 | Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I       | 60 °C                                  |
| 929001184808 | 8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube   | 60 °C                                  |
| 929001276168 | Ecofit LEDtube T8 1200mm 1600lm 16W865 I | 55 °C                                  |
| 929001940668 | LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G        | 45 °C                                  |
| 929002375108 | Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13     | 60 °C                                  |

Mécanique et boîtier

| Order Code   | Full Product Name                        | Finition ampoule |
|--------------|------------------------------------------|------------------|
| 929001276022 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I       | -                |
| 929001276122 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I       | -                |
| 929001276222 | Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I         | -                |
| 929001276322 | Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I         | -                |
| 929001338122 | Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I       | -                |
| 929001338222 | Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I       | -                |
| 929001184808 | 8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube   | Dépoli           |
| 929001276168 | Ecofit LEDtube T8 1200mm 1600lm 16W865 I | Dépoli           |
| 929001940668 | LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G        | -                |
| 929002375108 | Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13     | Dépoli           |

Approbation et application

| Order Code   | Full Product Name                        | Plage de température ambiante | Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 929001276022 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I       | -20 °C à 45 °C                | 16 kWh                              |
| 929001276122 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I       | -20 °C à 45 °C                | 16 kWh                              |
| 929001276222 | Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I         | -20 °C à 45 °C                | 8 kWh                               |
| 929001276322 | Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I         | -20 °C à 45 °C                | 8 kWh                               |
| 929001338122 | Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I       | -20 °C à 45 °C                | 20 kWh                              |
| 929001338222 | Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I       | -20 °C à 45 °C                | 20 kWh                              |
| 929001184808 | 8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube   | -20 °C à 45 °C                | 8 kWh                               |
| 929001276168 | Ecofit LEDtube T8 1200mm 1600lm 16W865 I | -20 à +45 °C                  | -                                   |
| 929001940668 | LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G        | -20 °C à 45 °C                | 20 kWh                              |
| 929002375108 | Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13     | -20 °C à 45 °C                | 9 kWh                               |

| Order Code   | Full Product Name                       | Température maximale du boîtier (nom.) |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 929002375208 | Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13    | 60 °C                                  |
| 929002375308 | Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13 | 60 °C                                  |
| 929002375408 | Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13 | 60 °C                                  |
| 929002445702 | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S     | 55 °C                                  |
| 929002446002 | Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S   | 55 °C                                  |
| 929003063408 | Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13      | 55 °C                                  |
| 929003130602 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8        | 55 °C                                  |
| 929003576138 | Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8       | 60 °C                                  |
| 929003576238 | Ledtube DE E HO 1200mm 22W 765 T8       | 60 °C                                  |

| Order Code   | Full Product Name                       | Finition ampoule |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|
| 929002375208 | Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13    | Dépoli           |
| 929002375308 | Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13 | Dépoli           |
| 929002375408 | Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13 | Dépoli           |
| 929002445702 | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S     | Dépoli           |
| 929002446002 | Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S   | Dépoli           |
| 929003063408 | Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13      | Dépoli           |
| 929003130602 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8        | Dépoli           |
| 929003576138 | Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8       | Dépoli           |
| 929003576238 | Ledtube DE E HO 1200mm 22W 765 T8       | Dépoli           |

| Order Code   | Full Product Name                       | Plage de température ambiante | Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 929002375208 | Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13    | -20 °C à 45 °C                | 9 kWh                               |
| 929002375308 | Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13 | -20 °C à 45 °C                | 18 kWh                              |
| 929002375408 | Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13 | -20 °C à 45 °C                | 18 kWh                              |
| 929002445702 | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S     | -20 °C à 45 °C                | 9 kWh                               |
| 929002446002 | Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S   | -20 °C à 45 °C                | 18 kWh                              |
| 929003063408 | Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13      | -20 à +45 °C                  | -                                   |
| 929003130602 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8        | -20 °C à 45 °C                | 16 kWh                              |
| 929003576138 | Ledtube DE E HO 1200mm 22W 740 T8       | -20 °C à 45 °C                | -                                   |
| 929003576238 | Ledtube DE E HO 1200mm 22W 765 T8       | -20 °C à 45 °C                | -                                   |

Ecofit Ledtubes T8

