



A megfizethető izzólámpás LEDTube T8 megoldás

Ecofit Ledtubes T8

Váltson hatékony, tartós LED-fénycsövekre az Ecofit családdal! Az Ecofit LED-fénycsövekkel gyorsan és egyszerűen lecserélheti a régi fénycsöveket modern, hatékony LED-technológiákra. Kiváló minőségű fény természetes fényhatással az általános világítási alkalmazásokhoz alacsony kezdeti befektetéssel – egy környezetbarát megoldás.

Előnyök

- A hagyományos fénycsövekhez képest akár 50%-os energiamegtakarítás
- Könnyen szerelhető: csereszabatos a meglévő T8 fénycsövekkel, és javítja a fényminőséget
- Alacsony bekerülési költség

Szolgáltatások


- A korábbi rendszer cseréjére alkalmas, és hosszú, 15 000 órás élettartammal rendelkezik
- Akár 50%-os energiamegtakarítás
- Azonnali bekapcsolás villogás vagy zúgás nélkül

Alkalmazás

- Háztartási alkalmazási területek
- Kis területű irodák és boltok

Ecofit Ledtubes T8

Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13
Kapcsolási ciklus	50 000
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	240 fok
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	T8
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 45 °C között

Order Code	Full Product Name	Névleges élettartam
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	30 000 h
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	30 000 h
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	30 000 h
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	30 000 h
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	30 000 h
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	30 000 h
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	20 000 h
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	20 000 h

Technikai adatok

Ecofit Ledtubes T8

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet	Színkód	Fényáram
		(névleges)		
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	4000 K	840	900 lm
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	6500 K	865	900 lm
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	4000 K	840	1 800 lm
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	6500 K	865	1 800 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet	Színkód	Fényáram
		(névleges)		
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	4000 K	840	2 300 lm
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	6500 K	865	2 300 lm
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	6500 K	865	1 600 lm
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	4000 K	840	2 000 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9 W
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9 W
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	18 W
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	18 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	23 W
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	23 W
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 W
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	19,5 W



Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	55 °C
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	55 °C
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	55 °C
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	55 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	60 °C
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	60 °C
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	55 °C
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	60 °C

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9 kWh
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9 kWh
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	18 kWh
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	18 kWh
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	23 kWh
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	23 kWh
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 kWh
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	20 kWh



Ecofit Ledtubes T8

