



Solusi LEDTube T8 yang terjangkau

Ecofit Ledtubes T8

Perbarui ke tabung LED efisien dan tahan lama dengan tabung LED Ecofit. Tabung LED Ecofit merupakan cara cepat dan mudah untuk mengganti tabung fluoresen lama Anda dengan teknologi LED yang modern dan efisien. Lampu berkualitas baik dengan efek pencahayaan natural untuk penggunaan dalam aplikasi pencahayaan umum dengan investasi awal yang rendah – sebuah solusi yang ramah lingkungan.

Benefits

- Hemat energi hingga 50% dibandingkan lampu pijar konvensional
- Pemasangan yang mudah: penggantian retrofit untuk lampu T8 lama meningkatkan kualitas cahaya
- Investasi awal rendah

Features


- Solusi retrofit dengan masa pakai 15.000 jam
- Hemat energi hingga 50%
- Menyala cepat, tanpa kedip atau berdengung

Application

- Aplikasi rumah tangga
- Kantor kecil dan peritel

Ecofit Ledtubes T8

Dimensional drawing



Product	D1	D2	A1	A2	A3		
16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	25,68 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm	1.212 mm	27,8 mm
LEDtube HO 1200mm 18W 740 T8 SL ID	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm		

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G13
Siklus Sakelar	50.000
Nominal masa pakai	15.000 jam
Teknis Lampu	
Sudut Cahaya (Nom)	240 °
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Kode Warna	740
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Suram
Bentuk Bohlam	T8

Order Code	Full Product Name	Nilai Masa Pakai (Jam)
929001184508	16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	15.000 jam
929003550717	LEDtube HO 1200mm 18W 740 T8 SL ID	-

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Indeks renderasi	
		warna (CRI)	Flux Cahaya
929001184508	16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	73	1.600 lm

Order Code	Full Product Name	Indeks renderasi	
		warna (CRI)	Flux Cahaya
929003550717	LEDtube HO 1200mm 18W 740 T8 SL ID	70	1.800 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Frekuensi	Konsumsi	Watt yang
		Garis	Daya	Setara
929001184508	16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	50 to 60 Hz	16 W	-

Order Code	Full Product Name	Frekuensi	Konsumsi	Watt yang
		Garis	Daya	Setara
929003550717	LEDtube HO 1200mm 18W 740 T8 SL ID	-	18 W	36 W

Suhu

Ecofit Ledtubes T8

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929001184508	16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	60 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929003550717	LEDtube HO 1200mm 18W 740 T8 SL ID	55 °C

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien	Penggunaan Energi kWh/1000 h
929001184508	16W (36W) G13 Cool White Non-dimmable Linear tube	-20 °C hingga 45 °C	16 kWh
929003550717	LEDtube HO 1200mm 18W 740 T8 SL ID	-20 hingga +45 °C	-

