



La soluzione LEDTube T8 conveniente

Ecofit Ledtubes T8

Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.

Vantaggi

- Fino al 50% di risparmio energetico rispetto ai sistemi fluorescenti convenzionali
- Facilità di installazione: sostituzione diretta delle tradizionali lampade fluorescenti T8 senza cambiare il reattore ma per una migliore qualità della luce
- Investimento iniziale ridotto

Caratteristiche

- Soluzione retrofit con una lunga durata pari a 20.000 ore
- Fino al 50% di risparmio energetico
- Accensione immediata senza sfarfallio o ronzio

Applicazione

- Applicazioni domestiche
- Piccoli punti vendita e uffici


Ecofit Ledtubes T8

Versions



Standard Product Photo

Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Ecofit Ledtubes T8

Informazioni generali

Attacco	G13
Ciclo di commutazione on/off	50.000

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom)	240 °
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	T8

Approvazione e applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
---------------------------------	-------------------

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Durata nominale
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	30.000 ore
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	30.000 ore
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	30.000 ore
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	30.000 ore
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	30.000 ore
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	30.000 ore
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	20.000 ore
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	20.000 ore
40377200	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	20.000 ore

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	4000 K	840	900 lm
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	6500 K	865	900 lm
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	4000 K	840	1.800 lm
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	6500 K	865	1.800 lm
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	4000 K	840	2.300 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	6500 K	865	2.300 lm
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	6500 K	865	1.600 lm
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	4000 K	840	2.000 lm
40377200	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	6500 K	865	2.000 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9 W
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9 W
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	18 W
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	18 W
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	23 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	23 W
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 W
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	19,5 W
40377200	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	19,5 W

Temperatura

Ecofit Ledtubes T8

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	55 °C
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	55 °C
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	55 °C
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	55 °C
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	60 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	60 °C
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	55 °C
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	60 °C
40377200	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	60 °C

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9 kWh
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9 kWh
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	18 kWh
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	18 kWh
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	23 kWh
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	23 kWh
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 kWh
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	20 kWh
40377200	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	20 kWh

