



# Przystępne cenowo światłówki LED T8

## LEDtube Ecofit T8

Unowocześnij oświetlenie za pomocą wydajnych i trwałych światłówek LED Ecofit. Światłówki LED Ecofit to szybki i łatwy sposób na zastąpienie starych światłówek nowoczesną, wydajną technologią LED. Dobra jakość i efekt naturalnego światła; do oświetlenia ogólnego przy niskich nakładach początkowych — rozwiązanie przyjazne dla środowiska.

### Korzyści

- Oszczędność energii do 50% w porównaniu z konwencjonalnymi układami fluorescencyjnymi
- Łatwa instalacja: rozwiązanie modernizujące istniejące lampy T8 w celu poprawy jakości światła
- Niskie koszty inwestycyjne

### Cechy


- Rozwiązanie modernizacyjne z długim czasem eksploatacji — 15 000 godzin
- Oszczędność energii do 50%
- Natychmiastowy zapłon bez migotania czy brzęczenia

### Zastosowanie

- Zastosowania domowe
- Małe biura i sklepy

# LEDtube Ecofit T8

## Rysunki techniczne



| Product                               | D1      | D2    | A1         | A2         | A3       |
|---------------------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|
| Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8      | 25,7 mm | 28 mm | 1 198 mm   | 1 205 mm   | 1 212 mm |
| Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S | 25,7 mm | 28 mm | 1 198 mm   | 1 205 mm   | 1 212 mm |
| Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S | 25,7 mm | 28 mm | 1 198 mm   | 1 205 mm   | 1 212 mm |
| Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8    | 25,7 mm | 28 mm | 1 498,5 mm | 1 505,9 mm | 1 513 mm |
| Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S | 25,7 mm | 28 mm | 1 498,5 mm | 1 505,9 mm | 1 513 mm |
| Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S | 25,7 mm | 28 mm | 1 498,5 mm | 1 505,9 mm | 1 513 mm |
| Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S   | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm   | 595,5 mm   | 602,5 mm |
| Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S   | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm   | 595,5 mm   | 602,5 mm |

| Informacje ogólne                     |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Podstawa-nasadka                      | G13              |
| Cykl Przełączania                     | 50 000           |
| Dane techniczne oświetlenia           |                  |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)             | 240 °            |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)         | 80               |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 %             |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                  |
| Częstotliwość wejściowa               | 50 do 60 Hz      |
| Częstotliwość linii                   | 50 to 60 Hz      |
| Czas uruchomienia (Nom)               | 0,5 s            |
| Układy sterowania i ściemnianie       |                  |
| Z możliwością przyciemniania          | Nie              |
| Mechanika i korpus                    |                  |
| Wykończenie żarówki                   | Matowy           |
| Kształt bańki                         | T8               |
| Certyfikaty i zastosowania            |                  |
| Zakres temperatury otoczenia          | Od -20°C do 45°C |

| Order Code | Full Product Name                     | Nominalny okres eksploatacji |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 26604900   | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S   | 30 000 h                     |
| 26606300   | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S   | 30 000 h                     |
| 26608700   | Ecofit LEDtube 1200mm HO 9W 840 T8 S  | 30 000 h                     |
| 26610000   | Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S | 30 000 h                     |
| 26612400   | Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S | 30 000 h                     |
| 26614800   | Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S | 30 000 h                     |
| 40373400   | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8      | 20 000 h                     |
| 40375800   | Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8    | 20 000 h                     |

## Dane techniczne oświetlenia

LEDtube Ecofit T8

| Order Code | Full Product Name                     | Skorelowana                  | Kod   | Strumień |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------|----------|
|            |                                       | temperatura<br>barwowa (Nom) | barwy | Świetlny |
| 26604900   | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S   | 4000 K                       | 840   | 900 lm   |
| 26606300   | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S   | 6500 K                       | 865   | 900 lm   |
| 26608700   | Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S | 4000 K                       | 840   | 1 800 lm |
| 26610000   | Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S | 6500 K                       | 865   | 1 800 lm |

| Order Code | Full Product Name                     | Skorelowana                  | Kod   | Strumień |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------|----------|
|            |                                       | temperatura<br>barwowa (Nom) | barwy | Świetlny |
| 26612400   | Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S | 4000 K                       | 840   | 2 300 lm |
| 26614800   | Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S | 6500 K                       | 865   | 2 300 lm |
| 40373400   | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8      | 6500 K                       | 865   | 1 600 lm |
| 40375800   | Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8    | 4000 K                       | 840   | 2 000 lm |

Eksplotacja i połączenie elektryczne

| Order Code | Full Product Name                     | Zużycie energii |
|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 26604900   | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S   | 9 W             |
| 26606300   | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S   | 9 W             |
| 26608700   | Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S | 18 W            |
| 26610000   | Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S | 18 W            |

| Order Code | Full Product Name                     | Zużycie energii |
|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 26612400   | Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S | 23 W            |
| 26614800   | Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S | 23 W            |
| 40373400   | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8      | 16 W            |
| 40375800   | Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8    | 19,5 W          |



Temperatura

| Order Code | Full Product Name                     | Maksymalna temperatura<br>obudowy (Nom) |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 26604900   | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S   | 55 °C                                   |
| 26606300   | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S   | 55 °C                                   |
| 26608700   | Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S | 55 °C                                   |
| 26610000   | Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S | 55 °C                                   |

| Order Code | Full Product Name                     | Maksymalna temperatura<br>obudowy (Nom) |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 26612400   | Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S | 60 °C                                   |
| 26614800   | Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S | 60 °C                                   |
| 40373400   | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8      | 55 °C                                   |
| 40375800   | Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8    | 60 °C                                   |

Certyfikaty i zastosowania

| Order Code | Full Product Name                     | Zużycie energii elektrycznej w<br>kWh/1000 h |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 26604900   | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S   | 9 kWh                                        |
| 26606300   | Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S   | 9 kWh                                        |
| 26608700   | Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S | 18 kWh                                       |
| 26610000   | Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S | 18 kWh                                       |
| 26612400   | Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S | 23 kWh                                       |
| 26614800   | Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S | 23 kWh                                       |
| 40373400   | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8      | 16 kWh                                       |
| 40375800   | Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8    | 20 kWh                                       |



## LEDtube Ecofit T8

