



Soluția accesibilă LED Tube T8

Turburi LED Ecofit T8

Faceți trecerea către tuburile LED eficiente și de lungă durată cu ajutorul tuburilor LED Ecofit. Tuburile LED Ecofit reprezintă o modalitate rapidă și ușoară de a înlocui vechile tuburi fluorescente cu tehnologia modernă și eficientă LED. Calitate bună a luminii cu efect de lumină naturală pentru utilizare în aplicații de iluminat general cu investiții inițiale scăzute – ca soluție ecologică.

Beneficii

- Economie de energie de până la 50% în comparație cu sistemele fluorescente convenționale
- Instalare ușoară; montare în locul lămpilor T8 existente, îmbunătățind calitatea luminii
- Investiție inițială scăzută

Caracteristici


- Soluție de montare pe vechile instalații, cu durată lungă de viață de 15.000 de ore
- Reducere a consumului de energie cu până la 50%
- Aprindere instantanee, fără pâlpâire sau zgomot

Cerere

- Aplicații casnice
- Birouri și magazine mici

Turburi LED Ecofit T8

Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	G13
Ciclu de comutare	50.000

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Formă bec	T8

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
---------------------------------	----------------------------

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Durată de viață nominală
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	30.000 ore
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	30.000 ore
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	30.000 ore
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	30.000 ore
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	30.000 ore
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	30.000 ore
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	20.000 ore
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	20.000 ore

Date tehnice lumină

Turburi LED Ecofit T8

Order Code	Full Product Name	Temperatură de	Cod	Flux luminos
		culoare corelată (nom.)		
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	4000 K	840	900 lm
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	6500 K	865	900 lm
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	4000 K	840	1.800 lm
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	6500 K	865	1.800 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de	Cod	Flux luminos
		culoare corelată (nom.)		
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	4000 K	840	2.300 lm
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	6500 K	865	2.300 lm
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	6500 K	865	1.600 lm
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	4000 K	840	2.000 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9 W
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9 W
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	18 W
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	18 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	23 W
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	23 W
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 W
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	19,5 W



Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	55 °C
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	55 °C
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	55 °C
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	55 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	60 °C
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	60 °C
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	55 °C
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	60 °C

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000
		h
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9 kWh
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9 kWh
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	18 kWh
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	18 kWh
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	23 kWh
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	23 kWh
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 kWh
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	20 kWh



Turburi LED Ecofit T8

