



Cenovo dostupné LED trubice T8

Ecofit Ledtubes T8

Vymeňte staré žiarivky za efektívnejšie LED trubice s dlhou životnosťou. Trubice Ecofit LED ponúkajú rýchly a jednoduchý spôsob náhrady starých žiarivkových trubíc modernou a účinnou technológiou LED. Dobrá kvalita svetla s efektom prirodzeného osvetlenia na všeobecné použitie s nízkymi počiatočnými investíciami – riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Výhody

- Úspora energie až 50 % v porovnaní s klasickými žiarivkovými svetelnými zdrojmi
- Jednoduchá montáž: priama náhrada za existujúce svetelné zdroje T8, ktorá prináša vyššiu kvalitu svetla
- Nízke obstarávacie náklady

Vlastnosti


- Výmena formou kus za kus, dlhá životnosť 15 000 hodín
- Až 50 % úspora energie
- Okamžité zapnutie, bez blikania či bzučania

Aplikácie

- Domácnosti
- Malé kancelárie a maloobchodné predajne

Ecofit Ledtubes T8

Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Všeobecné informácie

Pätica	G13
Spínací cyklus	50 000

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	240 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	T8

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 °C až 45 °C
-------------------------	-----------------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Nominálna životnosť
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	30 000 h
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	30 000 h
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	30 000 h
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	30 000 h
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	30 000 h
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	30 000 h
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	20 000 h
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	20 000 h

Svetelné technické

Ecofit Ledtubes T8

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	4000 K	840	900 lm
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	6500 K	865	900 lm
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	4000 K	840	1 800 lm
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	6500 K	865	1 800 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	4000 K	840	2 300 lm
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	6500 K	865	2 300 lm
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	6500 K	865	1 600 lm
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	4000 K	840	2 000 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9 W
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9 W
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	18 W
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	18 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	23 W
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	23 W
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 W
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	19,5 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	55 °C
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	55 °C
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	55 °C
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	55 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	60 °C
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	60 °C
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	55 °C
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	60 °C

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	9 kWh
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	9 kWh
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	18 kWh
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	18 kWh
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	23 kWh
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	23 kWh
40373400	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 kWh
40375800	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	20 kWh

